

Q 4 WDL2.5S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto









La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiere adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiere è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiere modulari.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Collegamento trasversale (Morsetto), se avvitato, giallo, 24 A, Numero di poli: 4, Passo in mm (P): 6.10, Isolato: Sì, Larghezza: 4 mm	
N. d'ordine	<u>1071700000</u>	
Tipo	Q 4 WDL2.5S	
GTIN (EAN)	4008190424916	
CPZ	50 Pieza	



Q.4 WDL2.5S



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Due ferrelist	0.5	Durfourdisk (malliot)	0.274 in all	
Profondità	9.5 mm	Profondità (pollici)	0.374 inch	
Posizione verticale	22.3 mm	Altezza (pollici)	0.878 inch	
Larghezza Peso netto	4 mm 3.2 g	Larghezza (pollici)	0.1575 inch	
Temperature	0.2 9			
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	
Conformità ambientale del	prodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenz	ione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
	o uponon u o	,		
Aaltri dati tecnici				
Tipo di fissaggio	se avvitato	Istruzioni di montaggio	passante, Montaggio diretto	
Esecuzione a prova di esplosione	No			
Dati caratteristici del sisten	na			
Versione	per morsetti			
Dati dei materiali				
Materiale di base	rame stagnato	Colori	giallo	
Dati dimensionamento				
Corrente nominale	24 A			
Dimensioni				
Passo in mm (P)	6.10 mm			
Generale				
Numero di poli	4	Istruzioni di montaggio	passante, Montaggio diretto	
Classificazioni				
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489	
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489	
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40	
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40	
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40	
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03	

Versione catalogo / Disegni