

**WBB ZA WDK2.5/BL5.08**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Illustrazione del prodotto**

Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Pareti di separazione (Morsetto), arancione, Posizione verticale: 58 mm, Larghezza: 5 mm, V-2, PA 66
N. d'ordine	<a href="#">1072760000</a>
Tipo	WBB ZA WDK2.5/BL5.08
GTIN (EAN)	4008190470548
CPZ	10 Pieza

**WBB ZA WDK2.5/BL5.08**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Profondità	45.2 mm	Profondità (pollici)	1.7795 inch
Posizione verticale	58 mm	Altezza (pollici)	2.2835 inch
Larghezza	5 mm	Larghezza (pollici)	0.1968 inch
Peso netto	7.48 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052

**Altri dati tecnici**

bloccabile	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
------------	----	-------------------------	-------------------

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	Piastra terminale e intermedia
----------	-----------------------------------

**Dati dei materiali**

Materiale di base	PA 66	Colori	arancione
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		

**Generale**

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		