

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14
(PROFINET) in metallo incl. inserto ibrido

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Flangia ibrida, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
N. d'ordine	1072900000
Tipo	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248831111
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E316369

Dimensioni e pesi

Peso netto 55.47 g

Temperature

Temperatura di magazzino Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

Temperatura di posa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Sezione di collegamento cavo, flessibile, AWG 20
max. (AWG)Schermatura Custodia completa a
360°

Categoria Cat.5 (ISO/IEC 11801)

Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.08 mm²
min.

Diametro guaina, min. 5 mm

Grado di protezione IP67

Collegamento 1 Ibrido (Q10)

Sezione di collegamento cavo, flessibile, AWG 27
min. (AWG)

Materiale base della custodia Pressofusione di zinco

Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.75 mm²
max.

Diametro guaina, max. 10 mm

Tipo di montaggio 2 viti

Cicli di inserimento 500

Collegamento 2 Crimpatura

Proprietà elettriche

Resistenza di passaggio <10 mΩ Corrente nominale 3 A per contatto

Standard generali

Connettori a norma IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14 N&deg; Certificato (cULus) E316369

Classificazioni

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121

ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90

ECLASS 15.0 27-44-03-90

Sezione di montaggio



IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Hybrid

Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in 14



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Versione
N. d'ordine	1135160000	Contatto a crimpare, Per inserto flangia, Ibrido
GTIN (EAN)	4032248915477	
CPZ	300 ST	
Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Versione
N. d'ordine	1096150000	Contatto a crimpare, Per inserto flangia, Ibrido
GTIN (EAN)	4032248869114	
CPZ	300 ST	
Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Versione
N. d'ordine	1068970000	Contatto a crimpare, Per inserto flangia, Ibrido
GTIN (EAN)	4032248823956	
CPZ	300 ST	

Crimping tools



Pinza crimpatrice per contatti Weidmüller dei sistemi RSV e DSTV-HD

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTF HYB	Versione
N. d'ordine	1119580000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.08mm ² ,
GTIN (EAN)	4032248900626	1mm ² , Crimpatura F o B
CPZ	1 ST	

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Cavo Hybrid**

Meterware, cavi in rame ibridi, flessibili, 6 x 0,5 mm² + 4 x AWG 22/7

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-C5DHAG-MW	Versione	
N. d'ordine	1172250000	Linea di collegamento, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, Meterware da 110 m	
GTIN (EAN)	4032248964543		
CPZ	110 M		

Calotte antipolvere

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BP-V14P	Versione	
N. d'ordine	1058310000	Calotta di protezione per custodia a flangia	
GTIN (EAN)	4032248799404		
CPZ	10 ST		


IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Controprezzi**Sets - hybrid**

Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14
(PROFINET) in metallo incl. inserto ibrido

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-PS-V14M-HYB-10P	Versione	
N. d'ordine	1072910000	Connettore maschio ibrido, Cat.5 (ISO/IEC 11801)	
GTIN (EAN)	4032248831128		
CPZ	10 ST		