


IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14
(PROFINET) in metallo incl. inserto ibrido

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore maschio ibrido, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
N. d'ordine	1072910000
Tipo	IE-PS-V14M-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248831128
CPZ	10 Pieza

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E316369

Dimensioni e pesi

Peso netto 61.81 g

Temperature

Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

Temperatura di posa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Dati generali

Sezione di collegamento cavo, flessibile, AWG 20 max. (AWG)

Schermatura Custodia completa a 360°

Diametro isolamento, max. 1.05 mm

Categoria Cat.5 (ISO/IEC 11801)

Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.08 mm² min.

Diametro guaina, min. 5 mm

Cicli di inserimento 500

Collegamento 2 Crimpatura

Sezione di collegamento cavo, flessibile, AWG 27 min. (AWG)

Materiale base della custodia Pressofusione di zinco

Diametro isolamento, min. 0.85 mm

Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.75 mm² max.

Diametro guaina, max. 10 mm

Grado di protezione IP67

Collegamento 1 Ibrido (Q10)

Proprietà elettriche

Resistenza di passaggio <10 mΩ Corrente nominale 3 A per contatto

Standard generali

Connettori a norma IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14 N&deg; Certificato (cULus) E316369


Classificazioni

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121

ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90

ECLASS 15.0 27-44-03-90

Disegno quotato



IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Hybrid

Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in 14



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	Versione	
N. d'ordine	1135150000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248915347		
CPZ	300 ST		
Tipo	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Versione	
N. d'ordine	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248869152		
CPZ	300 ST		
Tipo	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	Versione	
N. d'ordine	1068950000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248823109		
CPZ	300 ST		

Crimping tools



Pinza crimpatrice per contatti Weidmüller dei sistemi RSV e DSTV-HD

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTF HYB	Versione	
N. d'ordine	1119580000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.08mm ² ,	
GTIN (EAN)	4032248900626	1mm ² , Crimpatura F o B	
CPZ	1 ST		

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Cavo Hybrid**

Meterware, cavi in rame ibridi, flessibili, 6 x 0,5 mm² + 4 x AWG 22/7

Dati generali per l'ordinazione


Tipo	IE-C5DHAG-MW	Versione	
N. d'ordine	1172250000	Linea di collegamento, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, Meterware da 110 m	
GTIN (EAN)	4032248964543		
CPZ	110 M		

Calotte antipolvere

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PP-V14P	Versione	
N. d'ordine	1058280000	Calotta protez. p. cust. connett.	
GTIN (EAN)	4032248799374		
CPZ	10 ST		


Hybrid

Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in 14

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PI-HYB-10P	Versione	
N. d'ordine	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248823963		
CPZ	1 ST		

neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni


Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1857440000	ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco,
GTIN (EAN)	4032248402731	autoadesivo
CPZ	200 ST	

Controprezzi**Sets - hybrid**

Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14
(PROFINET) in metallo incl. inserto ibrido

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ	Versione	
N. d'ordine	1072900000	Flangia ibrida, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)	
GTIN (EAN)	4032248831111		
CPZ	10 ST		