

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14
(PROFINET) in metallo incl. inserto ibrido

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore maschio ibrido, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
N. d'ordine	1072910000
Tipo	IE-PS-V14M-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248831128
CPZ	10 Pieza

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E316369

Dimensioni e pesi

Peso netto	61.81 g
------------	---------

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Dati generali

Sezione di collegamento cavo, flessibile, AWG 20 max. (AWG)	Sezione di collegamento cavo, flessibile, AWG 27 min. (AWG)		
Schermatura	Custodia completa a 360°	Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco
Diametro isolamento, max.	1.05 mm	Diametro isolamento, min.	0.85 mm
Categoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.75 mm ² max.	
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.08 mm ² min.	Diametro guaina, max.	10 mm	
Diametro guaina, min.	Grado di protezione	IP67	
Cicli di inserimento	Collegamento 1	Ibrido (Q10)	
Collegamento 2	Crimpatura		

Proprietà elettriche

Resistenza di passaggio	<10 mΩ	Corrente nominale	3 A per contatto
-------------------------	--------	-------------------	------------------

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14	N° Certificato (cULus)	E316369
--------------------	--	----------------------------	---------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-09-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90

IE-PS-V14M-HYB-10P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Dati tecnici**

ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno quotato



IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Hybrid**

Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in 14

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	Versione
N. d'ordine	1135150000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915347	
CPZ	300 ST	
Tipo	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Versione
N. d'ordine	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
CPZ	300 ST	
Tipo	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	Versione
N. d'ordine	1068950000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823109	
CPZ	300 ST	

Crimping tools

Pinza crimpatrice per contatti Weidmüller dei sistemi RSV e DSTV-HD
 • cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
 • possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
 • con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTF HYB	Versione
N. d'ordine	1119580000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0,08mm ² ,
GTIN (EAN)	4032248900626	1mm ² , Crimpatura F o B
CPZ	1 ST	

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Cavo Hybrid**

Meterware, cavi in rame ibridi, flessibili, 6 x 0,5 mm² + 4 x AWG 22/7

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-C5DHAG-MW	Versione
N. d'ordine	1172250000	Linea di collegamento, Cat. 5 (ISO/IEC 11801) / Cat. 5e (TIA T568-B), PVC, Meterware da 110 m
GTIN (EAN)	4032248964543	
CPZ	110 M	

Calotte antipolvere

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-PP-V14P	Versione
N. d'ordine	1058280000	Calotta protez. p. cust. connett.
GTIN (EAN)	4032248799374	
CPZ	10 ST	

Hybrid

Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in 14

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-PI-HYB-10P	Versione
N. d'ordine	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
CPZ	1 ST	

Accessoriwww.weidmueller.com**neutra**

ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri.

Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 9/11 K MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1857440000	ESG, Siglatura di apparecchi x 11 mm, PA 66, Colori: bianco,
GTIN (EAN)	4032248402731	autoadesivo
CPZ	200 ST	

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Contropezzi**Sets - hybrid**

Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14
(PROFINET) in metallo incl. inserto ibrido

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ	Versione
N. d'ordine	1072900000	Flangia ibrida, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831111	
CPZ	10 ST	