

KSWN M63**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | KSWN (guarnizione piatta - nylon), Anello di tenuta, M 63, Nylon 6 |
| N. d'ordine | 1076660000 |
| Tipo | KSWN M63 |
| GTIN (EAN) | 4032248838707 |
| CPZ | 25 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|-------------------|-------------|
| Posizione verticale | 2 mm | Altezza (pollici) | 0.0787 inch |
| Peso netto | 3.63 g | | |

Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C... 135 °C

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Dati Generali

| | | | |
|--|---------|--|----------|
| Silicone | No | quantità di fili | 1 |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 135 °C | Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C |
| Passo del filetto | 1.5 mm | Pressacavo | M 63 |
| Materiale di base | Nylon 6 | Diametro della guarnizione ad anello | 79.40 mm |
| Filettatura (esterna) | M 63 | Filettatura (interna) | M 63 |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001181 | ETIM 9.0 | EC001181 |
| ETIM 10.0 | EC001181 | ECLASS 14.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-43-03-19 | | |

Disegni

