

Illustrazione del prodotto

Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Portabarra, metallo
N. d'ordine	1079900000
Tipo	WSH 4 MT
GTIN (EAN)	4008 1903 79254
CPZ	10 Pieza

WSH 4 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Larghezza	13.5 mm	Larghezza (pollici)	0.5315 inch
Peso netto	36.9 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	85 °C		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio	se avvitato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Esecuzione a prova di esplosione	No	Tipo di montaggio	se avvitato

Dati caratteristici del sistema

Versione	per guide di supporto
----------	-----------------------

Dati dei materiali

Materiale di base	metallo	Colori	grigio
Classe d'infiammabilità UL 94	None		

Dimensioni

Passo in mm (P)	8.00 mm
-----------------	---------

Generale

Numero di poli	1	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
----------------	---	-------------------------	-------------------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

Accessori

Barra colletttrice



Con le nostre barre colletttrici in vari materiali e i relativi accessori, è possibile collegare i cavi nel più piccolo spazio di installazione. A seconda dell'applicazione, i potenziali possono essere raccolti, distribuiti o dissipati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SA 3.00X10.00X1000 CUZN...	Versione
N. d'ordine	0259800000	Barra colletttrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190049300	Profondità: 3 mm, Ottone
CPZ	1 M	
Tipo	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Versione
N. d'ordine	0348900000	Barra colletttrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190024802	Profondità: 3 mm, Rame
CPZ	25 M	
Tipo	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Versione
N. d'ordine	0357400000	Barra colletttrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190169572	Profondità: 6 mm, Rame
CPZ	1 M	
Tipo	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Versione
N. d'ordine	0438000000	Barra colletttrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190080938	Profondità: 3 mm, acciaio
CPZ	25 M	
Tipo	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Versione
N. d'ordine	0571300000	Barra colletttrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190015039	Profondità: 6 mm, Rame
CPZ	1 M	
Tipo	SSCH 7.3X1.2X1000	Versione
N. d'ordine	1071200000	Barra colletttrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190279172	Profondità: 1.2 mm, Rame
CPZ	1 M	

Distanziale



I distanziali in acciaio inox sono disponibili in tre lunghezze per aumentare la distanza tra le guide di montaggio o le guide DIN e la parete posteriore della custodia.

Accessori

www.weidmueller.com

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SP M6 15 MSZN	Versione
N. d'ordine	3896100000	Klippon EB (Essential Box), Separatore, Posizione verticale: 11.2 mm,
GTIN (EAN)	4008190857851	Larghezza: 10 mm, Profondità: 15 mm, Materiale di base: acciaio,
CPZ	2 ST	argento
Tipo	SP M6 20 MSZN	Versione
N. d'ordine	3896200000	Klippon EB (Essential Box), Separatore, Posizione verticale: 11.2 mm,
GTIN (EAN)	4008190850234	Larghezza: 10 mm, Profondità: 20 mm, Materiale di base: acciaio,
CPZ	2 ST	argento
Tipo	SP M6 30 MSZN	Versione
N. d'ordine	3896300000	Klippon EB (Essential Box), Separatore, Posizione verticale: 11.2 mm,
GTIN (EAN)	4008190850241	Larghezza: 10 mm, Profondità: 30 mm, Materiale di base: acciaio,
CPZ	2 ST	argento

Barra colletttrice



Con le nostre barre colletttrici in vari materiali e i relativi accessori, è possibile collegare i cavi nel più piccolo spazio di installazione. A seconda dell'applicazione, i potenziali possono essere raccolti, distribuiti o dissipati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	NSCH 1M	Versione
N. d'ordine	0280200000	Barra colletttrice (Morsetto), naturale, Posizione verticale: 15 mm,
GTIN (EAN)	4008190012953	Profondità: 2 mm, Rame
CPZ	10 M	
Tipo	ESCH 1 M	Versione
N. d'ordine	0280300000	Barra colletttrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 12 mm,
GTIN (EAN)	4008190143053	Profondità: 2 mm, acciaio
CPZ	10 M	