


HDC IP68 HP 24B AS S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le custodie RockStar® HighPower sono realizzate in alluminio pressofuso ad elevata resistenza e, grazie al costante lavoro di ottimizzazione, offrono una protezione perfetta in condizioni ambientali estreme. La custodia multiparte offre agli utenti la possibilità di esaminare i processi di lavoro fino all'ultimo passo del ciclo lavorativo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: IP68, IP69, in stato collegato, Custodia di base, Collegamento a staffa di serraggio, Standard
N. d'ordine	1079920000
Tipo	HDC IP68 HP 24B AS S
GTIN (EAN)	4032248841936
CPZ	1 Pieza

HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	228 mm	Profondità (pollici)	8.9764 inch
Posizione verticale	260 mm	Altezza (pollici)	10.2362 inch
Larghezza	84.5 mm	Larghezza (pollici)	3.3268 inch
Altezza di fissaggio	170 mm	Larghezza di fissaggio	208 mm
Peso netto	1834.4 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -50 °C ... 120 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Resistenza chimica	Sostanza	Acetone
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Olio diesel
	Resistenza chimica	Instabile
	Sostanza	Alcool etilico
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Olio per trasmissione
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
	Sostanza	Olio idraulico
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
	Sostanza	Benzina di petrolio
	Resistenza chimica	Instabile
	Sostanza	Sudore
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
	Sostanza	Benzina super
	Resistenza chimica	Instabile
	Sostanza	Acqua
Resistenza chimica	Resistente	
Sostanza	UV	
Resistenza chimica	Resistente	
Sostanza	Ozono	
Resistenza chimica	Resistente	

Dati generali

Numero di poli	0	Esecuzione custodia	Custodia di base
Dimensioni di installazione	8	Colori	nero, Nero (simile a RAL 9005)
Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Coppia di serraggio max. collegamento PE	11 Nm
Superficie	Verniciatura a polvere	Tipo	Custodia di base
Coppia di serraggio, min. collegamento PE	11 Nm	Serie	HighPower
Esente da alogeni	false	Custodie EMC	Sì
BG	8	Materiale angolare di fissaggio	Acciaio, inossidabile
Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile	Grado di protezione	IP68, IP69, in stato collegato

HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dati generali**

Superficie	Verniciatura a polvere	Grado di protezione	IP68, IP69, in stato collegato
Serie	HighPower		

Esecuzione



Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio	Parte inferiore	Copertura	senza coperchio
Numero entrate cavo laterali	0	Esecuzione custodia	Custodia di base
Esecuzione sistema di chiusura	Collegamento a staffa di serraggio	Forma	Standard
Dimensioni di installazione	8	Entrata cavo	No
Tipo	Custodia di base	Versione con gancio	Collegamento a staffa di serraggio
Guarnizione	Gomma di silicone	Colore (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
BG	8		

Nota importante

Informazioni sul prodotto	A seconda del funzionamento desiderato, le tensioni generate internamente possono sovrapporre la tensione di lavoro e contenere picchi corrispondenti. È indispensabile garantire che tali tensioni di picco non superino la tensione nominale. Per applicazioni al di fuori di queste specifiche, non esitate a contattarci.		
---------------------------	---	--	--

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		



Per evitare danni ai contatti e ai manicotti isolanti, si consiglia di fissare il cavo. Le distanze corrispondenti sono mostrate nel disegno seguente. Il fissaggio del cavo non è incluso nel volume di consegna.

HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Calotta**

Le custodie RockStar® HighPower sono realizzate in alluminio pressofuso ad elevata resistenza e, grazie al costante lavoro di ottimizzazione, offrono una protezione perfetta in condizioni ambientali estreme. La custodia multiparte offre agli utenti la possibilità di esaminare i processi di lavoro fino all'ultimo passo del ciclo lavorativo.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC IP68 HP 24B TO	Versione
N. d'ordine	1079930000	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4032248842032	IP68, IP69, in stato collegato, Custodia connettore, Collegamento a
CPZ	1 ST	staffa di serraggio, Standard