

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Le custodie RockStar® HighPower sono realizzate in alluminio pressofuso ad elevata resistenza e, grazie al costante lavoro di ottimizzazione, offrono una protezione perfetta in condizioni ambientali estreme. La custodia multiparte offre agli utenti la possibilità di esaminare i processi di lavoro fino all'ultimo passo del ciclo lavorativo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: IP68, IP69, in stato collegato, Custodia connettore, Collegamento a staffa di ser- raggio, Standard
N. d'ordine	<u>1079930000</u>
Tipo	HDC IP68 HP 24B TO
GTIN (EAN)	4032248842032
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

IP68, IP69, in stato collegato

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni	1		
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi	1		
zimenerem e peer			
Profondità	192 mm	Profondità (pollici)	7.559 inch
Posizione verticale	120 mm	Altezza (pollici)	4.7244 inch
_arghezza	64 mm	Larghezza (pollici)	2.5197 inch
Peso netto	822.72 g		
Temperature			
Valori limite di temperatura	-50 °C 120 °C		
Conformità ambientale d	el prodotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 w		
Resistenza chimica	Sostanza	Acetone	
		Resistenza chimica Resistente	
	Sostanza	Olio diesel	
	Resistenza chimica		
	Sostanza Alcool etilico Resistenza chimica Resistente		
	Resistenza chimica Resistente in certe condizioni Sostanza Olio idraulico		
	Resistenza chimica		
	Sostanza	Benzina di petrolio	
	Resistenza chimica	Instabile	лю — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
	Sostanza	Sudore	
	Resistenza chimica	Resistente in ce	rte condizioni
	Sostanza	Benzina super	
	Resistenza chimica	Instabile	
	Sostanza	Acqua	
	Resistenza chimica	Resistente	
	Sostanza	UV	
	Resistenza chimica	Resistente	
	Sostanza	Ozono	
	Resistenza chimica	Resistente	
Dati generali			
Eggarziano queta dia	Custodia compettore	Dimonoioni di installazione	0
Esecuzione custodia	Custodia connettore	Dimensioni di installazione	Varniciature e nalvara
Colori	nero, Nero (simile a RAL 9005)	Superficie	Verniciatura a polvere
Гіро	Spina	Serie	HighPower
sente da alogeni	false	BG	8
Grado di protezione	IP68, IP69, in stato collegato		
Dati generali			
Coppia di serraggio	11 Nm	Materiale base della custodia	alluminio pressofuso
Superficie	Verniciatura a nolvere	Grado di protaziona	ID68 ID60 in state

Data di creazione 11.11.2025 12:38:49 MEZ

Superficie

Versione catalogo / Disegni

Grado di protezione

Verniciatura a polvere





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Serie	HighPower	Custodie EMC	Sì
Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile		
Esecuzione			
Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Parte superiore	Coppia di serraggio	11 Nm
Esecuzione custodia	Custodia connettore	Esecuzione sistema di chiusura	Collegamento a staffa d serraggio
Forma	Standard	Dimensioni di installazione	8
Тіро	Spina	Versione con gancio	Collegamento a staffa d serraggio
Colore (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	8
Nota importante			
Nota importante Informazioni sul prodotto	la tensione di lavoro e con	ento desiderato, le tensioni generate inter tenere picchi corrispondenti. È indispens ensione nominale. Per applicazioni al di fu	sabile garantire che tali tensio
	la tensione di lavoro e con di picco non superino la te	tenere picchi corrispondenti. È indispens	sabile garantire che tali tensio
Informazioni sul prodotto Classificazioni	la tensione di lavoro e con di picco non superino la te esitate a contattarci.	tenere picchi corrispondenti. È indispens ensione nominale. Per applicazioni al di fu	sabile garantire che tali tensio uori di queste specifiche, non
Informazioni sul prodotto Classificazioni ETIM 6.0	la tensione di lavoro e con di picco non superino la te esitate a contattarci.	tenere picchi corrispondenti. È indispens ensione nominale. Per applicazioni al di fu ETIM 7.0	sabile garantire che tali tensio uori di queste specifiche, non EC000437
Informazioni sul prodotto Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0	la tensione di lavoro e con di picco non superino la te esitate a contattarci.	tenere picchi corrispondenti. È indispens ensione nominale. Per applicazioni al di fu	sabile garantire che tali tensio uori di queste specifiche, non
Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	la tensione di lavoro e con di picco non superino la te esitate a contattarci. EC000437 EC000437	tenere picchi corrispondenti. È indispens ensione nominale. Per applicazioni al di fu ETIM 7.0 ETIM 9.0	eabile garantire che tali tensio uori di queste specifiche, non EC000437 EC000437
Informazioni sul prodotto	la tensione di lavoro e con di picco non superino la te esitate a contattarci. EC000437 EC000437 EC000437	tenere picchi corrispondenti. È indispens ensione nominale. Per applicazioni al di fu ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000437 EC000437 27-44-02-02
Classificazioni ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	la tensione di lavoro e con di picco non superino la te esitate a contattarci. EC000437 EC000437 EC000437 27-44-02-02	tenere picchi corrispondenti. È indispensensione nominale. Per applicazioni al di fu ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC000437 EC000437 27-44-02-02 27-44-02-02

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni





Per evitare danni ai contatti e ai manicotti isolanti, si consiglia di fissare il cavo. Le distanze corrispondenti sono mostrate nel disegno seguente. Il fissaggio del cavo non è incluso nel volume di consegna.

Foglio dati

HDC IP68 HP 24B TO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Set di chiavi a puntale



Chiavi in acciaio temprato al cromo-vanadio, prodotte secondo DIN ISO 2636 L (DIN 911), superficie con affinaggio d'alta qualità

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SK WSD-S 1,5-10,0	Versione
N. d'ordine	9008850000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
CPZ	1 ST	

Parti di ricambio ad alta potenza



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC HP TO SCREW SET	Versione
N. d'ordine	<u>2447770000</u>	HDC-HighPower
GTIN (EAN)	4050118461688	
CPZ	10 ST	
Tipo	HDC HP TO SCREW SET	Versione
	HDC HP TO SCREW SET 2447770000	Versione HDC-HighPower

Data di creazione 11.11.2025 12:38:49 MEZ

Versione catalogo / Disegni 6