

HDC IP68 HP 24B TO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le custodie RockStar® HighPower sono realizzate in alluminio pressofuso ad elevata resistenza e, grazie al costante lavoro di ottimizzazione, offrono una protezione perfetta in condizioni ambientali estreme. La custodia multiparte offre agli utenti la possibilità di esaminare i processi di lavoro fino all'ultimo passo del ciclo lavorativo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: IP68, IP69, in stato collegato, Custodia connettore, Collegamento a staffa di serraggio, Standard
N. d'ordine	1079930000
Tipo	HDC IP68 HP 24B TO
GTIN (EAN)	4032248842032
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	192 mm	Profondità (pollici)	7.559 inch
Posizione verticale	120 mm	Altezza (pollici)	4.7244 inch
Larghezza	64 mm	Larghezza (pollici)	2.5197 inch
Peso netto	822.72 g		

Temperature

Valori limite di temperatura	-50 °C ... 120 °C
------------------------------	-------------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	
Resistenza chimica	Sostanza	Acetone
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Olio diesel
	Resistenza chimica	Instabile
	Sostanza	Alcool etilico
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Olio per trasmissione
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
	Sostanza	Olio idraulico
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
	Sostanza	Benzina di petrolio
	Resistenza chimica	Instabile
	Sostanza	Sudore
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
	Sostanza	Benzina super
	Resistenza chimica	Instabile
Sostanza	Acqua	
Resistenza chimica	Resistente	
Sostanza	UV	
Resistenza chimica	Resistente	
Sostanza	Ozono	
Resistenza chimica	Resistente	

Dati generali

Numero di poli	0	Esecuzione custodia	Custodia connettore
Dimensioni di installazione	8	Colori	nero, Nero (simile a RAL 9005)
Superficie	Verniciatura a polvere	Tipo	Spina
Serie	HighPower	Esente da alogeni	false
BG	8	Grado di protezione	IP68, IP69, in stato collegato

Dati generali

Coppia di serraggio	11 Nm	Materiale base della custodia	alluminio pressofuso
Superficie	Verniciatura a polvere	Grado di protezione	IP68, IP69, in stato collegato

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Serie	HighPower	Custodie EMC	Sì
Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile		

Esecuzione



Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Parte superiore	Copertura	senza coperchio
Coppia di serraggio	11 Nm	Numero entrate cavo laterali	0
Esecuzione custodia	Custodia connettore	Esecuzione sistema di chiusura	Collegamento a staffa di serraggio
Forma	Standard	Dimensioni di installazione	8
Entrata cavo	No	Tipo	Spina
Versione con gancio	Collegamento a staffa di serraggio	Guarnizione	Gomma di silicone
Colore (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	8

Nota importante

Informazioni sul prodotto	A seconda del funzionamento desiderato, le tensioni generate internamente possono sovrapporre la tensione di lavoro e contenere picchi corrispondenti. È indispensabile garantire che tali tensioni di picco non superino la tensione nominale. Per applicazioni al di fuori di queste specifiche, non esitate a contattarci.
---------------------------	---

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		



Per evitare danni ai contatti e ai manicotti isolanti, si consiglia di fissare il cavo. Le distanze corrispondenti sono mostrate nel disegno seguente. Il fissaggio del cavo non è incluso nel volume di consegna.

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Set di chiavi a puntale

Chiavi in acciaio temprato al cromo-vanadio, prodotte secondo DIN ISO 2636 L (DIN 911), superficie con affinaggio d'alta qualità



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SK WSD-S 1,5-10,0	Versione	
N. d'ordine	9008850000	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4032248266609		
CPZ	1 ST		

Parti di ricambio ad alta potenza



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC HP TO SCREW SET	Versione	
N. d'ordine	2447770000	HDC-HighPower	
GTIN (EAN)	4050118461688		
CPZ	10 ST		
Tipo	HDC HP TO SCREW SET	Versione	
N. d'ordine	2447770000	HDC-HighPower	
GTIN (EAN)	4050118461688		
CPZ	10 ST		