

Illustrazione del prodotto

Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Portabarra, Wemid
N. d'ordine	1080200000
Tipo	WSH 6
GTIN (EAN)	4008 190965 150
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	39 mm	Profondità (pollici)	1.5354 inch
Posizione verticale	147 mm	Altezza (pollici)	5.7874 inch
Larghezza	8 mm	Larghezza (pollici)	0.315 inch
Peso netto	13.4 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-25 °C...55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C...40 °C
Temperatura d'esercizio	-50 °C...120 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Tipo di fissaggio	se avvitato	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Esecuzione a prova di esplosione	No	Tipo di montaggio	innestabile

Dati caratteristici del sistema

Versione	per guide di supporto	Guida equipaggiata	TS 35
----------	-----------------------	--------------------	-------

Dati dei materiali

Materiale di base	Wemid	Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

Dimensioni

Passo in mm (P)	8.00 mm	Montaggio sfalsato	56 mm
-----------------	---------	--------------------	-------

Generale

Numero di poli	1	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Guida equipaggiata	TS 35		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

Barra colletttrice



Con le nostre barre colletttrici in vari materiali e i relativi accessori, è possibile collegare i cavi nel più piccolo spazio di installazione. A seconda dell'applicazione, i potenziali possono essere raccolti, distribuiti o dissipati.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SA 3.00X10.00X1000 CUZN...	Versione
N. d'ordine	0259800000	Barra colletttrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190049300	Profondità: 3 mm, Ottone
CPZ	1 M	
Tipo	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Versione
N. d'ordine	0348900000	Barra colletttrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190024802	Profondità: 3 mm, Rame
CPZ	25 M	
Tipo	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Versione
N. d'ordine	0357400000	Barra colletttrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190169572	Profondità: 6 mm, Rame
CPZ	1 M	
Tipo	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Versione
N. d'ordine	0438000000	Barra colletttrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190080938	Profondità: 3 mm, acciaio
CPZ	25 M	
Tipo	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Versione
N. d'ordine	0571300000	Barra colletttrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190015039	Profondità: 6 mm, Rame
CPZ	1 M	
Tipo	SSCH 7.3X1.2X1000	Versione
N. d'ordine	1071200000	Barra colletttrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 1000 mm,
GTIN (EAN)	4008190279172	Profondità: 1.2 mm, Rame
CPZ	1 M	
Tipo	NSCH 1M	Versione
N. d'ordine	0280200000	Barra colletttrice (Morsetto), naturale, Posizione verticale: 15 mm,
GTIN (EAN)	4008190012953	Profondità: 2 mm, Rame
CPZ	10 M	
Tipo	ESCH 1 M	Versione
N. d'ordine	0280300000	Barra colletttrice (Morsetto), argento, Posizione verticale: 12 mm,
GTIN (EAN)	4008190143053	Profondità: 2 mm, acciaio
CPZ	10 M	