

HDC IP68 24B SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Le nuove custodie RockStar®, resistenti all'acqua di mare e dotate di un'eccezionale resistenza agli urti, soddisfano gli standard IP 68 e IP 69K e sono progettate espressamente sia per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme, sia per rispondere ai severi requisiti in termini di vibrazioni della norma DIN EN 61373 cat. 2 (carrello). Con questa serie di custodie potrete avvalervi di un funzionamento senza guasti e manutenzione dei connettori di potenza per il settore dei trasporti e del traffico, ma anche per il settore dell'energia e in tutte le applicazioni che richiedono requisiti estremi. In fase di sviluppo sono stati adottati provvedimenti finalizzati a rendere le custodie estremamente resistenti in termini di CEM.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: IP66, IP68, IP69, in stato collegato, Custodia di base, Collegamento a staffa di serraggio, Standard, Dimensione entrate cavi: none
N. d'ordine	1081450000
Tipo	HDC IP68 24B SS
GTIN (EAN)	4032248877492
CPZ	1 Pieza

HDC IP68 24B SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	216 mm
Posizione verticale	111.5 mm
Larghezza	80 mm
Altezza di fissaggio	60 mm
Peso netto	1225.48 g

Profondità (pollici)	8.5039 inch
Altezza (pollici)	4.3898 inch
Larghezza (pollici)	3.1496 inch
Larghezza di fissaggio	187 mm

Temperature

Valori limite di temperatura -50 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%
Resistenza chimica	Sostanza Acetone
	Resistenza chimica Resistente
	Sostanza Olio diesel
	Resistenza chimica Instabile
	Sostanza Alcool etilico
	Resistenza chimica Resistente
	Sostanza Olio per trasmissione
	Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
	Sostanza Olio idraulico
	Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
	Sostanza Benzina di petrolio
	Resistenza chimica Instabile
	Sostanza Sudore
	Resistenza chimica Resistente in certe condizioni
	Sostanza Benzina super
	Resistenza chimica Instabile
	Sostanza Acqua
	Resistenza chimica Resistente
	Sostanza UV
	Resistenza chimica Resistente
	Sostanza Ozono
	Resistenza chimica Resistente

Dati generali

Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Superficie	Verniciatura a polvere
Grado di protezione	IP66, IP68, IP69, in stato collegato	Custodie EMC	Si

Dimensioni

Distanza tra i fori lunghezza A2	187 mm	Entrata cavo	No
Lunghezza, custodie	216 mm	Altezza Custodia B	111.5 mm

HDC IP68 24B SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Esecuzione**

Pressacavi, numero	0	Dimensione entrate cavi	none
Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Parte inferiore	Copertura	senza coperchio
Numero entrate cavo laterali	0	Esecuzione custodia	Custodia di base
Esecuzione sistema di chiusura	Collegamento a staffa di serraggio	Forma	Standard
Dimensioni di installazione	8	Entrata cavo	No
Tipo	Custodia di base	Versione con gancio	Collegamento a staffa di serraggio
Guarnizione	Silicone	Colore (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
BG	8	Adatti per ModuPlug®	Si

Classificazioni


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 24B SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



HDC IP68 24B SS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Guarnizioni o-ring IP68**

Per le custodie offriamo una serie di accessori, tra cui la guarnizione.

Grazie all'eccezionale tenuta, le nostre custodie si distinguono per una eccellente ermeticità.

Serie di severi test hanno confermato che RockStar® rimane ermetico fino ad una profondità di 50 metri. In questo modo i connettori di potenza possono essere utilizzati anche dove fino ad ora era possibile soltanto un cablaggio fisso.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC DG 24B IP68	Versione
N. d'ordine	1525270000	Accessori, Accessori custodie
GTIN (EAN)	4050118330625	
CPZ	10 ST	