

HDC IP68 06B TSS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Le nuove custodie RockStar®, resistenti all'acqua di mare e dotate di un'eccezionale resistenza agli urti, soddisfano gli standard IP 68 e IP 69K e sono progettate espressamente sia per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme, sia per rispondere ai severi requisiti in termini di vibrazioni della norma DIN EN 61373 cat. 2 (carrello). Con questa serie di custodie potrete avvalervi di un funzionamento senza guasti e manutenzione dei connettori di potenza per il settore dei trasporti e del traffico, ma anche per il settore dell'energia e in tutte le applicazioni che richiedono requisiti estremi. In fase di sviluppo sono stati adottati provvedimenti finalizzati a rendere le custodie estremamente resistenti in termini di CEM.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 3, Grado di protezione: IP66, IP68, IP69, in stato collegato, Custodia connettore, Collegamento a staffa di serraggio, Standard, Dimensione entrate cavi: M 32
N. d'ordine	1082550000
Tipo	HDC IP68 06B TSS 1M32
GTIN (EAN)	4032248845828
CPZ	1 Pieza

HDC IP68 06B TSS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	100.5 mm	Altezza (pollici)	3.9567 inch
Larghezza	58 mm	Larghezza (pollici)	2.2835 inch
Peso netto	396 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -50 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Resistenza chimica	Sostanza	Acetone	
	Resistenza chimica	Resistente	
	Sostanza	Olio diesel	
	Resistenza chimica	Instabile	
	Sostanza	Alcool etilico	
	Resistenza chimica	Resistente	
	Sostanza	Olio per trasmissione	
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni	
	Sostanza	Olio idraulico	
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni	
	Sostanza	Benzina di petrolio	
	Resistenza chimica	Instabile	
	Sostanza	Sudore	
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni	
	Sostanza	Benzina super	
	Resistenza chimica	Instabile	
	Sostanza	Acqua	
	Resistenza chimica	Resistente	
	Sostanza	UV	
	Resistenza chimica	Resistente	
	Sostanza	Ozono	
	Resistenza chimica	Resistente	

Dati generali

Coppia di serraggio	6.5 Nm	Materiale base della custodia	alluminio pressofuso
Superficie	Verniciatura a polvere	Grado di protezione	IP66, IP68, IP69, in stato collegato
Custodie EMC	Sì	Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile

Dimensioni

Entrata cavo	con filettatura	Lunghezza, custodie	132 mm
--------------	-----------------	---------------------	--------

HDC IP68 06B TSS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Esecuzione**

Pressacavi, numero	0
Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Parte superiore
Coppia di serraggio	6.5 Nm
Numero entrate cavo laterali	1
Esecuzione sistema di chiusura	Collegamento a staffa di serraggio
Dimensioni di installazione	3
Tipo	Spina
Guarnizione	nessuna sigillatura
Colore (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
Adatti per ModuPlug®	Sì

Dimensione entrate cavi	M 32
Copertura	senza coperchio
Numero entrate cavo in alto	0
Esecuzione custodia	Custodia connettore
Forma	Standard
Entrata cavo	con filettatura
Versione con gancio	Collegamento a staffa di serraggio
Filettatura (interna)	M 32
BG	3

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437
ECLASS 15.0	27-44-02-02


ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 14.0	27-44-02-02

HDC IP68 06B TSS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



HDC IP68 06B TSS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Set di chiavi a puntale

Chiavi in acciaio temprato al cromo-vanadio, prodotte secondo DIN ISO 2636 L (DIN 911), superficie con affinaggio d'alta qualità



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SK WSD-S 1.5-10,0	Versione
N. d'ordine	9008850000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
CPZ	1 ST	

Viti

Per i connettori pesanti è disponibile una serie di accessori, tra cui le viti.



Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC IP68 SCREW SET	Versione
N. d'ordine	2555340000	Connettori di potenza, Accessori, Set di fissaggio
GTIN (EAN)	4050118571332	
CPZ	10 ST	