

**IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14  
(PROFINET) in metallo incl. inserto RJ45

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Flangia RJ45, IP67, Variante 14 metallo, IDC, PRO-FINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
N. d'ordine	<a href="#">1085260000</a>
Tipo	IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN)	4032248850525
CPZ	10 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&amp;deg; Certificato (cULus) E316369

## Dimensioni e pesi

Peso netto 46.58 g

## Temperature

Temperatura di magazzino Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

Temperatura di posa

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati generali

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	IDC
Descrizione articolo	Variante 14 metallo, IDC, PROFINET	Cablaggio	PROFINET
Materiale delle guarnizioni	EPDM	Colori	grigio
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Diametro isolamento, max.	1.6 mm
Categoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Diametro di collegamento, rigido	0.4...0.64 mm	Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)	AWG 24...AWG 22
Diametro di collegamento, flessibile	0.48...0.76 mm	Sezione trasversale conduttore, flessibile AWG 26...AWG 22 (AWG)	
Diametro guaina, min.	5 mm	Diametro guaina, max.	10 mm
Tipo di montaggio	2 viti	Schermatura	Custodia completa a 360&deg;
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	750

## Proprietà elettriche

Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 1500 V AC/DC	Rigidità dielettrica contatto-contatto	≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+	conforme alla norma IEEE 802.3bt		

## Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-51	N&deg; Certificato (cULus)	E316369
--------------------	---	----------------------------	---------

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**Sezione di montaggio**



## Accessori

### Calotte antipolvere



Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BP-V14P	Versione	
N. d'ordine	<a href="#">1058310000</a>	Calotta di protezione per custodia a flangia	
GTIN (EAN)	4032248799404		
CPZ	10 ST		