

IE-BIC-HYB-P-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in
14

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Crimp contact, for flange insert, Hybrid |
| N. d'ordine | 1096150000 |
| Tipo | IE-BIC-HYB-P-0,5-300 |
| GTIN (EAN) | 4032248869114 |
| CPZ | 300 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.29 g

Temperature

Temperatura di magazzino Temperatura d'esercizio
 Temperatura di posa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

| | |
|--|--|
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, AWG 20 max. (AWG) | Sezione di collegamento cavo, flessibile, AWG 24 min. (AWG) |
| Schermatura non schermate | Categoria altro |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.5 mm ² max. | Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.2 mm ² min. |
| Collegamento 2 Crimp | |

Proprietà elettriche

Tensione nominale 24 V


Nota importante

Informazioni sul prodotto Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in 14

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |

Disegno quotato



Crimping tools

Pinza crimpatrice per contatti Weidmüller dei sistemi RSV e DSTV-HD

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | HTF HYB | Versione | |
| N. d'ordine | 1119580000 | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.08mm ² , | |
| GTIN (EAN) | 4032248900626 | 1mm ² , Crimpatura F o B | |
| CPZ | 1 ST | | |