

IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in
14

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
N. d'ordine	1096180000
Tipo	IE-PIC-HYB-S-0,5-300
GTIN (EAN)	4032248869152
CPZ	300 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 0.27 g

Temperature

Temperatura di magazzino Temperatura d'esercizio
 Temperatura di posa

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
 REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Sezione di collegamento cavo, flessibile, AWG 20 max. (AWG)	Sezione di collegamento cavo, flessibile, AWG 24 min. (AWG)
Schermatura non schermate	Categoria altro
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.5 mm ² max.	Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.2 mm ² min.
Collegamento 2 Crimp	

Proprietà elettriche

Tensione nominale 24 V


Nota importante

Informazioni sul prodotto Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in 14

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Disegno quotato



Crimping tools

Pinza crimpatrice per contatti Weidmüller dei sistemi RSV e DSTV-HD

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTF HYB	Versione	
N. d'ordine	1119580000	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.08mm ² ,	
GTIN (EAN)	4032248900626	1mm ² , Crimpatura F o B	
CPZ	1 ST		