

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Illustrazione del prodotto















1



La copertura ribaltabile della custodia CH20M offre funzioni pratiche che supportano l'applicazione. Può essere sigillata, il che garantisce ulteriore sicurezza e protezione per il contenuto. È prevista anche l'opzione di stampa sulla copertura utilizzando la stampa a tampone per visualizzare in modo chiaro importanti informazioni o loghi. Inoltre, i marcatori possono essere utilizzati per applicare istruzioni specifiche o marcature direttamente sulla copertura.

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	Custodia modulare, OMNIMATE Housing - Serie CH20M trasparente, Copertura ribaltabile, Lar- ghezza: 45 mm
N. d'ordine	<u>1104440000</u>
Tipo	CH20M45 C TP 8089
GTIN (EAN)	4032248878895
CPZ	30 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
NOTI 3	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	6 mm	Profondità (pollici)	0.2362 inch
Posizione verticale	86.9 mm	Altezza (pollici)	3.4213 inch
Larghezza	45 mm	Larghezza (pollici)	1.7716 inch
Peso netto	7.3 g	Largriezza (poliici)	1.77 10 IIICH
Temperature			1
Temperatura ambiente	-25 °C85 °C	Campo delle temperature di impiego	-40120 °C
Umidità	5 - 93% umidità rel., Tu = 40°C, senza condensa		
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt <sup>c</sup>	%	
Dati del materiale			
Classes allianti anno anno de litab I III. 0.4	V/0	Materials is lands	PC
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2 Illa	Materiale isolante Superficie	
Gruppo materiali isolanti Materiale di base	Plastica	Comparative Tracking Index (CTI)	non trattato 175 ≤ CTI <400
Dati generali	Tidottod	Comparative Huoking Indox (CH)	170 2 011 1100
Dati generali			
Colori	trasparente	Grado di protezione	IP20 installato
Tabella dei colori (simile)	-	Informazioni riguardanti l'intero	CH20M45 B BK/OR 2010
Colabilità	No	equipaggiamento, vedi gli articoli citati	
Caratteristiche del componen	te		
Blocco di sicurezza	piombabile	Marcatore integrabile	Sì
Opzioni di personalizzazione	·		1
Possibili aperture personalizzate	No	Possibile siglatura personalizzata	Sì
Processo di ordinazione specifico per il cliente	Vedere le linee guida nella sezione Download	Colori alternativi	Altro su richiesta
Classificazioni			
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031	ETIM 10.0	EC001031
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-03	ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03		

Data di creazione 03.11.2025 03:41:53 MEZ

Versione catalogo / Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com



## Illustrazione del prodotto



# Disegno quotato





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### Stampa speciale



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri. Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 8/13.5/43.3 SAI SDR	Versione
N. d'ordine	1038860000	ESG, Siglatura di apparecchi x 13.5 mm, PA 66, Colori: su richiesta
GTIN (EAN)	4032248768110	cliente, innestabile
CPZ	1 ST	

#### neutra



ESG è il marcatore di comprovata qualità in formato MultiCard, utilizzabile su molti apparecchi conosciuti. Il risultato consiste in una siglatura per dispositivi d'alta qualità, con un aspetto nitido.

Sono disponibili diverse tipologie per dispositivi di vari produttori, come Siemens, ABB, Beckhoff e altri. Riepilogo dei vantaggi:

- Marcatori per impiego universale, marcatori autoadesivi o ad innesto, a seconda del tipo
- Per apparecchiature allineate, ad esempio gli interruttori automatici, sono disponibili marcatori ESG da bloccare sulle guide portacartellini
- Stampa personalizzata in qualità laser secondo le indicazioni

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo ESG 8/13.5/43.3 SAI AU Version	one
N. d'ordine <u>1912130000</u> ESG,	Siglatura di apparecchi x 13.5 mm, PA 66, Colori: trasparente,
GTIN (EAN) 4032248541164 innes	stabile
CPZ 5 ST	

Data di creazione 03.11.2025 03:41:53 MEZ