


THM WO 50.8/150 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I segnacavi THM WriteOn su bobina sono usati per siglare conduttori e cavi con diametro esterno max. di 36 mm. La striscia adesiva trasparente fissa e protegge la stampa sulla superficie del marcatore.

- Protezione della siglatura contro sporco e abrasioni mediante rivestimento con striscia adesiva trasparente
- Stampa semplice e rapida con stampanti a trasferimento termico di alta qualità

Dati generali per l'ordinazione

Versione	THM, Segnafili e segnacavi, 39.7 mm, 50.8 x 150 mm, blu
N. d'ordine	1109190000
Tipo	THM WO 50.8/150 BL
GTIN (EAN)	4032248885626
CPZ	1 ROL

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.03 mm	Profondità (pollici)	0.001 inch
Posizione verticale	50.8 mm	Altezza (pollici)	2 inch
Larghezza	150 mm	Larghezza (pollici)	5.9055 inch
Peso netto	610 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...125 °C
------------------------------------	--------------

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Adesivo	Adesivo di poliacrilato		
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	6		
Tipo di stampa	Neutro		
Versione	autoadesivo		
Larghezza	150 mm		
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		
Campo delle temperature di impiego, max.	125 °C		
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C		
Colori	blu		
Alogeni	No		
Materiale di base	Pellicola in poliestere		
Caratteri stampati	senza		
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Etichetta in bobina	
Dimensioni del campo di siglatura stampante compatibile	25.4 x 50.8 mm		
Numero di marcatori per combinazione	1 Label reel = Conductor and cable markers		
Campo delle temperature di impiego	-40...125 °C		
Numero per rotolo	500		


Segnafi e segnacavi

Alogeni	No	Sezione di collegamento cavo, max.	500 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	0.75 mm ²	Diametro esterno del conduttore, max.	39.7 mm
Larghezza del campo di testo	50.8 mm	Altezza del campo di testo	25.4 mm
Diametro esterno conduttore	39.7 mm	Sezione di collegamento dei conduttori	0.75 - 500 mm ²

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Disegni



Accessori**Nastri a colori**

Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versione	
N. d'ordine	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
CPZ	1 ST		