THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







I segnacavi THM WriteOn su bobina sono usati per siglare conduttori e cavi con diametro esterno max. di 36 mm. La striscia adesiva trasparente fissa e protegge la stampa sulla superficie del marcatore.

- Protezione della siglatura contro sporco e abrasioni mediante rivestimento con striscia adesiva trasparente
- Stampa semplice e rapida con stampanti a trasferimento termico di alta qualità

Dati generali per l'ordinazione

Versione	THM, Segnafili e segnacavi, 4 - 7.5 mm, 25.4 x 36.5 mm, bianco
N. d'ordine	<u>1110600000</u>
Tipo	THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW
GTIN (EAN)	4032248885961
CPZ	1 ROL



THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

4 - 7.5 mm

EC001530

EC001530

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ROHS	Conforme						
Dimensioni e pesi							
Profondità	0.07 mm	Profondità (pollici)	0.0026 inch				
Posizione verticale	25.4 mm	Altezza (pollici)	1 inch				
Larghezza	36.5 mm	Larghezza (pollici)	1.437 inch				
Peso netto	260 g						
Temperature							
	40.00.00						
Campo delle temperature di impiego	-4080 °C						
Conformità ambientale del pr	odotto						
Otata and familia Dallo	Conforma						
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	,					
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	0					
Dati generali							
Adesivo	Adesivo di poliacrilato						
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9						
Tipo di stampa	Neutro						
Versione	autoadesivo						
Larghezza	36.5 mm						
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0						
Campo delle temperature di impiego,	80 °C						
max.							
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C						
Colori	bianco						
Alogeni	Sì						
Materiale di base	pellicola di vinile						
Caratteri stampati	senza						
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura						
Dimensioni del campo di siglatura	12.7 x 25.4 mm						
Approvazione secondo UL 969	Sì						
stampante compatibile	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS						
Numero di marcatori per combinazione	1 Label reel = Conductor and cable markers						
Campo delle temperature di impiego	-4080 °C						
Numero per rotolo	2500						
Segnafili e segnacavi							
Alogeni	Sì	Sezione di collegamento cavo, max.	35 mm²				
	0.75 mm ²	Diametro esterno del conduttore, max.	7.5 mm				

Data di creazione 10.11.2025 06:17:28 MEZ

Diametro esterno del conduttore, min.

Classificazioni

ETIM 6.0

ETIM 8.0

Sezione di collegamento dei conduttori 0.75 - 35 mm²

4 mm

EC001530

EC001530


Versione catalogo / Disegni 2

ETIM 7.0

ETIM 9.0

Diametro esterno conduttore







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



Disegni

THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





THM WO VIN 25.4/36.5 WS IW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

5

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

RIBBON MM 110/360 SW N. d'ordine 2005070000

GTIN (EAN) 4050118390049

Versione Ink ribbon

CPZ 1 ST

Versione catalogo / Disegni