

HDC IP68 24B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Le nuove custodie RockStar®, resistenti all'acqua di mare e dotate di un'eccezionale resistenza agli urti, soddisfano gli standard IP 68 e IP 69K e sono progettate espressamente sia per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme, sia per rispondere ai severi requisiti in termini di vibrazioni della norma DIN EN 61373 cat. 2 (carrello). Con questa serie di custodie potrete avvalervi di un funzionamento senza guasti e manutenzione dei connettori di potenza per il settore dei trasporti e del traffico, ma anche per il settore dell'energia e in tutte le applicazioni che richiedono requisiti estremi. In fase di sviluppo sono stati adottati provvedimenti finalizzati a rendere le custodie estremamente resistenti in termini di CEM.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8, Grado di protezione: IP66, IP68, IP69, in stato collegato, Collegamento a staffa di serraggio, Standard
N. d'ordine	1110920000
Tipo	HDC IP68 24B FRAME M6
GTIN (EAN)	4032248886982
CPZ	1 Pieza

HDC IP68 24B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	156 mm
Posizione verticale	17 mm
Larghezza	58 mm
Altezza di fissaggio	32 mm
Peso netto	88 g

Profondità (pollici)	6.1417 inch
Altezza (pollici)	0.6693 inch
Larghezza (pollici)	2.2835 inch
Larghezza di fissaggio	130 mm

Temperature

Valori limite di temperatura -50 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Grado di protezione	IP66, IP68, IP69, in stato collegato
Custodie EMC	Sì		

Dimensioni

Distanza tra i fori lunghezza A2	130 mm	Lunghezza, custodie	156 mm
Altezza Custodia B	17 mm		

Esecuzione

Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Parte inferiore	Esecuzione sistema di chiusura	Collegamento a staffa di serraggio
Forma	Standard	Dimensioni di installazione	8
Tipo	Base passante (mont. in feritoia)	Colore (RAL)	RAL 7001, RAL 9005
BG	8	Adatti per ModuPlug®	Sì

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 24B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

