

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Le custodie RockStar® HighPower sono realizzate in alluminio pressofuso ad elevata resistenza e, grazie al costante lavoro di ottimizzazione, offrono una protezione perfetta in condizioni ambientali estreme. La custodia multiparte offre agli utenti la possibilità di esaminare i processi di lavoro fino all'ultimo passo del ciclo lavorativo.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 8,
	Grado di protezione: IP68, IP69, in stato collegato,
	Coperchio, Collegamento a staffa di serraggio,
	Standard, Dimensione entrate cavi: M 25
N. d'ordine	<u>1120010000</u>
Tipo	HDC IP68 24B MD 2M25
GTIN (EAN)	4050118041453
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	181 mm	Profondità (pollici)	7.126 inch
Posizione verticale	19 mm	Altezza (pollici)	0.748 inch
Larghezza	57 mm	Larghezza (pollici)	2.2441 inch
_arghezza di fissaggio	164 mm	Peso netto	477 g
Temperature			
Valori limite di temperatura	-50 °C 120 °C		
Conformità ambientale de	el prodotto		
04-4(Conforma		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	0/	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt		
Resistenza chimica	Sostanza	Acetone	
	Resistenza chimica	Resistente	
	Sostanza	Olio diesel	
	Resistenza chimica	Instabile	
	Sostanza	Alcool etilico	
	Resistenza chimica	Resistente	
	Sostanza	Olio per trasmis	
	Resistenza chimica	Resistente in ce	rte condizioni
	Sostanza	Olio idraulico	
	Resistenza chimica	Resistente in ce	
	Sostanza	Benzina di petro	olio
	Resistenza chimica	Instabile	
	Sostanza	Sudore	
	Resistenza chimica	Resistente in ce	rte condizioni
	Sostanza	Benzina super	
	Resistenza chimica	Instabile	
	Sostanza	Acqua	
	Resistenza chimica	Resistente	
	Sostanza	UV	
	Resistenza chimica	Resistente	
	Sostanza	Ozono	
	Resistenza chimica Resistente		
Dati generali			
Jan yeneran			
Esecuzione custodia	Coperchio	Dimensioni di installazione	8
Colori	nero, Nero (simile a RAL 9005)	Superficie	Verniciatura a polvere
Гіро	Copertura	Serie	HighPower
Esente da alogeni	false	BG	8
Grado di protezione	IP68, IP69, in stato	-	

Data di creazione 15.11.2025 01:19:58 MEZ

11 Nm

Verniciatura a polvere

Dati generali

Coppia di serraggio

Superficie

Versione catalogo / Disegni

Materiale base della custodia

Grado di protezione

alluminio pressofuso

IP68, IP69, in stato collegato





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

HighPower	Custodie EMC	Sì
Acciaio, inossidabile		
M 25	Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Coperchio
11 Nm	Numero entrate cavo in alto	2
0	Esecuzione custodia	Coperchio
Collegamento a staffa di serraggio	Forma	Standard
8	Entrata cavo	con filettatura
Copertura	Versione con gancio	Collegamento a staffa di serraggio
Gomma di silicone	Filettatura (interna)	M 25
RAL 9011, RAL 9005	BG	8
	Acciaio, inossidabile M 25 11 Nm 0 Collegamento a staffa di serraggio 8 Copertura Gomma di silicone	Acciaio, inossidabile M 25 Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio Numero entrate cavo in alto Esecuzione custodia Forma Collegamento a staffa di serraggio 8 Copertura Entrata cavo Versione con gancio Filettatura (interna)

Nota importante

Informazioni sul prodotto	A seconda del funzionamento desiderato, le tensioni generate internamente possono sovrapporre
	la tensione di lavoro e contenere picchi corrispondenti. È indispensabile garantire che tali tensioni
	di picco non superino la tensione nominale. Per applicazioni al di fuori di queste specifiche, non

esitate a contattarci.

Classificazioni

ETIM 6.0 EC000437 ETIM 7.0 EC000437 ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437 ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 9.0 27-44-02-02 ECLASS 9.1 27-44-02-02 ECLASS 10.0 27-44-02-02 ECLASS 11.0 27-44-02-02 ECLASS 12.0 27-44-02-02 ECLASS 13.0 27-44-02-02 ECLASS 14.0 27-44-02-02 ECLASS 15.0 27-44-02-02 ECLASS 14.0 27-44-02-02				
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 9.0 27-44-02-02 ECLASS 9.1 27-44-02-02 ECLASS 10.0 27-44-02-02 ECLASS 11.0 27-44-02-02 ECLASS 12.0 27-44-02-02 ECLASS 13.0 27-44-02-02 ECLASS 14.0 27-44-02-02	ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ECLASS 9.1 27-44-02-02 ECLASS 10.0 27-44-02-02 ECLASS 11.0 27-44-02-02 ECLASS 12.0 27-44-02-02 ECLASS 13.0 27-44-02-02 ECLASS 14.0 27-44-02-02	ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 11.0 27-44-02-02 ECLASS 12.0 27-44-02-02 ECLASS 13.0 27-44-02-02 ECLASS 14.0 27-44-02-02	ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02 ECLASS 14.0 27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
<u> </u>	ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
	ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Versione catalogo / Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Set di chiavi a puntale



Chiavi in acciaio temprato al cromo-vanadio, prodotte secondo DIN ISO 2636 L (DIN 911), superficie con affinaggio d'alta qualità

Dati generali per l'ordinazione

Ti	ipo	SK WSD-S 1,5-10,0	Versione
N.	. d'ordine	9008850000	Mounting tool
G	TIN (EAN)	4032248266609	
CI	PZ	1 ST	

Versione IP68 secondo EN 45545



In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VGM25-MS68 11-20 BG	Versione
N. d'ordine	<u>1193600000</u>	Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, ottone, nichelato
GTIN (EAN)	4032248976560	
CPZ	50 ST	
Tipo	VGM25-SS68 11-20 BG	Versione
Tipo N. d'ordine	VGM25-SS68 11-20 BG 1193570000	Versione Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, Acciaio inox 1.4305

Data di creazione 15.11.2025 01:19:58 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Pressacavo EMC in ottone secondo EN 45545



La sempre maggiore sensibilità dei componenti elettronici e le sempre maggiori frequenze di interferenza elettromagnetica richiedono l'impiego di pressacavi in grado di giocare un ruolo importante nel concetto di schermatura di un sistema. I pressacavi EMC di questo tipo sono adatti alla schermatura di frequenze di disturbo con un collegamento di schermatura a 360°. Una guarnizione di arresto consente di contare su una maggiore tenuta e resistenza allo sforzo dei cavi e inoltre il pressacavi soddisfa i requisiti meccanici della norma EN 62444. Grazie al progetto brevettato è possibile contare su un montaggio molto rapido e semplice.

Dati generali per l'ordinazione

VGM25-MS68 EMC 11-20SET Versione N. d'ordine 1463720000 Accessori GTIN (EAN) 4050118269871

CPZ

Data di creazione 15.11.2025 01:19:58 MEZ

5 Versione catalogo / Disegni