


**AIMESA VRM 2,09****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Per la spellatura automatica dei singoli conduttori
- Spellatura di conduttori flessibili secondo DIN VDE 0295, cl. 5
- Spellatura parziale, l'isolamento resta sull'estremità del conduttore
- nessun cambio di utensile
- Regolazione semplice e veloce alle diverse sezioni di conduttore
- motore elettrico

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Accessori, Set di lame
N. d'ordine	<a href="#">1120920000</a>
Tipo	AIMESA VRM 2,09
GTIN (EAN)	4032248901869
CPZ	1 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensioni e pesi

Profondità	26.8 mm	Profondità (pollici)	1.0551 inch
Posizione verticale	1.6 mm	Altezza (pollici)	0.063 inch
Larghezza	20 mm	Larghezza (pollici)	0.7874 inch
Peso netto	10 g		

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Nota importante

Informazioni sul prodotto	1534740000 - Powerstripper AM 12 (up to serial number 2018)
---------------------------	---

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		