


IE-CD-V04PRJ-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Giunto, versione FreeCon per connettori PushPull Var.4
secondo IEC 61076-3-106 in metallo

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Presa di collegamento, FreeCon, RJ45, Inserto, IP65
N. d'ordine	1122710000
Tipo	IE-CD-V04PRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248904778
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E316369

Dimensioni e pesi

Profondità	28.2 mm	Profondità (pollici)	1.1102 inch
Posizione verticale	52 mm	Altezza (pollici)	2.0472 inch
Larghezza	41 mm	Larghezza (pollici)	1.6142 inch
Peso netto	243.48 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di posa		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Colori	argento	Materiale base della custodia	Profilato in alluminio, Copertura: zinco pressofuso, verniciato
Tipo di montaggio	Montaggio vite	Grado di protezione	IP65
Cicli di inserimento	750		

Dati tecnici del giunto RJ45

Carico ammissibile (giunto RJ45)	1 A	Rigidità dielettrica, contatto - contatto, min. (giunto RJ45)	≥ 1000 V DC
Materiale di base custodia (giunto RJ45)	Pressofusione di zinco	Categoria (giunto RJ45)	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Resistenza di isolamento (giunto RJ45)	> 500 MΩ	Rigidità dielettrica, contatto - schermatura, max. (giunto RJ45)	≥ 1500 V DC
Resistenza contatti (giunto RJ45)	≤ 20 mΩ		

Proprietà elettriche

Corrente di carico a 50 °C	1 A
----------------------------	-----

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5	N° Certificato (cULus)	E316369
--------------------	--	----------------------------	---------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18

Dati tecnici

ECLASS 15.0

27-44-03-18

Accessori**Calotte antipolvere**

Per proteggere i vostri apparecchi da polvere e sporcizia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BP-V04P	Versione	
N. d'ordine	1963900000	Calotta di protezione per custodia a flangia	
GTIN (EAN)	4032248646326		
CPZ	10 ST		

Sets - RJ45

Set di connettori PushPull secondo IEC 61076-3-106
Var.4 (IEC24702) in plastica incl. inserto RJ45

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Versione	
N. d'ordine	1963160000	Connettore RJ45, nessun utensile, Variante 4, Cat.6A / Class EA	
GTIN (EAN)	4032248651665	(ISO/IEC 11801 2010)	
CPZ	10 ST		