



Inserti USB per FrontCom®

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Inserto USB, Inserto flangia, tipo AB
N. d'ordine	1131380000
Tipo	IE-BI-USB-AB
GTIN (EAN)	4032248911844
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E471884

Dimensioni e pesi

Peso netto 12.3 g

Temperature

Temperatura di magazzino Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

Temperatura di posa Umidità 0&hellip;93 % umidità rel.

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Tipo di prodotto Inserto USB Grado di protezione IP67 con custodia

Inserto tipo Inserto dati SteadyTec

Dati generali

Collegamento 1 USB A Collegamento 2 USB B

Descrizione articolo Inserto flangia, tipo AB Cablaggio Typ A-B

Colori nero Umidità 0&hellip;93 % umidità rel.

Materiale base della custodia PC UL 94 V0 Schermatura Custodia completa a 360&deg;

Grado di protezione IP67 con custodia Cicli di inserimento ≥ 1500

Proprietà elettriche

Resistenza di contatto ≤ 30 mΩ Rigidità dielettrica contatto-schermo ≥ 500 V DC

Resistenza d'isolamento ≥ 1000 MΩ Corrente di carico fino a 90°C 3 A

Standard generali

N° certificato (DNV) TAA000022B Connettori a norma IEC 61076-3-107

N&deg; Certificato (cULus) E471884

Nota importante

Informazioni sul prodotto Inserti USB per FrontCom®

Classificazioni


ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121

ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90

ECLASS 15.0 27-44-03-90

Disegni

Disegno quotato



Accessori**Prese piatte**

Prese piatte isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIF 1,5F288 R	Versione	
N. d'ordine	9200520000	Spine piatte, Giunto isolato, 1,5 mm ² , 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , rosso	
GTIN (EAN)	4032248410361		
CPZ	100 ST		