

## IE-BIC-HYB-P-0,2-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in

14

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
N. d'ordine	<a href="#">1135160000</a>
Tipo	IE-BIC-HYB-P-0,2-300
GTIN (EAN)	4032248915477
CPZ	300 Pieza

**Dati tecnici**[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Peso netto 0.29 g

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio

Temperatura di posa


**Conformità ambientale del prodotto**Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%**Dati generali**Schermatura non schermate Categoria altro  
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.2 mm<sup>2</sup>  
max. Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.08 mm<sup>2</sup>  
min.  
Collegamento 2 Crimp**Proprietà elettriche**

Tensione nominale 24 V

**Nota importante**

Informazioni sul prodotto Ibrido, 10 poli. Utilizzi per la variante connettori plug-in 14

**Classificazioni**ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121  
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90  
ECLASS 15.0 27-44-03-90

**Disegni****Disegno quotato**

## Accessori

### Crimping tools



Pinza crimpatrice per contatti Weidmüller dei sistemi RSV e DSTV-HD

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTF HYB	Versione
N. d'ordine	<a href="#">1119580000</a>	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0,08mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4032248900626	1mm <sup>2</sup> , Crimpatura F o B
CPZ	1 ST	