


WMF 2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Nei sistemi di comando processo per impianti nei settori della produzione di processi e di energia elettrica, i segnali in entrata dai dispositivi di campo sono spesso collegati alle morsettiera negli armadi elettrici di smistamento. Le morsettiera sono utilizzate nonostante l'esistenza di tecnologie alternative come l'I/O remoto e il bus di campo. Questo perché offrono una tecnica di collegamento robusta e semplice, e perché sono ben disposte. La nostra linea di morsettiera WMF (Weidmüller Multi Funktional) fornisce una soluzione multifunzionale per lo smistamento dei segnali.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Morsettiera passante, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm ² , 24 A, 250 V, Numero di collegamenti: 3 |
| N. d'ordine | 1143050000 |
| Tipo | WMF 2.5 BLZ |
| GTIN (EAN) | 4032248926022 |
| CPZ | 50 Pieza |

WMF 2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Omologazioni**

Omologazioni



| | |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Sito web UL |
| Nº certificado (cURus) | E60693 |

Dimensioni e pesi

| | | | |
|------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| Profondità | 44.5 mm | Profondità (pollici) | 1.752 inch |
| Profondità inclusa guida DIN | 45 mm | Posizione verticale | 90 mm |
| Altezza (pollici) | 3.5433 inch | Larghezza | 5.08 mm |
| Larghezza (pollici) | 0.2 inch | Peso netto | 10.78 g |

Temperature

| | | | |
|--|----------------|--|----------------|
| Temperatura di magazzinaggio | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente | -50 °C...75 °C |
| Temperatura d'esercizio continuo, min. | -50 °C | Temperatura d'esercizio continuo, max. | 120 °C |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
| REACH SVHC | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

Altri dati tecnici

| | | | |
|-------------------|-------------|----------------------------------|----|
| Lati aperti | destra | Esecuzione a prova di esplosione | Si |
| Tipo di montaggio | innestabile | | |

Conduttori allacciabili (altro collegamento)

| | |
|--|-------------------------|
| Tipo di collegamento, ulteriore collegamento | Collegamento ad innesto |
|--|-------------------------|

Dati caratteristici del sistema

| | | | |
|---|---|--------------------------------|----|
| Versione | 2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato | Piastra terminale (necessaria) | Si |
| Numero di potenziali | 1 | Numero di piani | 1 |
| Numero dei punti di serraggio per piano | 3 | Numero di potenziali per piano | 1 |
| Piani ponticellati internamente | No | Collegamento PE | No |
| Guida equipaggiata | TS 35 | Funzione N | No |
| Funzione PE | No | Funzione PEN | No |

Dati dei materiali

| | | | |
|-------------------------------|-------|--------|-------------|
| Materiale di base | Wemid | Colori | Beige scuro |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 | | |

WMF 2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dati dimensionamento**

| | | | |
|--|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Sezione di dimensionamento | 2.5 mm ² | Tensione nominale | 250 V |
| Tensione DC nominale | 250 V | Corrente nominale | 24 A |
| Corrente con conduttore max. | 32 A | Norme | IEC 61984, A norma IEC 60947-7-1 |
| Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x | 1.33 mΩ | Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
| Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-0.77 W | x | Classe di sovratensione | III |
| Grado di lordura | 3 | | |

Dati dimensionamento secondo CSA

| | | | |
|------------------------|--------|----------------------|----------------|
| Sezione cavo max (CSA) | 12 AWG | N° certificato (CSA) | 200039-1057876 |
| Tensione Gr B (CSA) | 300 V | Corrente Gr B (CSA) | 26 A |
| Tensione Gr D (CSA) | 300 V | Corrente Gr D (CSA) | 10 A |
| Sezione cavo min (CSA) | 26 AWG | | |

Dati dimensionamento secondo UL

| | | | |
|---|--------|---|--------|
| Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus) | 12 AWG | Tensione Gr B (cURus) | 300 V |
| Tensione Gr D (cURus) | 300 V | Sezione cavo max (cURus) | 12 AWG |
| N° certificato (cURus) | E60693 | Sezione del cavo min (cURus) | 26 AWG |
| Grandezza conduttore Field wiring min (cURus) | 26 AWG | Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus) | 26 AWG |
| Corrente Gr B (cURus) | 20 A | Corrente Gr D (cURus) | 10 A |
| Grandezza conduttore Field wiring max (cURus) | 12 AWG | | |

Generale

| | | | |
|--|----------------------------------|--|--------|
| Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 12 | Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 26 |
| Norme | IEC 61984, A norma IEC 60947-7-1 | Guida equipaggiata | TS 35 |

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

| | | | |
|--|-------------------------|--|---------------------|
| Calibro a norma 60 947-1 | A3 | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 12 |
| Direzione di collegamento | laterale | Coppia di serraggio, max. | 0.6 Nm |
| Coppia di serraggio, min. | 0.5 Nm | Lunghezza di spellatura | 10 mm |
| Tipo di collegamento 2 | Collegamento ad innesto | Tipo di collegamento | Collegamento a vite |
| Numero di collegamenti | 3 | Campo di sezioni, max. | 4 mm ² |
| Campo di sezioni, min. | 0.5 mm ² | Vite di serraggio | M 3 |
| Dimensione lama | 0.6 x 3.5 mm | Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 26 |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max. | 2.5 mm ² | Sezione di collegamento cavo, flessibile 0.5 mm ² con terminali DIN 46228/4, min. | 0.5 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max. | 2.5 mm ² | Sezione di collegamento cavo, flessibile 0.5 mm ² con terminali DIN 46228/1, min. | 0.5 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, 4 mm ² max. | 4 mm ² | Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.5 mm ² min. | 0.5 mm ² |
| Sezione di collegamento, semirigida, max. | 4 mm ² | Sezione di collegamento, semirigida, min. | 0.5 mm ² |
| Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max. | 4 mm ² | Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min. | 0.5 mm ² |
| Sezione di collegamento, flessibile, min. | 0.5 mm ² | | |

WMF 2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Classificazioni**


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000897 | ETIM 9.0 | EC000897 |
| ETIM 10.0 | EC000897 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 | | |

WMF 2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com



WMF 2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Accessori




Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | AP WMF2.5 | Versione |
| N. d'ordine | 1142990000 | Piastra terminale per morsetti, beige, Posizione verticale: 87.25 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248925889 | Larghezza: 1.5 mm, V-0, Wemid, bloccabile: Sì |
| CPZ | 50 ST | |

Terminale di fissaggio



Per garantire un posizionamento sicuro e durevole sulla guida di supporto ed evitare uno spostamento, Weidmüller fornisce terminali di fissaggio. Sono disponibili esecuzioni con vite e senza vite. Sui terminali di fissaggio è possibile applicare delle siglature, anche per cartellini di gruppo, oltre che alloggiare le spine di prova.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | WEW 35/2 | Versione |
| N. d'ordine | 1061200000 | Terminale di fissaggio, Beige scuro, TS 35, HB, Wemid, Larghezza: 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190030230 | mm, 100 °C |
| CPZ | 50 ST | |

Accessori



Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | WBB WMF2.5 BLZ | Versione |
| N. d'ordine | 1142980000 | Pareti di separazione (Morsetto), Beige scuro, Posizione verticale: 88.5 |
| GTIN (EAN) | 4032248925896 | mm, Larghezza: 5.08 mm, V-0, Wemid |
| CPZ | 10 ST | |


WMF 2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | IL WMF2.5 BLZ OR | Versione |
| N. d'ordine | 1167440000 | Gancio di bloccaggio (Morsetto), PA 66, arancione |
| GTIN (EAN) | 4032248958474 | |
| CPZ | 50 ST | |

Cacciavite a lama

Cacciaviti a lama tonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, punta Chrom Top, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|------------------------|
| Tipo | SDS 0.6X3.5X100 | Versione |
| N. d'ordine | 9008330000 | Cacciavite, Cacciavite |
| GTIN (EAN) | 4032248056286 | |
| CPZ | 1 ST | |

BLZP 5.08HC/90 SN

Connettori femmina con collegamento con staffa di serraggio per il collegamento di fili con conduttore angolato a destra (90° o 270°). I connettori femmina dispongono di uno spazio per la siglatura e sono codificabili. Fissaggio per mezzo di flangia o barretta di sgancio. Dispongono anche di una vite più/meno integrata, a protezione contro un errato innesto del cavo, e sono consegnati con le staffe di serraggio aperte. HC = High Current (a corrente forte).

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | BLZP 5.08HC/02/90 SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1948240000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624768 | Numero di poli: 2, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 4 mm², Box |
| CPZ | 180 ST | |
| Tipo | BLZP 5.08HC/02/90 SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1948000000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624225 | Numero di poli: 2, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 4 mm², Box |
| CPZ | 180 ST | |
| Tipo | BLZP 5.08HC/03/90 SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1948250000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624775 | Numero di poli: 3, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 4 mm², Box |
| CPZ | 120 ST | |
| Tipo | BLZP 5.08HC/03/90 SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1948010000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624232 | Numero di poli: 3, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : 4 mm², Box |
| CPZ | 120 ST | |

WMF 2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | BLZP 5.08HC/04/90 SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1948260000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624782 | Numero di poli: 4, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 90 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/04/90 SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1948020000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624249 | Numero di poli: 4, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 90 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/05/90 SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1948270000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624799 | Numero di poli: 5, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 72 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/05/90 SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1948030000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624256 | Numero di poli: 5, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 72 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/06/90 SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1948280000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624805 | Numero di poli: 6, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 60 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/06/90 SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1948040000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624263 | Numero di poli: 6, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 60 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/07/90 SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1948290000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624812 | Numero di poli: 7, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 48 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/07/90 SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1948050000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624270 | Numero di poli: 7, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 48 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/08/90 SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1948300000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624829 | Numero di poli: 8, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 42 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/08/90 SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1948060000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624287 | Numero di poli: 8, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 42 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/09/90 SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1948310000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624836 | Numero di poli: 9, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 36 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/09/90 SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1948070000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624294 | Numero di poli: 9, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 36 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/10/90 SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1948320000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624843 | Numero di poli: 10, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 36 ST | 4 mm ² , Box |

WMF 2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | BLZP 5.08HC/10/90 SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1948080000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624300 | Numero di poli: 10, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 36 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/11/90 SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1948330000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624850 | Numero di poli: 11, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 30 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/11/90 SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1948100000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624522 | Numero di poli: 11, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 30 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/12/90 SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1948340000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624867 | Numero di poli: 12, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 30 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/12/90 SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1948110000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624539 | Numero di poli: 12, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 30 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/13/90 SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1948350000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624874 | Numero di poli: 13, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 24 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/13/90 SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1948120000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624546 | Numero di poli: 13, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 24 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/14/90 SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1948360000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624881 | Numero di poli: 14, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 24 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/14/90 SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1948130000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624553 | Numero di poli: 14, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 24 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/15/90 SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1948370000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624898 | Numero di poli: 15, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 24 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/15/90 SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1948140000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624560 | Numero di poli: 15, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 24 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/16/90 SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1948380000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624904 | Numero di poli: 16, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 18 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/16/90 SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1948150000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248624577 | Numero di poli: 16, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 18 ST | 4 mm ² , Box |

WMF 2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**BLZP 5.08HC/90F SN**

Connettori femmina con collegamento con staffa di serraggio per il collegamento di fili con conduttore angolato a destra (90° o 270°). I connettori femmina dispongono di uno spazio per la sigillatura e sono codificabili. Fissaggio per mezzo di flangia o barretta di sgancio. Dispongono anche di una vite più/meno integrata, a protezione contro un errato innesto del cavo, e sono consegnati con le staffe di serraggio aperte. HC = High Current (a corrente forte).

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | BLZP 5.08HC/02/90F SN B... | Versione |
| N. d'ordine | 1950040000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627974 | Numero di poli: 2, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 90 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/02/90F SN O... | Versione |
| N. d'ordine | 1949800000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627721 | Numero di poli: 2, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 90 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/03/90F SN B... | Versione |
| N. d'ordine | 1950050000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627981 | Numero di poli: 3, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 72 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/03/90F SN O... | Versione |
| N. d'ordine | 1949810000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627738 | Numero di poli: 3, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 72 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/04/90F SN B... | Versione |
| N. d'ordine | 1950060000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627998 | Numero di poli: 4, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 60 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/04/90F SN O... | Versione |
| N. d'ordine | 1949820000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627745 | Numero di poli: 4, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 60 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/05/90F SN B... | Versione |
| N. d'ordine | 1950070000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628001 | Numero di poli: 5, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 48 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/05/90F SN O... | Versione |
| N. d'ordine | 1949830000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627752 | Numero di poli: 5, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 48 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/06/90F SN B... | Versione |
| N. d'ordine | 1950080000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628018 | Numero di poli: 6, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 42 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/06/90F SN G... | Versione |
| N. d'ordine | 1284860000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118075410 | Numero di poli: 6, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 42 ST | 4 mm ² , Box |

WMF 2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | BLZP 5.08HC/06/90F SN O... | Versione |
| N. d'ordine | 1949840000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627769 | Numero di poli: 6, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 42 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/07/90F SN B... | Versione |
| N. d'ordine | 1950090000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628025 | Numero di poli: 7, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 36 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/07/90F SN O... | Versione |
| N. d'ordine | 1949850000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627776 | Numero di poli: 7, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 36 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/08/90F SN B... | Versione |
| N. d'ordine | 1950100000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628032 | Numero di poli: 8, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 36 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/08/90F SN O... | Versione |
| N. d'ordine | 1949860000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627783 | Numero di poli: 8, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 36 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/09/90F SN B... | Versione |
| N. d'ordine | 1950110000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628049 | Numero di poli: 9, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 30 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/09/90F SN O... | Versione |
| N. d'ordine | 1949870000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627790 | Numero di poli: 9, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 30 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/10/90F SN B... | Versione |
| N. d'ordine | 1950120000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628056 | Numero di poli: 10, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 30 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/10/90F SN O... | Versione |
| N. d'ordine | 1949880000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627806 | Numero di poli: 10, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 30 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/11/90F SN B... | Versione |
| N. d'ordine | 1950130000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628063 | Numero di poli: 11, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 24 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/11/90F SN O... | Versione |
| N. d'ordine | 1949890000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627813 | Numero di poli: 11, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 24 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/12/90F SN B... | Versione |
| N. d'ordine | 1950140000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628070 | Numero di poli: 12, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 24 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/12/90F SN O... | Versione |
| N. d'ordine | 1949900000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627837 | Numero di poli: 12, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 24 ST | 4 mm ² , Box |

WMF 2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | BLZP 5.08HC/13/90F SN B... | Versione |
| N. d'ordine | 1950150000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628087 | Numero di poli: 13, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 24 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/13/90F SN O... | Versione |
| N. d'ordine | 1949910000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627844 | Numero di poli: 13, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 24 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/14/90F SN B... | Versione |
| N. d'ordine | 1950160000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628094 | Numero di poli: 14, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 18 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/14/90F SN O... | Versione |
| N. d'ordine | 1949920000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627851 | Numero di poli: 14, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 18 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/15/90F SN B... | Versione |
| N. d'ordine | 1950170000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628100 | Numero di poli: 15, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 18 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/15/90F SN O... | Versione |
| N. d'ordine | 1949930000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627868 | Numero di poli: 15, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 18 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/16/90F SN B... | Versione |
| N. d'ordine | 1950180000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628117 | Numero di poli: 16, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 18 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/16/90F SN O... | Versione |
| N. d'ordine | 1949940000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627875 | Numero di poli: 16, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 18 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/17/90F SN B... | Versione |
| N. d'ordine | 1950190000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628124 | Numero di poli: 17, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 18 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/17/90F SN O... | Versione |
| N. d'ordine | 1949950000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627882 | Numero di poli: 17, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 18 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/18/90F SN B... | Versione |
| N. d'ordine | 1950200000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628131 | Numero di poli: 18, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 18 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/18/90F SN O... | Versione |
| N. d'ordine | 1949960000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627899 | Numero di poli: 18, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 18 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/19/90F SN B... | Versione |
| N. d'ordine | 1950210000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628148 | Numero di poli: 19, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 12 ST | 4 mm ² , Box |

WMF 2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | BLZP 5.08HC/19/90F SN O... | Versione |
| N. d'ordine | 1949970000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627905 | Numero di poli: 19, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 12 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/20/90F SN B... | Versione |
| N. d'ordine | 1950220000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628155 | Numero di poli: 20, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 12 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/20/90F SN O... | Versione |
| N. d'ordine | 1949980000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627912 | Numero di poli: 20, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 12 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/21/90F SN B... | Versione |
| N. d'ordine | 1950230000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628162 | Numero di poli: 21, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 12 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/21/90F SN O... | Versione |
| N. d'ordine | 1949990000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627929 | Numero di poli: 21, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 12 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/22/90F SN B... | Versione |
| N. d'ordine | 1950240000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628179 | Numero di poli: 22, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 12 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/22/90F SN O... | Versione |
| N. d'ordine | 1950010000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627936 | Numero di poli: 22, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 12 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/23/90F SN B... | Versione |
| N. d'ordine | 1950250000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628186 | Numero di poli: 23, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 12 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/23/90F SN O... | Versione |
| N. d'ordine | 1950020000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627950 | Numero di poli: 23, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 12 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/24/90F SN B... | Versione |
| N. d'ordine | 1950260000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248628193 | Numero di poli: 24, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 12 ST | 4 mm ² , Box |
| Tipo | BLZP 5.08HC/24/90F SN O... | Versione |
| N. d'ordine | 1950030000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248627967 | Numero di poli: 24, 90°, Collegamento a vite, Campo di sezioni, max. : |
| CPZ | 12 ST | 4 mm ² , Box |

WMF 2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Accessori**

Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | WAD WMF2.5 | Versione |
| N. d'ordine | 1142970000 | Coperchio morsetto, Beige scuro, Wemid, Posizione verticale: 11 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248926039 | Larghezza: 9.96 mm, Profondità: 9.68 mm, V-0 |
| CPZ | 50 ST | |

neutra

Il marcitore dekafix (DEK) è il marcitore universale per tutte le clip e connettori ad innesto, oltre che per i sottogruppi elettronici. Questo sistema è ideale per le brevi sequenze di numeri e comprende un'ampia gamma di marcatori prestampati.

Montaggio a strisce per un fissaggio veloce in una sola operazione. La stampa è facilmente leggibile, ad alto contrasto e disponibile in varie larghezze.

- Ampia scelta di marcatori pronti all'uso
- Montaggio a strisce per un fissaggio veloce
- Marcatori per l'identificazione delle connessioni, adatti a tutti i morsetti Weidmüller
- Disponibili nel formato neutro MultiCard o con stampa standardPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | DEK 5/5 MC NE WS | Versione |
| N. d'ordine | 1609801044 | Dekafix, Terminal marker, 5 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, bianco |
| CPZ | 1000 ST | |
| Tipo | WS 10/5 M MC NE WS | Versione |
| N. d'ordine | 1792000000 | WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller, |
| GTIN (EAN) | 4032248223862 | Allen-Bradley, bianco |
| CPZ | 720 ST | |

WMF 2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Supporto marcatori



Il portamarcatore offre la possibilità di un ulteriore montaggio di marcatori di standard con un passo di 5 o 5,1 mm. I supporti angolari possono essere combinati optionalmente e montati in tutti i canali di marcatura standard delle morsettiera modulari Klippon®. I tipi di marcatori adatti sono reperibili sotto i rispettivi accessori del supporto per siglatura di designazione.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Tipo | BZT 1 WS 10/5 | Versione |
| N. d'ordine | 1805490000 | Accessori, Supporto per siglatura |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| CPZ | 100 ST | |
| Tipo | BZT 1 ZA WS 10/5 | Versione |
| N. d'ordine | 1805520000 | Accessori, Supporto per siglatura |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| CPZ | 100 ST | |

Collegamenti trasversali



La distribuzione o la moltiplicazione di un potenziale alle morsettiera adiacenti è realizzata tramite una connessione incrociata. Un ulteriore sforzo di cablaggio può essere facilmente evitato. Anche se i poli sono interrotti, l'affidabilità dei contatti nelle morsettiera è garantita. Il nostro portafoglio offre sistemi di connessione incrociata inseribili e avvitabili per morsettiera modulari.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | ZQV 2.5N/10 | Versione |
| N. d'ordine | 1527690000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118447989 | Numero di poli: 10, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 48.7 |
| CPZ | 20 ST | mm |
| Tipo | ZQV 2.5N/10 BL | Versione |
| N. d'ordine | 1527880000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di |
| GTIN (EAN) | 4050118448573 | poli: 10, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 48.7 mm |
| CPZ | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/10 RD | Versione |
| N. d'ordine | 2108910000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero |
| GTIN (EAN) | 4050118486018 | di poli: 10, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 48.7 mm |
| CPZ | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/2 | Versione |
| N. d'ordine | 1527540000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118448467 | Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Sì, Larghezza: 7.9 |
| CPZ | 60 ST | mm |

WMF 2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | ZQV 2.5N/2 BL | Versione |
| N. d'ordine | 1527740000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 7.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448658 | |
| CPZ | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/2 RD | Versione |
| N. d'ordine | 2108470000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 2, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 7.9 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448542 | |
| CPZ | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/20 | Versione |
| N. d'ordine | 1527720000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118447972 | Numero di poli: 20, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 102 mm |
| CPZ | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/20 BL | Versione |
| N. d'ordine | 1527890000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 20, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 102 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448566 | |
| CPZ | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/20 RD | Versione |
| N. d'ordine | 2108920000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 20, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 102 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118485899 | |
| CPZ | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/3 | Versione |
| N. d'ordine | 1527570000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118448450 | Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 13 mm |
| CPZ | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/3 BL | Versione |
| N. d'ordine | 1527770000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 13 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448641 | |
| CPZ | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/3 RD | Versione |
| N. d'ordine | 2108690000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 3, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 13 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448535 | |
| CPZ | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/4 | Versione |
| N. d'ordine | 1527590000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118448443 | Numero di poli: 4, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 18.1 mm |
| CPZ | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/4 BL | Versione |
| N. d'ordine | 1527780000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 4, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 18.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448634 | |
| CPZ | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/4 RD | Versione |
| N. d'ordine | 2108700000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 4, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 18.1 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448528 | |
| CPZ | 60 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/5 | Versione |
| N. d'ordine | 1527620000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118448436 | Numero di poli: 5, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 23.2 mm |
| CPZ | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/5 BL | Versione |
| N. d'ordine | 1527790000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 5, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 23.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448627 | |
| CPZ | 20 ST | |

WMF 2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | ZQV 2.5N/5 RD | Versione |
| N. d'ordine | 2108710000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 5, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 23.2 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448511 | |
| CPZ | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/50 | Versione |
| N. d'ordine | 1527730000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 255 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118411362 | |
| CPZ | 5 ST | mm |
| Tipo | ZQV 2.5N/50 BL | Versione |
| N. d'ordine | 1527920000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 255 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448559 | |
| CPZ | 5 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/50 RD | Versione |
| N. d'ordine | 2109000000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 50, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 255 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118486001 | |
| CPZ | 5 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/6 | Versione |
| N. d'ordine | 1527630000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448429 | |
| CPZ | 20 ST | mm |
| Tipo | ZQV 2.5N/6 BL | Versione |
| N. d'ordine | 1527820000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448610 | |
| CPZ | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/6 RD | Versione |
| N. d'ordine | 2108720000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 6, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 28.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448504 | |
| CPZ | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/7 | Versione |
| N. d'ordine | 1527640000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448412 | |
| CPZ | 20 ST | mm |
| Tipo | ZQV 2.5N/7 BL | Versione |
| N. d'ordine | 1527830000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448603 | |
| CPZ | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/7 RD | Versione |
| N. d'ordine | 2108810000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 7, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 33.4 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448498 | |
| CPZ | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/8 | Versione |
| N. d'ordine | 1527670000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448405 | |
| CPZ | 20 ST | mm |
| Tipo | ZQV 2.5N/8 BL | Versione |
| N. d'ordine | 1527840000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448597 | |
| CPZ | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/8 RD | Versione |
| N. d'ordine | 2108870000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero di poli: 8, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 38.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118448481 | |
| CPZ | 20 ST | |

WMF 2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | ZQV 2.5N/9 | Versione |
| N. d'ordine | 1527680000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, arancione, 24 A, |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 | Numero di poli: 9, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 43.6 |
| CPZ | 20 ST | mm |
| Tipo | ZQV 2.5N/9 BL | Versione |
| N. d'ordine | 1527870000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, blu, 24 A, Numero di |
| GTIN (EAN) | 4050118448580 | poli: 9, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 43.6 mm |
| CPZ | 20 ST | |
| Tipo | ZQV 2.5N/9 RD | Versione |
| N. d'ordine | 2108900000 | Collegamento trasversale (Morsetto), innestato, rosso, 24 A, Numero |
| GTIN (EAN) | 4050118448474 | di poli: 9, Passo in mm (P): 5.10, Isolato: Si, Larghezza: 43.6 mm |
| CPZ | 20 ST | |

BLDF 5.08/180F SN



La forte soluzione "Daisy-Chain" per applicazioni di bus di segnali potenti si presta anche per catene di energia ausiliaria da 400V con una corrente di carico max. di 18,5A. Il grande volume di contatto con una sezione del cavo fino a 2,5mm², grazie alla minore caduta di tensione, è particolarmente vantaggioso con cavi bus lunghi o con correnti elevate. Le 4 versioni a flangia, compresa la levetta di sgancio brevettata, danno vita a un concetto di bloccaggio orientato all'utente.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | BLDF 5.08/08/180F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1065120000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817658 | Numero di poli: 8, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 24 ST | |
| Tipo | BLDF 5.08/08/180F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1001000000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817559 | Numero di poli: 8, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 24 ST | |
| Tipo | BLDF 5.08/07/180F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1065110000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817832 | Numero di poli: 7, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 24 ST | |
| Tipo | BLDF 5.08/06/180F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1065090000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817801 | Numero di poli: 6, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 28 ST | |
| Tipo | BLDF 5.08/07/180F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000990000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817474 | Numero di poli: 7, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 24 ST | |
| Tipo | BLDF 5.08/06/180F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000980000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817375 | Numero di poli: 6, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 28 ST | |


WMF 2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | BLDF 5.08/05/180F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1065080000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817856 | Numero di poli: 5, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 32 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/05/180F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000970000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817337 | Numero di poli: 5, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 32 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/04/180F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1059420000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817894 | Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 40 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/04/180F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000960000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817344 | Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 40 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/03/180F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1012060000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248818037 | Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 48 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/03/180F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000950000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817085 | Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 48 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/02/180F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1001220000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817955 | Numero di poli: 2, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 60 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/02/180F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000930000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817252 | Numero di poli: 2, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 60 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |

BLDF 5.08/180 SN

La forte soluzione "Daisy-Chain" per applicazioni di bus di segnali potenti si presta anche per catene di energia ausiliaria da 400V con una corrente di carico max. di 18,5A. Il grande volume di contatto con una sezione del cavo fino a 2,5mm², grazie alla minore caduta di tensione, è particolarmente vantaggioso con cavi bus lunghi o con correnti elevate.

Le 4 versioni a flangia, compresa la levetta di sgancio brevettata, danno vita a un concetto di bloccaggio orientato all'utente.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | BLDF 5.08/02/180 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000860000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817030 | Numero di poli: 2, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 120 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |

WMF 2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | BLDF 5.08/02/180 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001150000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248818020 | Numero di poli: 2, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 120 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/03/180 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000870000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817276 | Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 80 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/03/180 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001160000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817726 | Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 80 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/03/180 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 2759190000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4064675007289 | Numero di poli: 3, 180°, PUSH IN con attuatore, Molla autobloccante, |
| CPZ | 80 ST | Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/04/180 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000880000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817269 | Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 60 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/04/180 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001170000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248818075 | Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 60 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/05/180 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000890000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817078 | Numero di poli: 5, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 48 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/05/180 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001180000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248818228 | Numero di poli: 5, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 48 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/06/180 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000900000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817412 | Numero di poli: 6, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 40 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/06/180 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001190000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248818174 | Numero di poli: 6, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 40 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/07/180 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000910000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817450 | Numero di poli: 7, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 32 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/07/180 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001200000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817535 | Numero di poli: 7, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 32 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLDF 5.08/08/180 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000920000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817092 | Numero di poli: 8, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 28 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |

WMF 2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | BLDF 5.08/08/180 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001210000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248817573 | Numero di poli: 8, 180°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 28 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |

BLF 5.08HC/90 SN

Affidabile come il collaudatissimo originale e innovativo nei dettagli:

la versione BLF 5.08HC PUSH IN dei connettori femmina BLZP 5.08HC si differenzia non solo per la tecnica di collegamento, ma anche per le dimensioni più compatte. L'innovativo sistema di collegamento a molla PUSH IN di Weidmüller rappresenta il futuro della connessione, semplice e senza utensili. HC = High Current (a corrente forte).

In termini di versatilità, la versione BLF 5.08HC non è inferiore alla versione usata come modello:

- 3 direzioni di uscita cavi garantite assicurano la tradizionale libertà di composizione per un design adatto al tipo di applicazione
- 4 versioni a flangia e la barretta di sgancio brevettata, danno vita ad un sistema di bloccaggio orientato all'utente
- L'utilizzo della combinazione ad innesto BLF 5.08 e SL 5.08HC consente di raggiungere i valori nominali massimi.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | BLF 5.08HC/02/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000030001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248689965 | Numero di poli: 2, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 180 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/02/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001530000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693337 | Numero di poli: 2, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 180 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/03/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000040001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248689972 | Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 120 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/03/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001540000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693344 | Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 120 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/03/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 2766910000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4064675022527 | Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 120 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/03/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 2764380000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4064675017332 | Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Molla autobloccante, |
| CPZ | 120 ST | Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |

WMF 2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | BLF 5.08HC/04/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000050001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248689989 | Numero di poli: 4, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 90 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/04/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001550000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693351 | Numero di poli: 4, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 90 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/05/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000060001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248689996 | Numero di poli: 5, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 72 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/05/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001560000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693368 | Numero di poli: 5, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 72 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/06/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000070001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690008 | Numero di poli: 6, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 60 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/06/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001570000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693375 | Numero di poli: 6, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 60 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/07/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001580000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693382 | Numero di poli: 7, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 48 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/08/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000090001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690022 | Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 42 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/08/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001590000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693399 | Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 42 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/09/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001600000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693405 | Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 36 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/10/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000110001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690046 | Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 36 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/10/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001610000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693412 | Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 36 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/11/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000120001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690060 | Numero di poli: 11, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 30 ST | |

WMF 2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| Tipo | BLF 5.08HC/11/90 SN OR ... | Versione |
|-------------|----------------------------|--|
| N. d'ordine | 1001620000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693429 | Numero di poli: 11, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 30 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/12/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000130001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690084 | Numero di poli: 12, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 30 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/12/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001630000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693436 | Numero di poli: 12, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 30 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/13/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000140001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690091 | Numero di poli: 13, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 24 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/13/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001640000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693443 | Numero di poli: 13, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 24 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/14/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000150001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690107 | Numero di poli: 14, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 24 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/14/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001650000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693450 | Numero di poli: 14, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 24 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/15/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001660000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693467 | Numero di poli: 15, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 24 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/16/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000170001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690121 | Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 18 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/16/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001670000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693474 | Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 18 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/17/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000180001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690138 | Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 18 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/17/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001680000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693481 | Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 18 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/18/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000190001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690145 | Numero di poli: 18, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 18 ST | |

WMF 2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | BLF 5.08HC/18/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001690000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693498 | Numero di poli: 18, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/19/90 SN BK ... | Versione |
| N. d'ordine | 1000200001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690152 | Numero di poli: 19, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/19/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001700000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693504 | Numero di poli: 19, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/20/90 SN OR ... | Versione |
| N. d'ordine | 1001710000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248693511 | Numero di poli: 20, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 18 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |

BLF 5.08HC/90F SN

Affidabile come il collaudatissimo originale e innovativo nei dettagli:

la versione BLF 5.08HC PUSH IN dei connettori femmina BLZP 5.08HC si differenzia non solo per la tecnica di collegamento, ma anche per le dimensioni più compatte. L'innovativo sistema di collegamento a molla PUSH IN di Weidmüller rappresenta il futuro della connessione, semplice e senza utensili. HC = High Current (a corrente forte).

In termini di versatilità, la versione BLF 5.08HC non è inferiore alla versione usata come modello:

- 3 direzioni di uscita cavi garantite assicurano la tradizionale libertà di composizione per un design adatto al tipo di applicazione
- 4 versioni a flangia e la barretta di sgancio brevettata, danno vita ad un sistema di bloccaggio orientato all'utente
- L'utilizzo della combinazione ad innesto BLF 5.08 e SL 5.08HC consente di raggiungere i valori nominali massimi.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | BLF 5.08HC/02/90F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000220001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690183 | Numero di poli: 2, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 90 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/02/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002090000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694044 | Numero di poli: 2, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 90 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/03/90F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000230001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690190 | Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 72 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |

WMF 2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | BLF 5.08HC/03/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 100210000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694051 | Numero di poli: 3, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 72 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/04/90F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000240001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690206 | Numero di poli: 4, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 60 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/04/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002110000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694068 | Numero di poli: 4, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 60 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/05/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002120000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694075 | Numero di poli: 5, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 48 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/06/90F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000260001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690220 | Numero di poli: 6, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 42 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/06/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002130000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694082 | Numero di poli: 6, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 42 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/07/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002140000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694099 | Numero di poli: 7, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 36 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/08/90F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000280001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690244 | Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 36 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/08/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002150000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694105 | Numero di poli: 8, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 36 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/09/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002160000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694310 | Numero di poli: 9, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 30 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/10/90F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000300001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690268 | Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 30 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/10/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002170000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694327 | Numero di poli: 10, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 30 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |
| Tipo | BLF 5.08HC/11/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002180000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694334 | Numero di poli: 11, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, |
| CPZ | 24 ST | max. : 3.31 mm ² , Box |

WMF 2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | BLF 5.08HC/12/90F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000320001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690282 | Numero di poli: 12, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 24 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/12/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002190000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694341 | Numero di poli: 12, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 24 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/13/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002200000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694358 | Numero di poli: 13, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 24 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/14/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002210000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694365 | Numero di poli: 14, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 18 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/15/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002220000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694372 | Numero di poli: 15, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 18 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/16/90F SN BK... | Versione |
| N. d'ordine | 1000360001 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248690329 | Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 18 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/16/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002230000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694389 | Numero di poli: 16, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 18 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/17/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002240000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694396 | Numero di poli: 17, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 18 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/18/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002250000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694402 | Numero di poli: 18, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 18 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/19/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002260000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694419 | Numero di poli: 19, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 12 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/20/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1002270000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248694433 | Numero di poli: 20, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 12 ST | |
| Tipo | BLF 5.08HC/21/90F SN OR... | Versione |
| N. d'ordine | 1477230000 | Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 5.08 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118284546 | Numero di poli: 21, 90°, PUSH IN con attuatore, Campo di sezioni, max. : 3.31 mm ² , Box |
| CPZ | 12 ST | |