

## **IL WMF2.5 BLZ OR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Illustrazione del prodotto







Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Gancio di bloccaggio (Morsetto), PA 66, arancione
N. d'ordine	<u>1167440000</u>
Tipo	IL WMF2.5 BLZ OR
GTIN (EAN)	4032248958474
CPZ	50 Pieza



## **IL WMF2.5 BLZ OR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Due form disk	28.85 mm	Desferred to Alliet	1.1358 inch	
Profondità Posizione verticale	16.6 mm	Profondità (pollici)	0.6535 inch	
Larghezza	8.28 mm	Altezza (pollici) Larghezza (pollici)	0.326 inch	
Peso netto		Largriezza (poliici)	0.320 IIICII	
reso netto	1.12 g			
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C	
Temperatura di magazzinaggio Temperatura d'esercizio continuo, min.		Temperatura d'esercizio continuo, max.		
Tomporatura a escretzio continuo, IIIIII.	00 0	Tomporatura a escretzio continuo, Illax.	100 0	
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Dati dei materiali				
Materiale di base	PA 66	Colori	arancione	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2			
Generale				
Numero di poli	2			
Classificazioni	2			
Ciassificazioni				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			