

FUCR 10-36V SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Portafusibile per morsetto componibile passante, nero, 6.3 A, orientabile, innestabile, V-O, Wemid
N. d'ordine	1167640000
Tipo	FUCR 10-36V SW
GTIN (EAN)	4032248113972
CPZ	10 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	40.5 mm	Profondità (pollici)	1.5945 inch
Posizione verticale	38 mm	Altezza (pollici)	1.4961 inch
Larghezza	8 mm	Larghezza (pollici)	0.315 inch
Peso netto	6.58 g		

Temperature

Temperatura ambiente	-50 °C...75 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Tipo di montaggio	innestato
-------------------------	-------------------	-------------------	-----------

Dati caratteristici del sistema

Versione	Elemento fusibile
----------	-------------------

Dati dei materiali

Materiale di base	Wemid	Colori	nero
Classe d'inflammabilità UL 94	V-0		

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Campo delle temperature di impiego, max.	120 °C
-------------------------	-------------------	--	--------

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		