

**SAI-M23-KBC-1.5-.56-1.0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Versione                | Connettore per sensori/attuatori, Contatto a crimpare |
| N. d'ordine             | <a href="#">1170240000</a>                            |
| Tipo                    | SAI-M23-KBC-1.5-.56-1.0                               |
| GTIN (EAN)              | 4032248962150   |
| CPZ                     | 50 Pieza  |
| Stato consegna          | In futuro questo articolo non sarà più disponibile.   |
| Ultima data dell'ordine | 2026-12-31T00:00:00+01:00                             |

**Dati tecnici**

www.weidmueller.com

**Omologazioni**

Omologazioni



|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| ROHS                  | Conforme                    |
| UL File Number Search | <a href="#">Sito web UL</a> |
| N° certificato (UR)   | E344862                     |

**Dimensioni e pesi**

|            |         |                     |             |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Lunghezza  | 16.5 mm | Lunghezza (pollici) | 0.6496 inch |
| Peso netto | 0.28 g  |                     |             |

**Conformità ambientale del prodotto**

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme                             |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

**Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili**

|                                    |                   |                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Superficie dei contatti            | dorata            | Tipo di collegamento               | Collegamento a crimpare |
| Resistenza d'isolamento            | > 1010 Ω          | Materiale dei contatti             | Lega di rame e zinco    |
| Sezione di collegamento cavo, max. | 1 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min. | 0.56 mm <sup>2</sup>    |
| Cicli di inserimento               | > 1000            | Genere di contatto                 | Femmina                 |


**Impostazioni di Pinza crimpatrice SAI M23**

|  |   |  |
|--|---|--|
| Impostazioni relative alla pinza crimpatrice SAI M23 | Pinza crimpatrice                                   | 2  |
|  | Posizione Locator                                   | 2  |
|  | Contatto a crimpare                                 | Connettore femmina a crimpare segnale 1,5 mm |
|  | Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup> | Sezione del conduttore 0.56 mm <sup>2</sup>  |
|  |   | Regolazione spina di crimpatura 0.95         |
|  |   | Sezione del conduttore 0.75 mm <sup>2</sup>  |
|  |   | Regolazione spina di crimpatura 1.05         |
| Sezione del conduttore 1.00 mm <sup>2</sup>          | Regolazione spina di crimpatura 1.13                |  |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ETIM 10.0   | EC000796    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |

**Disegno**



**Accessori****... per M23**

Weidmüller propone un'ampia gamma di utensili e accessori per il cablaggio dei sensori-attuatori.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |   |  |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo        | SAI M23 CRIMPING TOOL 1    | Versione  |  |
| N. d'ordine | <a href="#">1203840000</a> | Pressione utensile per i contatti di segnale e di potenza, 4-Indent-Crimp |  |
| GTIN (EAN)  | 4032248986934              |   |  |
| CPZ         | 1 ST                       |   |  |
| Tipo        | SAI M23 CRIMPING TOOL 2    | Versione  |  |
| N. d'ordine | <a href="#">1203960000</a> | Pressione utensile per contatti di segnale, 4-Indent-Crimp                |  |
| GTIN (EAN)  | 4050118000764              |   |  |
| CPZ         | 1 ST                       |   |  |