

SAIE-M23-L-EM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
N. d'ordine	1170320000
Tipo	SAIE-M23-L-EM
GTIN (EAN)	4032248962419
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (UR) E344862

Dimensioni e pesi

Peso netto 30.8 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Materiale base della custodia Lega di rame e zinco Grado di protezione IP67, IP69K

Grado di lordura 3 Collegamento schermato Sì

Campo di temperatura custodia -40...+125 °C

Classificazioni

ETIM 8.0 EC003556 ETIM 9.0 EC003556

ETIM 10.0 EC003556 ECLASS 14.0 27-44-02-24

ECLASS 15.0 27-44-02-24

Disegno quotato

