

**SAIE-M23-L-W 25X25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Versione                | Connettore per sensori/attuatori, Spina incorporata, Custodia vuota |
| N. d'ordine             | <a href="#">1170330000</a>                                          |
| Tipo                    | SAIE-M23-L-W 25X25                                                  |
| GTIN (EAN)              | 4032248962273                                                       |
| CPZ                     | 1 Pieza                                                             |
| Stato consegna          | In futuro questo articolo non sarà più disponibile.                 |
| Ultima data dell'ordine | 2026-12-31T00:00:00+01:00                                           |

**Dati tecnici****Omologazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Dimensioni e pesi**

|            |      |
|------------|------|
| Peso netto | 68 g |
|------------|------|

**Conformità ambientale del prodotto**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

**Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili**

|                               |                      |                        |             |
|-------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| Materiale base della custodia | Lega di rame e zinco | Grado di protezione    | IP67, IP69K |
| Grado di lordura              | 3                    | Collegamento schermato | Sì          |
| Campo di temperatura custodia | -40...+125 °C        |                        |             |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003556    | ETIM 9.0    | EC003556    |
| ETIM 10.0   | EC003556    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-24 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-24 |             |             |

**SAIE-M23-L-W 25X25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Disegno quotato**

