

TW PRV4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie P, Parete di separazione, grigio, 2 mm, non siglato
N. d'ordine	<u>1173700000</u>
Tipo	TW PRV4
GTIN (EAN)	4032248966134
CPZ	10 Pieza



TW PRV4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	41.1 mm	Profondità (pollici)	1.6181 inch
Posizione verticale	70 mm	Altezza (pollici)	2.7559 inch
Larghezza	2 mm	Larghezza (pollici)	0.0787 inch
Peso netto	4.57 g		
Temperature			
_	05.00 55.00		F 00 40 00
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C -50 °C	Temperatura dispersizio continuo mov	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-5U °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	125 %
Conformità ambientale del pr	odotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%		
Aaltri dati tecnici bloccabile	Sì		
Dati caratteristici del sistema			
Versione	non siglato	Numero di piani	4
Dati dei materiali			
Materiale di base	policarbonato	Colori	grigio
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colon	grigio
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

Versione catalogo / Disegni

Foglio dati

TW PRV4

Disegni



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

