

PAP PRV/PPV4 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto







Gli accessori completi del portafoglio Klippon® Connect sono perfettamente allineati fino all'ultimo dettaglio. Ciò facilita il montaggio rispettando le norme richieste

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie P, Terminale, nero, 3 mm
N. d'ordine	<u>1173750000</u>
Tipo	PAP PRV/PPV4 SW
GTIN (EAN)	4032248966165
CPZ	10 Pieza



PAP PRV/PPV4 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi	Comornio		
Dimensioni e pesi			
Profondità	39.9 mm	Profondità (pollici)	1.5709 inch
Posizione verticale	70 mm	Altezza (pollici)	2.7559 inch
Larghezza	3 mm	Larghezza (pollici)	0.1181 inch
Peso netto	4.9 g		
Temperature			
Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	
Conformità ambientale del pr			.25 0
	ouotto		
Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	1	
Aaltri dati tecnici	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Aaitri uati tecinci			
bloccabile	Sì	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Tipo di montaggio	Montaggio diretto		
Dati caratteristici del sistema			
Versione	Terminale		
Dati dei materiali			
Materiale di base	policarbonato	Colori	nero
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		
Generale			
Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto		
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01

Versione catalogo / Disegni