

**SKMUS M20-W****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	SKMU SS (controdado in acciaio inox), Controdado, M 20, 2.2 mm, Acciaio inox 1.4404
N. d'ordine	<a href="#">1185690000</a>
Tipo	SKMUS M20-W
GTIN (EAN)	4050118233742
CPZ	240 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Posizione verticale	3.2 mm	Altezza (pollici)	0.126 inch
Peso netto	5.03 g		

### Temperature

Temperatura d'esercizio	
-------------------------	--

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Dati Generali

Passo del filetto	1.5 mm	Alogeni	esente da alogeni
Apertura della chiave 1	24 mm	Spessore	3.00 mm
Pressacavo	M 20	Materiale di base	Acciaio inox 1.4404
Filettatura (esterna)	M 20	Filettatura (interna)	M 20
Lunghezza filettatura	2.2 mm		

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		