

# **SKMUS M50-W**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

### Dati generali per l'ordinazione

	<u>'</u>
Versione	SKMU SS (controdado in acciaio inox), Controdado, M 50, 5.3 mm, Acciaio inox 1.4404
N. d'ordine	<u>1185730000</u>
Tipo	SKMUS M50-W
GTIN (EAN)	4050118233773
CPZ	30 Pieza



# **SKMUS M50-W**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

_		-	-
Omo	loga	ZIO	nı

ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Posizione verticale	6.3 mm	Altezza (pollici)	0.248 inch
Peso netto	46 a		

### **Temperature**

Temperatura d'esercizio

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### **Dati Generali**

Passo del filetto	1.5 mm	Alogeni	esente da alogeni
Apertura della chiave 1	60 mm	Spessore	5.00 mm
Pressacavo	M 50	Materiale di base	Acciaio inox 1.4404
Filettatura (esterna)	M 50	Filettatura (interna)	M 50
Lunghezza filettatura	5.3 mm		

# Classificazioni

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 9.0	27-14-44-24
ECLASS 9.1	27-14-44-24	ECLASS 10.0	27-14-44-24
ECLASS 11.0	27-14-44-24	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Versione catalogo / Disegni