



La RS 100 Profi vi offre una soluzione flessibile per le vostre esigenze di montaggio, in quanto è possibile sia il montaggio su guida DIN che il montaggio a parete. Questa versatilità facilita l'integrazione in diversi ambienti e applicazioni. La custodia può essere utilizzata per lo standard Eurocard PCB.

Il profilo può essere tagliato su misura in modo da poterlo adattare con precisione alle proprie esigenze specifiche. Per i componenti particolarmente pesanti possono essere utilizzati piedini di bloccaggio aggiuntivi per migliorare la stabilità e quindi aumentare la sicurezza dell'installazione. Un'altra caratteristica pratica è l'opzione di utilizzare un profilo di copertura per proteggere i componenti di grandi dimensioni.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminale, RS 100 grigio sasso, Piastra terminale montaggio diretto su entrambi i lati, Larghezza: 22 mm
N. d'ordine	<a href="#">1188660000</a>
Tipo	AP 110 D GY
GTIN (EAN)	4032248972616
CPZ	10 Pieza

## Dati tecnici

### Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensioni e pesi

Profondità	71.7 mm	Profondità (pollici)	2.8228 inch
Posizione verticale	109.5 mm	Altezza (pollici)	4.311 inch
Larghezza	22 mm	Larghezza (pollici)	0.8661 inch
Peso netto	16.41 g		

### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

### Dati del materiale

Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Gruppo materiali isolanti	I
Superficie	non trattato	Materiale di base	PA 66
Comparative Tracking Index (CTI)	600 ≤ CTI		

### Dati generali

Colori	grigio sasso	Grado di protezione	IP20 installato
Tabella dei colori (simile)	RAL 7032		

### Classificazioni

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

## Disegni

DIRECT MOUNTING  
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)

