



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









I tappi della serie VP permettono di chiudere gli ingressi non utilizzati nelle attrezzature Ex pur mantenendo una protezione a prova di fiamma Ex d, una protezione contro le esplosioni a sicurezza aumentata Ex e un grado di ingresso IP66/67/68.

## Dati generali per l'ordinazione

Versione	VP (tappo filettato per zone Ex Klippon con testa a fungo), Tappi di chiusura, diritto, M 40 x 1,5, 16 mm, Acciaio inox 1.4404
N. d'ordine	<u>1188730000</u>
Tipo	VPS M40-EX W
GTIN (EAN)	4050118078145
CPZ	12 Pieza





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

gazioni	

Omologazioni



ROHS Conforme

#### Dimensioni e pesi

Posizione verticale	21.5 mm	Altezza (pollici)	0.8465 inch
Larghezza	49 mm	Larghezza (pollici)	1.9291 inch
Lunghezza	21.5 mm	Lunghezza (pollici)	0.8465 inch
Diametro	40 mm	Spessore della parete, min.	0.5 mm
Spessore della parete, max.	15 mm	Peso netto	200 g

#### **Temperature**

Temperatura d'esercizio -50 °C...120 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati Generali

Diametro testa	49.00 mm	O-ring	Silicone
Coppia di serraggio	80 Nm	Silicone	Sì
Passo del filetto	1.5 mm	Alogeni	esente da alogeni
Norme	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	Resistenza agli urti	7.00 J
Grado di protezione	IP66, IP68	Pressacavo	M 40
Materiale di base	Acciaio inox 1.4404	Diametro della guarnizione ad anello	40.00 mm
Filettatura (esterna)	M 40 x 1,5	Lunghezza filettatura	16 mm
Protezione d'accensione	Ignifugo per la zona Ex d, Sicurezza aumentata per la zona Ex e	Indicazioni per l'installazione	Vedere le istruzioni per il montaggio
Esagono incassato	10 mm		

#### Numeri certificati pressacavo

Identificazione	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	Numero del certificato pressacavo (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
Numero del certificato pressacavo (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	Pressacavo n. certificato (CCC)	2020322313000069
N° certificato (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

#### Classificazioni

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451

Data di creazione 08.11.2025 11:40:14 MEZ

Versione catalogo / Disegni





## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
27-14-44-35	ECLASS 10.0	27-14-44-25
27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
27-14-08-05		
	27-14-44-35 27-14-44-25 27-14-08-05	27-14-44-35 ECLASS 10.0 27-14-44-25 ECLASS 12.0 27-14-08-05 ECLASS 14.0





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### Dadi in acciaio inox, finitura naturale



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

#### Dati generali per l'ordinazione

 Tipo
 SKMUS M40-W
 Versione

 N. d'ordine
 1185720000
 SKMU SS (controdado in acciaio inox), Controdado, M 40, 3.8 mm,

 GTIN (EAN)
 4050118233766
 Acciaio inox 1.4404

 CPZ
 144 ST

## **Guarnizione piatta in nylon - GWDR**



Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

#### Dati generali per l'ordinazione

Dati gen	Dati generali per i ordinazione		
Tipo	GWDR M40-W	Versione	
N. d'ordine	<u>1185640000</u>	in stato chiuso, M 40, Nylon 6	
GTIN (EAN)	4050118078336		
CPZ	50 ST		

Data di creazione 08.11.2025 11:40:14 MEZ

Versione catalogo / Disegni 4