


**THM VIN 101/74 GE/G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Come da figura

Le etichette THM offrono un'eccellente qualità di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali ed un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale ogni esigenza di siglatura.

- Sono disponibili etichette in poliestere d'alta qualità in diversi colori o economiche etichette in carta
- Le etichette vengono posizionate automaticamente nella stampante per un'esatta centratura della siglatura su ciascuna etichetta

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	THM, Siglatura di apparecchi, 74 x 101 mm, giallo
N. d'ordine	<a href="#">1192750000</a>
Tipo	THM VIN 101/74 GE/G
GTIN (EAN)	4032248974733
CPZ	1 Pieza

**THM VIN 101/74 GE/G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensioni e pesi**

Profondità	0.08 mm	Profondità (pollici)	0.0031 inch
Posizione verticale	74 mm	Altezza (pollici)	2.9134 inch
Larghezza	101 mm	Larghezza (pollici)	3.9764 inch
Peso netto	794 g		

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C
------------------------------------	-------------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Dati generali**

Adesivo	Adesivo di poliacrilato	
Processo di stampa	Trasferimento termico	
Versione	autoadesivo	
Larghezza	101 mm	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	
Colori	giallo	
Alogenici	No	
Materiale di base	pellicola di vinile	
Caratteri stampati	senza	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Etichetta in bobina
Approvazione secondo UL 969	No	
stampante compatibile	<a href="#">THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS</a>	
Numero di marcatori per combinazione	1 Label reel = Device markers	
Campo delle temperature di impiego	-40...80 °C	
Numero per rotolo	500	

**Marcatori per apparecchi**

Alogenici	No
-----------	----

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## THM VIN 101/74 GE/G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

### Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON MM 110/360 SW	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
CPZ	1 ST	