

**VGM40-SS68 20-32 BG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, Acciaio inox 1.4305 (303)
N. d'ordine	<a href="#">1193590000</a>
Tipo	VGM40-SS68 20-32 BG
GTIN (EAN)	4032248976614
CPZ	10 Pieza

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Lunghezza 43 mm Lunghezza (pollici) 1.6929 inch  
Peso netto 146.43 g

## Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 130 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Dati Generali

Diametro cavo, esterno, max.	32 mm	Diametro cavo, esterno, min.	20 mm
O-ring	Silicone	Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP68
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Campo delle temperature di impiego, max.	130 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Alogeni	esente da alogeni
Norme	EN 45545-2:2013	Apertura della chiave 1	45 mm
Apertura della chiave	45 mm	Grado di protezione	IP68 - 15 bar
Pressacavo	M 40	Materiale di base	Acciaio inox 1.4305 (303)
Filettatura (esterna)	M 40	Lunghezza filettatura	8 mm

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		