

**KTB MH 262615 S4EO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Simile alla figura**

Abbildung ähnlich

La gamma di custodie Klippon® TB offre ottime caratteristiche prestazionali, anche nelle condizioni ambientali più estreme. Inoltre, soddisfa i più severi requisiti di sicurezza per le atmosfere potenzialmente esplosive presenti in particolare nelle strutture industriali che elaborano o generano energia. La nuova gamma di custodie Klippon® TB MH offre vantaggi ancora maggiori della precedente, già leader di mercato.

Le custodie della gamma Klippon® TB MH offrono i seguenti vantaggi:

- Disponibili in 15 taglie e 3 colori standard
- Dotazione di max. 4 flange
- Guarnizione protetta contro la compressione
- Linguetta della serratura completamente amovibile
- Chiusura del coperchio all'esterno della zona della guarnizione
- Prestazioni termiche migliorate
- Grado di protezione IP 66/IP 67
- Coperchio completamente amovibile, senza utensili
- Bullone di messa a terra nella calotta e nella base della custodia
- Piedini di montaggio saldati
- Approvazioni internazionali

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 260 mm, Larghezza: 260 mm, Profondità: 150 mm, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento |
| N. d'ordine | <a href="#">1194600000</a>  |
| Tipo        | KTB MH 262615 S4EO  |
| GTIN (EAN)  | 4032248977413   |
| CPZ         | 1 Pieza   |

**KTB MH 262615 S4E0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° Certificato (cULus) E243298

**Dimensioni e pesi**

|                      |        |                        |              |
|----------------------|--------|------------------------|--------------|
| Profondità           | 150 mm | Profondità (pollici)   | 5.9055 inch  |
| Posizione verticale  | 260 mm | Altezza (pollici)      | 10.2362 inch |
| Larghezza            | 260 mm | Larghezza (pollici)    | 10.2362 inch |
| Altezza di fissaggio | 170 mm | Larghezza di fissaggio | 286 mm       |
| Peso netto           | 4090 g |                        |              |

**Temperature**

|                         |                 |                                       |   |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|---|
| Temperatura d'esercizio | -60 °C...135 °C | Nota: temperatura ambiente (servizio) | Per l'impiego nel campo di temperature oltre i 105 °C, il grado di protezione IP è limitato a IP66. |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|---|

**Conformità ambientale del prodotto**

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c                                   |
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | 8d5fcfde-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

**PE70 Dati Generali**

|                                      |  |                                       |   |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Spessore del materiale del coperchio | 1.5 mm   | Spessore del materiale della custodia | 1.5 mm  |
| Temperatura d'esercizio , max.       | 135 °C   | Temperatura d'esercizio , min.        | -60 °C  |
| Allegato coperchio                   | 4 cerniere e viti esagonali con testa a taglio M6 SW10 | Norme                                 | DIN EN 62208 - Norma sulle custodie vuote, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 |
| Superficie                           | lucidatura elettrochimica                              | Resistenza agli urti                  | Versione ATEX 7 J, 10 J versione standard   |
| Apertura della chiave                | 10 mm  | Grado di protezione                   | IP66, IP67  |
| Materiale di base                    | acciaio inossidabile 1.4404 (316L)                     | Materiale delle guarnizioni           | Silicone  |

**KTB MH 262615 S4EO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

|  |  |                               |  |
|--|--|-------------------------------|--|
| Coppia di serraggio delle viti coperchio | 2.5 Nm   | Fissaggio dei componenti      | 4,6 o 9 tiranti coperchi M6 filettatura interna  |
| Fissaggio della custodia                 | 4 piedini di montaggio saldati con fori da 11 mm (2 piedini fessurati e 2 a croce) | Nota: grado di protezione     | Per l'utilizzo con campi di temperatura superiori a 105 °C, la protezione IP è limitata a IP 66.                             |
| Grado di protezione (UL)                 | Type 3, Type 4X, Type 12   | Numero di viti sul coperchio  | 4  |
| Dimensioni scatola                       | 320x455x240  | Larghezza apertura di accesso | 201 mm   |
| Angolo di apertura coperchio             | 130.00 °   | Dimensioni totali             | 260 x 311 x 165  |
| Piastra a flangia                        | No   | Carico max.                   | 27 kg  |
| Coperchio                                | Sì   | Altezza apertura di accesso   | 207 mm   |
| Posizione bulloni PE                     | Custodia lato C  | Campi di applicazione         | Settori a rischio di esplosione, Processo industriale, Industria petrolifera e del gas, Industria chimica, Offshore, Onshore |

**Collegamenti a vite**

|     |    |
|-----|----|
| M63 | 0  |
| M12 | 15 |
| M16 | 8  |
| M25 | 3  |
| M40 | 2  |

|     |   |
|-----|---|
| M75 | 0 |
| M50 | 2 |
| M32 | 2 |
| M20 | 7 |

**Collegamenti a vite a destra**

|     |    |
|-----|----|
| M25 | 3  |
| M75 | 0  |
| M40 | 2  |
| M32 | 2  |
| M12 | 15 |

|     |   |
|-----|---|
| M63 | 0 |
| M16 | 8 |
| M50 | 2 |
| M20 | 7 |

**Collegamenti a vite in alto / in basso**

|     |    |
|-----|----|
| M20 | 9  |
| M63 | 0  |
| M32 | 3  |
| M50 | 2  |
| M16 | 11 |

|     |    |
|-----|----|
| M12 | 20 |
| M40 | 3  |
| M25 | 4  |
| M75 | 0  |

**Equipaggiamento orizzontale**

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 1x15 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x31 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 1x26 |

|                 |      |
|-----------------|------|
| WDU 16 / ZDU 16 | 1x12 |
| WDU 35 / ZDU 35 | 1x9  |
| WDU 6 / ZDU 6   | 1x19 |

**Equipaggiamento verticale**

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 1x15 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x31 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 1x26 |

|                 |      |
|-----------------|------|
| WDU 16 / ZDU 16 | 1x12 |
| WDU 35 / ZDU 35 | 1x9  |
| WDU 6 / ZDU 6   | 1x19 |

**Messa a terra della custodia**

|                                    |   |                                  |  |
|------------------------------------|---|----------------------------------|--|
| Messa a terra, custodia, coperchio | Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 | Messa a terra, custodia, esterna | Perno di messa a terra M10 continuo nel corpo della custodia |
|------------------------------------|---|----------------------------------|--|

**KTB MH 262615 S4EO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Messa a terra, custodia, interna | saldato sul corpo e sul coperchio della custodia.<br><br>Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6<br>saldato sul corpo e sul coperchio della custodia. |
|----------------------------------|---|

**Numeri certificati custodia**

|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
| N° certificato UL Haz.Loc.                    | E223792                   | Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD) DE PS261X 160412 001ISS03  |
| N° certificato UL Ord.Loc.                    | E243298                   | N° certificato UL 508A E223801  |
| Attestazione di conformità n. (AoC)           | DE PS261X 160309 001ISS06 | N° certificato scatola morsettiera UL E223792   |
| N° certificato scatola elettronica (NEPSI)    | 2020322303003289          | Numero del certificato custodia vuota (ECAS) 21-09-25241 / E21-09-053807  |
| N° certificato scatola morsettiera (KOSHA)    | 16-AV4BO-0245X            | Numero del certificato custodia vuota (INMETRO) LMP 21.0016U  |
| N° certificato (DNV)                          | TAE000013S                | N° certificato scatola morsettiera (AEx) E223792  |
| Certificato Nr. (CCOE)                        | P461058_1                 | N° certificato scatola morsettiera (ATEX) IBEExU14ATEX1050  |
| Numero del certificato custodia vuota (ATEX)  | IBExU14ATEX1028 U         | N° certificato scatola morsettiera (LMP 21.0017 (INMETRO))  |
| Certificato n. (INMETRO)                      | IEX13.0006U               | N° certificato scatola morsettiera (IECEx) IECEXIBE14.0013  |
| Numero del certificato custodia vuota (IECEx) | IECEx IBE 14.0004U        | N° certificato (IECEx) IECEXPTB11.0071  |
| N° certificato (ATEX)                         | PTB11ATEX2019             | DEF   Condizioni di omologazione ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus |
| N&deg; Certificato (cULus)                    | E243298                   |   |


**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ETIM 10.0   | EC002503    | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 |             |             |

**KTB MH 262615 S4EO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings****Disegno quotato**

## KTB MH 262615 S4E0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Accessories

#### 260 x 260mm



Integrare, ampliare e personalizzare -  
il completamento adatto per ogni caso applicativo  
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie  
Klippon® TB consentono un semplice adattamento  
della custodia alle esigenze specifiche delle singole  
applicazioni.

#### Piastre di montaggio

Piastre di montaggio con e senza fori, per il fissaggio  
longitudinale e trasversale delle guide o dei componenti  
direttamente sulla piastra di montaggio.

#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | KTB MOPL 2626 MSZN         | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1193950000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN)  | 4050118028119              | 205 mm, Larghezza: 199 mm, Profondità: 1.5 mm, Materiale di base:     |
| CPZ         | 1 ST                       | Lamiera d'acciaio, zincato, argento                                   |
| Tipo        | KTB MOPL 2626 S2N          | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1193820000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN)  | 4050118028423              | 205 mm, Larghezza: 199 mm, Profondità: 1.5 mm, Materiale di base:     |
| CPZ         | 1 ST                       | Acciaio inox 1.4301 (304), non trattato, argento                      |
| Tipo        | KTB MOPL 2626 MSZN H       | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">2022060000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, perforato, Posizione |
| GTIN (EAN)  | 4050118403503              | verticale: 205 mm, Larghezza: 199 mm, Profondità: 1.5 mm,             |
| CPZ         | 1 ST                       | Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincato, argento                |
| Tipo        | KTB MOPL 2626 S2N H        | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1257660000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, perforato, Posizione |
| GTIN (EAN)  | 4050118049084              | verticale: 205 mm, Larghezza: 199 mm, Profondità: 1.5 mm,             |
| CPZ         | 1 ST                       | Materiale di base: Acciaio inox 1.4301 (304), non trattato, argento   |

#### Acciaio inox 1.4301



Integrare, ampliare e personalizzare -  
il completamento adatto per ogni caso applicativo  
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie  
Klippon® TB consentono un semplice adattamento  
della custodia alle esigenze specifiche delle singole  
applicazioni.

#### Calotta antipioggia

La calotta antipioggia assicura una protezione  
supplementare nel caso in cui la custodia venga installata  
in particolari zone climatiche, ad esempio sotto la pioggia  
battente o in presenza di un forte irraggiamento solare.

#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | KTB RNHD 262615 R          | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1281370000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Protezione antipioggia, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN)  | 4050118072136              | 53.9 mm, Larghezza: 265 mm, Profondità: 160.5 mm, Materiale di          |
| CPZ         | 1 ST                       | base: Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento                   |

**KTB MH 262615 S4E0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Supporto per etichetta di siglatura**

Integrare, ampliare e personalizzare -  
 il completamento adatto per ogni caso applicativo  
 Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie  
 Klippon® TB consentono un semplice adattamento  
 della custodia alle esigenze specifiche delle singole  
 applicazioni.

**Porta-targhette**

Per l'applicazione ben visibile delle targhette necessarie  
 e di quelle aggiuntive sono disponibili diversi  
 portatarghette.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R    | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1257640000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione                                 |
| GTIN (EAN)  | 4050118070354              | verticale: 25 mm, Larghezza: 141 mm, Profondità: 16.5 mm,  |
| CPZ         | 1 ST                       | Materiale di base: Acciaio inox 1.4301, Acciaio inox 1.4301 (304),<br>specchio lucidato, argento |
| Tipo        | TPSDHA KTB 130X50 S2 R     | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1283450000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione                                 |
| GTIN (EAN)  | 4050118073621              | verticale: 50 mm, Larghezza: 171 mm, Profondità: 16.5 mm,  |
| CPZ         | 1 ST                       | Materiale di base: Acciaio inox 1.4301, Acciaio inox 1.4301 (304),<br>specchio lucidato, argento |
| Tipo        | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R    | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1279320000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione                                 |
| GTIN (EAN)  | 4050118070101              | verticale: 70 mm, Larghezza: 70 mm, Profondità: 20 mm, Materiale                                 |
| CPZ         | 1 ST                       | di base: Acciaio inox 1.4301, Acciaio inox 1.4301 (304), specchio<br>lucidato, argento           |

**KTB MH 262615 S4EO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Materiale di montaggio**

Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione  
 Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

**Set di montaggio**

I set di montaggio sono disponibili per un'installazione rapida e semplice di supporti per etichette di siglatura, portadocumenti e calotte antipioggia.

Il set di fissaggio delle etichette – SD consente l'installazione di un'etichetta ID (Trafolyte) in plastica o di una siglatura. Con l'ausilio di questo set, è possibile montare l'etichetta ID o la siglatura direttamente sul coperchio della custodia. Il set di fissaggio etichette è stato sviluppato in modo specifico per questo tipo di impiego. Soltanto con questo set di fissaggio è possibile impedire perdite all'interno della custodia o il danneggiamento dell'etichetta.

Il set di fissaggio universale – TPSD è stato sviluppato per consentire una installazione sicura e rapida, ad esempio, dei supporti per le etichette di siglatura, delle calotte antipioggia o dei portadocumenti. Utilizzando questo set di fissaggio, è possibile ridurre al minimo, o addirittura eliminare, il rischio di perdite.

**Dati generali per l'ordinazione**

| Tipo        | SD FIXING SET              | Versione   |
|-------------|----------------------------|--|
| N. d'ordine | <a href="#">1285200000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Set di fissaggio per piastra                              |
| GTIN (EAN)  | 4050118075472              | d'identificazione, Posizione verticale: 12 mm, Larghezza: 12 mm,                     |
| CPZ         | 1 ST                       | Profondità: 16.4 mm, Materiale di base: Acciaio, inossidabile, non trattato, argento |
| Tipo        | TPSD FIXING SET KTB        | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1252190000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Set di fissaggio per piastra identificativa,              |
| GTIN (EAN)  | 4050118043969              | Materiale di base: Acciaio, inossidabile, non trattato, argento                      |
| CPZ         | 20 ST                      |  |

**Perni di messa a terra**

Integrare, ampliare e personalizzare -  
 Il completamento adatto per ogni caso applicativo  
 Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

**Perni di messa a terra**

Perni di messa a terra da sostituire in blocco, in due varianti: ottone e acciaio inox.

**Dati generali per l'ordinazione**

| Tipo        | PEBZ M10 KTB BR SET        | Versione  |
|-------------|----------------------------|---|
| N. d'ordine | <a href="#">1192680000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Perni di messa a terra, altro, Posizione |
| GTIN (EAN)  | 4032248974641              | verticale: 21 mm, Larghezza: 21 mm, Profondità: 48.7 mm, Materiale  |
| CPZ         | 1 ST                       | di base: Ottone, non trattato, argento                              |

**KTB MH 262615 S4EO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories**

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | PEBZ M10 KTB S4 SET        | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1192690000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Perni di messa a terra, altro, Posizione |
| GTIN (EAN)  | 4032248974658              | verticale: 21 mm, Larghezza: 21 mm, Profondità: 48.7 mm, Materiale  |
| CPZ         | 1 ST                       | di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), non trattato, argento  |

**Portadocumenti**

Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione  
 Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

**Portadocumenti**

Portadocumenti per la corretta conservazione dei documenti nella custodia.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | DOHA KTB A6 S2 R           | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1252780000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Portadocumenti, rivettato, Posizione                     |
| GTIN (EAN)  | 4050118045512              | verticale: 110 mm, Larghezza: 130 mm, Profondità: 20 mm, Materiale                  |
| CPZ         | 1 ST                       | di base: Acciaio inox 1.4301, Acciaio inox 1.4301 (304), specchio lucidato, argento |

**Cinghietta di messa a terra**

Gli accessori di sistema strutturati in modo continuo della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Elementi di chiusura
- Portadocumenti
- Perno di messa a terra
- Piastre flangiate
- Materiale d'installazione
- Piastre di montaggio
- Calotte antipioggia
- Distanziale
- Guide
- Supporto per etichetta di siglatura

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | PECD WIRE 6/200/D6 SET     | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">2475490000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Cinghietta di messa a terra, avvitato, |
| GTIN (EAN)  | 4050118487206              | Materiale di base: acciaio, Verde/giallo                          |
| CPZ         | 1 ST                       |   |

## KTB MH 262615 S4EO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Accessories

#### Acciaio inox 1.4404 (316L)



Integrare, ampliare e personalizzare - il completamento adatto per ogni caso applicativo Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

##### Calotta antipioggia

La calotta antipioggia assicura una protezione supplementare nel caso in cui la custodia venga installata in particolari zone climatiche, ad esempio sotto la pioggia battente o in presenza di un forte irraggiamento solare.

#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | KTB RNHD 262615 S4E R      | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1314100000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Protezione antipioggia, Posizione verticale:   |
| GTIN (EAN)  | 4050118117455              | 53.9 mm, Larghezza: 265 mm, Profondità: 160.5 mm, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento |
| CPZ         | 1 ST                       |   |

#### Profondità 7,5 mm



Integrare, ampliare e personalizzare: l'espansione ideale per ogni scopo applicativo

La consolidata gamma di accessori per il nuovo assortimento di custodie Klippon® permette di adattare con semplicità la custodia ai requisiti specifici di ciascuna applicazione.

##### Guide

Le guide di montaggio sono disponibili in due dimensioni per il montaggio di componenti delle guide DIN (ad esempio elettronica, morsetti) nelle custodie.

#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | TS35X7.5 ST KTB3526 HOR    | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">8000006721</a> | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 199 mm, senza foro |
| GTIN (EAN)  | 4050118652895              | longitudinale, acciaio, zincato, cromato                             |
| CPZ         | 20 ST                      |  |
| Tipo        | TS35X7.5 ST KTB2626 VER    | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">8000006709</a> | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 205 mm, senza foro |
| GTIN (EAN)  | 4050118652826              | longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato           |
| CPZ         | 20 ST                      |  |

**KTB MH 262615 S4EO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Piastre di montaggio**

Piastre di montaggio con o senza schemi di foratura, per il montaggio longitudinale e trasversale di guide o di componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | GFSC M5X10 TX20 SET        | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Vite di montaggio, Posizione verticale:  |
| GTIN (EAN)  | 4050118063820              | 13.3 mm, Larghezza: 8.5 mm, Profondità: 8.5 mm, Materiale di base: acciaio, zincato, zincato galvanicamente e passivato, argento |
| CPZ         | 1 ST                       |  |

**Profondità 15 mm**

Integrare, ampliare e personalizzare: l'espansione ideale per ogni scopo applicativo

La consolidata gamma di accessori per il nuovo assortimento di custodie Klippon® permette di adattare con semplicità la custodia ai requisiti specifici di ciascuna applicazione.

**Guide**

Le guide di montaggio sono disponibili in due dimensioni per il montaggio di componenti delle guide DIN (ad esempio elettronica, morsetti) nelle custodie.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | TS35X15 ST KTB2626 VER     | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">8000073110</a> | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 205 mm, senza foro |
| GTIN (EAN)  | 4064675340607              | longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato          |
| CPZ         | 20 ST                      |   |
| Tipo        | TS35X15 ST KTB3526 HOR     | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">8000073113</a> | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 199 mm, senza foro |
| GTIN (EAN)  | 4064675340669              | longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato          |
| CPZ         | 20 ST                      |   |

**KTB MH 262615 S4EO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Materiale di montaggio**

Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione  
 Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

**Set di montaggio**

I set di montaggio sono disponibili per un'installazione rapida e semplice di supporti per etichette di siglatura, portadocumenti e calotte antipioggia.

Il set di fissaggio delle etichette – SD consente l'installazione di un'etichetta ID (Trafolyte) in plastica o di una siglatura. Con l'ausilio di questo set, è possibile montare l'etichetta ID o la siglatura direttamente sul coperchio della custodia. Il set di fissaggio etichette è stato sviluppato in modo specifico per questo tipo di impiego. Soltanto con questo set di fissaggio è possibile impedire perdite all'interno della custodia o il danneggiamento dell'etichetta.

Il set di fissaggio universale – TPSD è stato sviluppato per consentire una installazione sicura e rapida, ad esempio, dei supporti per le etichette di siglatura, delle calotte antipioggia o dei portadocumenti. Utilizzando questo set di fissaggio, è possibile ridurre al minimo, o addirittura eliminare, il rischio di perdite.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | FKSC M6X8 D9/SW3           | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Vite di montaggio, Materiale di base: |
| GTIN (EAN)  | 4008190058258              | acciaio  |
| CPZ         | 50 ST                      |  |