

**KTB MH 262615 S4N4**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Simile alla figura**


Abbildung ähnlich

La gamma di custodie Klippon® TB offre ottime caratteristiche prestazionali, anche nelle condizioni ambientali più estreme. Inoltre, soddisfa i più severi requisiti di sicurezza per le atmosfere potenzialmente esplosive presenti in particolare nelle strutture industriali che elaborano o generano energia. La nuova gamma di custodie Klippon® TB MH offre vantaggi ancora maggiori della precedente, già leader di mercato.

Le custodie della gamma Klippon® TB MH offrono i seguenti vantaggi:

- Disponibili in 22 taglie e 3 colori standard
- Dotazione di max. 4 flange
- Guarnizione protetta contro la compressione
- Linguetta della serratura completamente amovibile
- Chiusura del coperchio all'esterno della zona della guarnizione
- Prestazioni termiche migliorate
- Grado di protezione IP 66/IP 67
- Coperchio completamente amovibile, senza utensili
- Bullone di messa a terra nella calotta e nella base della custodia
- Piedini di montaggio saldati
- Approvazioni internazionali

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione    | Klippon TB MH (Terminal Box - Multi Hinge), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 260 mm, Larghezza: 260 mm, Profondità: 150 mm, Piastre flangiate: sotto, sopra, sinistra, destra, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), non trattato, argento |
| N. d'ordine | <a href="#">1194640002</a>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo        | KTB MH 262615 S4N4                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GTIN (EAN)  | 4050118107920                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CPZ         | 1 Pieza                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## KTB MH 262615 S4N4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&amp;deg; Certificato (cULus) E243298

## Dimensioni e pesi

|                      |            |                        |              |
|----------------------|------------|------------------------|--------------|
| Profondità           | 150 mm     | Profondità (pollici)   | 5.9055 inch  |
| Posizione verticale  | 260 mm     | Altezza (pollici)      | 10.2362 inch |
| Larghezza            | 260 mm     | Larghezza (pollici)    | 10.2362 inch |
| Altezza di fissaggio | 170 mm     | Larghezza di fissaggio | 316 mm       |
| Peso netto           | 11288.99 g |                        |              |

## Temperature

|                         |                 |                                       |                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura d'esercizio | -60 °C...135 °C | Nota: temperatura ambiente (servizio) | Per l'impiego nel campo di temperature oltre i 105 °C, il grado di protezione IP è limitato a IP66. |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c                                   |
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

## PE70 Dati Generali

|                                       |                                                                                                                                                                 |                                      |                                                        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Spessore del materiale del coperchio  | 1.5 mm                                                                                                                                                          | Spessore del materiale della flangia | 3 mm                                                   |
| Spessore del materiale della custodia | 1.5 mm                                                                                                                                                          | Temperatura d'esercizio , max.       | 135 °C                                                 |
| Temperatura d'esercizio , min.        | -60 °C                                                                                                                                                          | Allegato coperchio                   | 4 cerniere e viti esagonali con testa a taglio M6 SW10 |
| Norme                                 | DIN EN 62208 - Norma sulle custodie vuote, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | Superficie                           | non trattato                                           |
| Resistenza agli urti                  | Versione ATEX 7 J, 10 J versione standard                                                                                                                       | Apertura della chiave                | 10 mm                                                  |
| Grado di protezione                   | IP66, IP67                                                                                                                                                      | Materiale di base                    | acciaio inossidabile 1.4404 (316L)                     |

**KTB MH 262615 S4N4**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Dati tecnici**

|                               |                                                                                                                              |                                          |                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale delle guarnizioni   | Silicone                                                                                                                     | Coppia di serraggio delle viti coperchio | 2.5 Nm                                                                             |
| Fissaggio dei componenti      | 4,6 o 9 tiranti coperchi M6 filettatura interna                                                                              | Fissaggio della custodia                 | 4 piedini di montaggio saldati con fori da 11 mm (2 piedini fessurati e 2 a croce) |
| Nota: grado di protezione     | Per l'utilizzo con campi di temperatura superiori a 105 °C, la protezione IP è limitata a IP66.                              | Montaggio della piastra a flangia        | Viti a testa esagonale M6 10 SW                                                    |
| Grado di protezione (UL)      | Type 3, Type 4X, Type 12                                                                                                     | Numero di viti sul coperchio             | 4                                                                                  |
| Piastre flangiate             | sotto, sopra, sinistra, destra                                                                                               | Dimensioni scatola                       | 320x455x240                                                                        |
| Larghezza apertura di accesso | 201 mm                                                                                                                       | Angolo di apertura coperchio             | 130.00 °                                                                           |
| Dimensioni totali             | 282 x 341 x 165                                                                                                              | Piastra a flangia                        | Sì                                                                                 |
| Carico max.                   | 27 kg                                                                                                                        | Coperchio                                | Sì                                                                                 |
| Altezza apertura di accesso   | 207 mm                                                                                                                       | Posizione bulloni PE                     | Custodia lato C                                                                    |
| Campi di applicazione         | Settori a rischio di esplosione, Processo industriale, Industria petrolifera e del gas, Industria chimica, Offshore, Onshore |                                          |                                                                                    |

**Collegamenti a vite**

|     |    |     |   |
|-----|----|-----|---|
| M63 | 0  | M75 | 0 |
| M12 | 15 | M50 | 2 |
| M16 | 8  | M32 | 2 |
| M25 | 3  | M20 | 7 |
| M40 | 2  |     |   |

**Collegamenti a vite a destra**

|     |    |     |   |
|-----|----|-----|---|
| M25 | 3  | M63 | 0 |
| M75 | 0  | M16 | 8 |
| M40 | 2  | M50 | 2 |
| M32 | 2  | M20 | 7 |
| M12 | 15 |     |   |

**Collegamenti a vite in alto / in basso**

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 9  | M12 | 20 |
| M63 | 0  | M40 | 3  |
| M32 | 3  | M25 | 4  |
| M50 | 2  | M75 | 0  |
| M16 | 11 |     |    |

**Equipaggiamento orizzontale**

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 1x15 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x12 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x31 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x9  |
| WDU 4 / ZDU 4               | 1x26 | WDU 6 / ZDU 6   | 1x19 |

**Equipaggiamento verticale**

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 1x15 | WDU 16 / ZDU 16 | 1x12 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x31 | WDU 35 / ZDU 35 | 1x9  |
| WDU 4 / ZDU 4               | 1x26 | WDU 6 / ZDU 6   | 1x19 |

**KTB MH 262615 S4N4**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Dati tecnici**
**Messa a terra della custodia**

|                                  |                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Messa a terra, custodia, interna | Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 saldato sul corpo e sul coperchio della custodia. |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Numeri certificati custodia**

|                                                 |                           |                                              |                                                                                              |
|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° certificato UL Haz.Loc.                      | E223792                   | Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD)     | DE PS261X 160412 001ISS03                                                                    |
| N° certificato UL Ord.Loc.                      | E243298                   | N° certificato UL 508A                       | E223801                                                                                      |
| Attestazione di conformità n. (AoC)             | DE PS261X 160309 001ISS06 | N° certificato scatola morsettiera UL        | E223792                                                                                      |
| N° certificato scatola elettronica (NEPSI)      | 2020322303003289          | Numero del certificato custodia vuota (ECAS) | 21-09-25241 / E21-09-053807                                                                  |
| Numero del certificato custodia vuota (INMETRO) | LMP 21.0016U              | N° certificato (DNV)                         | TAE000013S                                                                                   |
| Certificato Nr. (CCOE)                          | P461058_1                 | N° certificato scatola morsettiera (INMETRO) | LMP 21.0017                                                                                  |
| Certificato n. (INMETRO)                        | IEX17.0021                | N° certificato (IECEX)                       | IECEXPTB11.0071                                                                              |
| N° certificato (ATEX)                           | PTB11ATEX2019             | DEF   Condizioni di omologazione             | ATEX, CCoE, DNV, IECEX, INMETRO, KC, NEPSI, CCC, UL AEx Class Div., UL AEx Class Zone, cULus |
| N&deg; Certificato (cULus)                      | E243298                   |                                              |                                                                                              |

**Nota importante**


|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Informazioni sul prodotto | Quantità minima ordinabile (5 pezzi) |
|---------------------------|--------------------------------------|

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ETIM 10.0   | EC002503    | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 |             |             |

## Disegni

### Disegno quotato



## KTB MH 262615 S4N4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## 260 x 260mm



Integrare, ampliare e personalizzare -  
il completamento adatto per ogni caso applicativo  
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie  
Klippon® TB consentono un semplice adattamento  
della custodia alle esigenze specifiche delle singole  
applicazioni.  
Piastrine di montaggio  
Piastrine di montaggio con e senza fori, per il fissaggio  
longitudinale e trasversale delle guide o dei componenti  
direttamente sulla piastra di montaggio.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                       |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | KTB MOPL 2626 MSZN         | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1193950000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN)  | 4050118028119              | 205 mm, Larghezza: 199 mm, Profondità: 1.5 mm, Materiale di base:     |
| CPZ         | 1 ST                       | Lamiera d'acciaio, zincato, argento                                   |
| Tipo        | KTB MOPL 2626 S2N          | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1193820000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN)  | 4050118028423              | 205 mm, Larghezza: 199 mm, Profondità: 1.5 mm, Materiale di base:     |
| CPZ         | 1 ST                       | Acciaio inox 1.4301 (304), non trattato, argento                      |
| Tipo        | KTB MOPL 2626 MSZN H       | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">2022060000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, perforato, Posizione |
| GTIN (EAN)  | 4050118403503              | verticale: 205 mm, Larghezza: 199 mm, Profondità: 1.5 mm,             |
| CPZ         | 1 ST                       | Materiale di base: Lamiera d'acciaio, zincato, argento                |
| Tipo        | KTB MOPL 2626 S2N H        | Versione                                                              |
| N. d'ordine | <a href="#">1257660000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, perforato, Posizione |
| GTIN (EAN)  | 4050118049084              | verticale: 205 mm, Larghezza: 199 mm, Profondità: 1.5 mm,             |
| CPZ         | 1 ST                       | Materiale di base: Acciaio inox 1.4301 (304), non trattato, argento   |

## Gland plates without earthing studs



Integrare, ampliare e personalizzare -  
il completamento adatto per ogni caso applicativo  
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie  
Klippon® TB consentono un semplice adattamento  
della custodia alle esigenze specifiche delle singole  
applicazioni.  
Piastrine a flangia  
Piastrine a flangia in due spessori per una semplice  
sostituzione delle piastrine a flangia preconfezionate in  
loco.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | KTB GP 262615 AB S4        | Versione                                                                                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1280910000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione verticale:                                                        |
| GTIN (EAN)  | 4050118071511              | 254 mm, Larghezza: 117 mm, Profondità: 3 mm, Piastrine flangiate:                                                                  |
| CPZ         | 1 ST                       | sopra, sotto, Materiale di base: Acciaio inox 1.4404, lucidatura<br>elettrolitica, argento                                         |
| Tipo        | KTB GP 26XX15 CD S4 3MM    | Versione                                                                                                                           |
| N. d'ordine | <a href="#">1280920000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione verticale:                                                        |
| GTIN (EAN)  | 4050118071528              | 208 mm, Larghezza: 117 mm, Profondità: 3 mm, Piastrine flangiate:                                                                  |
| CPZ         | 1 ST                       | sinistra, destra, Materiale di base: Acciaio inox 1.4404, acciaio<br>inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrolitica, argento |

## KTB MH 262615 S4N4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### Piastre per pressacavi realizzate in acciaio inox - 6 mm



Integrare, ampliare e personalizzare -  
il completamento adatto per ogni caso applicativo  
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie  
Klippon® TB consentono un semplice adattamento  
della custodia alle esigenze specifiche delle singole  
applicazioni.  
Piastre a flangia  
Piastre a flangia in due spessori per una semplice  
sostituzione delle piastre a flangia preconfezionate in  
loco.

#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                                 |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | KTB GP XX2615 AB S4 6MM    | Versione                                                                        |
| N. d'ordine | <a href="#">1256290000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione                |
| GTIN (EAN)  | 4050118093711              | verticale: 254 mm, Larghezza: 117 mm, Profondità: 6 mm, Piastre                 |
| CPZ         | 1 ST                       | flangiate: sopra, sotto, Materiale di base: Acciaio inox 1.4404, acciaio        |
|             |                            | inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento                  |
| Tipo        | KTB GP 26XX15 CD S4 6MM    | Versione                                                                        |
| N. d'ordine | <a href="#">1256310000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione                |
| GTIN (EAN)  | 4050118093728              | verticale: 208 mm, Larghezza: 117 mm, Profondità: 6 mm, Piastre                 |
| CPZ         | 1 ST                       | flangiate: sinistra, destra, Materiale di base: Acciaio inox 1.4404, lucidatura |
|             |                            | elettrochimica, argento                                                         |

### Gland plates with earthing studs



Integrare, ampliare e personalizzare -  
il completamento adatto per ogni caso applicativo  
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie  
Klippon® TB consentono un semplice adattamento  
della custodia alle esigenze specifiche delle singole  
applicazioni.  
Piastre a flangia  
Piastre a flangia in due spessori per una semplice  
sostituzione delle piastre a flangia preconfezionate in  
loco.

#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                              |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | KTB GP 262615 AB S4 PE     | Versione                                                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">2022930000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione             |
| GTIN (EAN)  | 4050118403824              | verticale: 254 mm, Larghezza: 117 mm, Profondità: 3 mm, Piastre              |
| CPZ         | 1 ST                       | flangiate: sopra, sotto, Materiale di base: Acciaio inox 1.4404, lucidatura  |
|             |                            | elettrochimica, argento                                                      |
| Tipo        | KTB GP 26XX15 CD S4 PE     | Versione                                                                     |
| N. d'ordine | <a href="#">2023090000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione             |
| GTIN (EAN)  | 4050118403800              | verticale: 208 mm, Larghezza: 117 mm, Profondità: 3 mm, Piastre              |
| CPZ         | 1 ST                       | flangiate: sinistra, destra, Materiale di base: Acciaio inox 1.4404, acciaio |
|             |                            | inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento               |

## KTB MH 262615 S4N4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Acciaio inox 1.4301



Integrare, ampliare e personalizzare -  
il completamento adatto per ogni caso applicativo  
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie  
Klippon® TB consentono un semplice adattamento  
della custodia alle esigenze specifiche delle singole  
applicazioni.

## Calotta anti-pioggia

La calotta anti-pioggia assicura una protezione  
supplementare nel caso in cui la custodia venga installata  
in particolari zone climatiche, ad esempio sotto la pioggia  
battente o in presenza di un forte irraggiamento solare.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                          |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | KTB RNHD 262615 R          | Versione                                                                 |
| N. d'ordine | <a href="#">1281370000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Protezione anti-pioggia, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN)  | 4050118072136              | 53.9 mm, Larghezza: 265 mm, Profondità: 160.5 mm, Materiale di           |
| CPZ         | 1 ST                       | base: Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento                    |

## Supporto per etichetta di siglatura



Integrare, ampliare e personalizzare -  
il completamento adatto per ogni caso applicativo  
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie  
Klippon® TB consentono un semplice adattamento  
della custodia alle esigenze specifiche delle singole  
applicazioni.

## Porta-targhette

Per l'applicazione ben visibile delle targhette necessarie  
e di quelle aggiuntive sono disponibili diversi  
portatarghette.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                                                  |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | TPSDHA KTB 100X25 S2 R     | Versione                                                                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1257640000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione                                 |
| GTIN (EAN)  | 4050118070354              | verticale: 25 mm, Larghezza: 141 mm, Profondità: 16.5 mm,                                        |
| CPZ         | 1 ST                       | Materiale di base: Acciaio inox 1.4301, Acciaio inox 1.4301 (304),<br>specchio lucidato, argento |
| Tipo        | TPSDHA KTB 130X50 S2 R     | Versione                                                                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1283450000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione                                 |
| GTIN (EAN)  | 4050118073621              | verticale: 50 mm, Larghezza: 171 mm, Profondità: 16.5 mm,                                        |
| CPZ         | 1 ST                       | Materiale di base: Acciaio inox 1.4301, Acciaio inox 1.4301 (304),<br>specchio lucidato, argento |
| Tipo        | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R    | Versione                                                                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">1279320000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione                                 |
| GTIN (EAN)  | 4050118070101              | verticale: 70 mm, Larghezza: 70 mm, Profondità: 20 mm, Materiale                                 |
| CPZ         | 1 ST                       | di base: Acciaio inox 1.4301, Acciaio inox 1.4301 (304), specchio<br>lucidato, argento           |

## KTB MH 262615 S4N4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Materiale di montaggio



Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione

Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

## Set di montaggio

I set di montaggio sono disponibili per un'installazione rapida e semplice di supporti per etichette di siglatura, portadocumenti e calotte antipioggia.

Il set di fissaggio delle etichette – SD consente l'installazione di un'etichetta ID (Trafolyte) in plastica o di una siglatura. Con l'ausilio di questo set, è possibile montare l'etichetta ID o la siglatura direttamente sul coperchio della custodia. Il set di fissaggio etichette è stato sviluppato in modo specifico per questo tipo di impiego. Soltanto con questo set di fissaggio è possibile impedire perdite all'interno della custodia o il danneggiamento dell'etichetta.

Il set di fissaggio universale – TPSD è stato sviluppato per consentire una installazione sicura e rapida, ad esempio, dei supporti per le etichette di siglatura, delle calotte antipioggia o dei portadocumenti. Utilizzando questo set di fissaggio, è possibile ridurre al minimo, o addirittura eliminare, il rischio di perdite.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                                      |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | SD FIXING SET              | Versione                                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1285200000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Set di fissaggio per piastra                              |
| GTIN (EAN)  | 4050118075472              | d'identificazione, Posizione verticale: 12 mm, Larghezza: 12 mm,                     |
| CPZ         | 1 ST                       | Profondità: 16.4 mm, Materiale di base: Acciaio, inossidabile, non trattato, argento |
| Tipo        | TPSD FIXING SET KTB        | Versione                                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">1252190000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Set di fissaggio per piastra identificativa,              |
| GTIN (EAN)  | 4050118043969              | Materiale di base: Acciaio, inossidabile, non trattato, argento                      |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                                      |

## Perni di messa a terra



Integrare, ampliare e personalizzare -

Il completamento adatto per ogni caso applicativo. Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

## Perni di messa a terra

Perni di messa a terra da sostituire in blocco, in due varianti: ottone e acciaio inox.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                     |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | PEBZ M10 KTB BR SET        | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1192680000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Perni di messa a terra, altro, Posizione |
| GTIN (EAN)  | 4032248974641              | verticale: 21 mm, Larghezza: 21 mm, Profondità: 48.7 mm, Materiale  |
| CPZ         | 1 ST                       | di base: Ottone, non trattato, argento                              |

## KTB MH 262615 S4N4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessori

|             |                            |                                                                     |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | PEBZ M10 KTB S4 SET        | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1192690000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Perni di messa a terra, altro, Posizione |
| GTIN (EAN)  | 4032248974658              | verticale: 21 mm, Larghezza: 21 mm, Profondità: 48.7 mm, Materiale  |
| CPZ         | 1 ST                       | di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), non trattato, argento  |

## Portadocumenti



Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione

Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

Portadocumenti

Portadocumenti per la corretta conservazione dei documenti nella custodia.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                                     |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | DOHA KTB A6 S2 R           | Versione                                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1252780000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Portadocumenti, rivettato, Posizione                     |
| GTIN (EAN)  | 4050118045512              | verticale: 110 mm, Larghezza: 130 mm, Profondità: 20 mm, Materiale                  |
| CPZ         | 1 ST                       | di base: Acciaio inox 1.4301, Acciaio inox 1.4301 (304), specchio lucidato, argento |

## Cinghietta di messa a terra

Gli accessori di sistema strutturati in modo continuo della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Elementi di chiusura
- Portadocumenti
- Perno di messa a terra
- Piastre flangiate
- Materiale d'installazione
- Piastre di montaggio
- Calotte antipioggia
- Distanziale
- Guide
- Supporto per etichetta di siglatura

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                   |
|-------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | PECD WIRE 6/200/D6 SET     | Versione                                                          |
| N. d'ordine | <a href="#">2475490000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Cinghietta di messa a terra, avvitato, |
| GTIN (EAN)  | 4050118487206              | Materiale di base: acciaio, Verde/giallo                          |
| CPZ         | 1 ST                       |                                                                   |

## KTB MH 262615 S4N4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Acciaio inox 1.4404 (316L)



Integrare, ampliare e personalizzare -  
il completamento adatto per ogni caso applicativo  
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie  
Klippon® TB consentono un semplice adattamento  
della custodia alle esigenze specifiche delle singole  
applicazioni.

## Calotta anti pioggia

La calotta anti pioggia assicura una protezione  
supplementare nel caso in cui la custodia venga installata  
in particolari zone climatiche, ad esempio sotto la pioggia  
battente o in presenza di un forte irraggiamento solare.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                                |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | KTB RNHD 262615 S4E R      | Versione                                                                       |
| N. d'ordine | <a href="#">1314100000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Protezione anti pioggia, Posizione verticale:       |
| GTIN (EAN)  | 4050118117455              | 53.9 mm, Larghezza: 265 mm, Profondità: 160.5 mm, Materiale di                 |
| CPZ         | 1 ST                       | base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrolitica,<br>argento |

## Profondità 7,5 mm



Integrare, ampliare e personalizzare: l'espansione ideale  
per ogni scopo applicativo

La consolidata gamma di accessori per il nuovo  
assortimento di custodie Klippon® permette di adattare  
con semplicità la custodia ai requisiti specifici di ciascuna  
applicazione.

## Guide

Le guide di montaggio sono disponibili in due dimensioni  
per il montaggio di componenti delle guide DIN (ad  
esempio elettronica, morsetti) nelle custodie.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                      |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | TS35X7.5 ST KTB3526 HOR    | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">8000006721</a> | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 199 mm, senza foro |
| GTIN (EAN)  | 4050118652895              | longitudinale, acciaio, zincato, cromato                             |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                      |
| Tipo        | TS35X7.5 ST KTB2626 VER    | Versione                                                             |
| N. d'ordine | <a href="#">8000006709</a> | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 205 mm, senza foro |
| GTIN (EAN)  | 4050118652826              | longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato           |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                      |

## KTB MH 262615 S4N4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

## Piastre di montaggio



Piastre di montaggio con o senza schemi di foratura, per il montaggio longitudinale e trasversale di guide o di componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                     |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | GFSC M5X10 TX20 SET        | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Vite di montaggio, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN)  | 4050118063820              | 13.3 mm, Larghezza: 8.5 mm, Profondità: 8.5 mm, Materiale di base:  |
| CPZ         | 1 ST                       | acciaio, zincato, zincato galvanicamente e passivato, argento       |

## Profondità 15 mm



Integrare, ampliare e personalizzare: l'espansione ideale per ogni scopo applicativo

La consolidata gamma di accessori per il nuovo assortimento di custodie Klippon® permette di adattare con semplicità la custodia ai requisiti specifici di ciascuna applicazione.

## Guide

Le guide di montaggio sono disponibili in due dimensioni per il montaggio di componenti delle guide DIN (ad esempio elettronica, morsetti) nelle custodie.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                     |
|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | TS35X15 ST KTB2626 VER     | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">8000073110</a> | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 205 mm, senza foro |
| GTIN (EAN)  | 4064675340607              | longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato          |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                     |
| Tipo        | TS35X15 ST KTB3526 HOR     | Versione                                                            |
| N. d'ordine | <a href="#">8000073113</a> | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 199 mm, senza foro |
| GTIN (EAN)  | 4064675340669              | longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato          |
| CPZ         | 20 ST                      |                                                                     |

## Accessori

### Materiale di montaggio



Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione

Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

#### Set di montaggio

I set di montaggio sono disponibili per un'installazione rapida e semplice di supporti per etichette di siglatura, portadocumenti e calotte anti pioggia.

Il set di fissaggio delle etichette – SD consente l'installazione di un'etichetta ID (Trafolyte) in plastica o di una siglatura. Con l'ausilio di questo set, è possibile montare l'etichetta ID o la siglatura direttamente sul coperchio della custodia. Il set di fissaggio etichette è stato sviluppato in modo specifico per questo tipo di impiego. Soltanto con questo set di fissaggio è possibile impedire perdite all'interno della custodia o il danneggiamento dell'etichetta.

Il set di fissaggio universale – TPSD è stato sviluppato per consentire una installazione sicura e rapida, ad esempio, dei supporti per le etichette di siglatura, delle calotte anti pioggia o dei portadocumenti. Utilizzando questo set di fissaggio, è possibile ridurre al minimo, o addirittura eliminare, il rischio di perdite.

### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |                                                                  |
|-------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo        | FKSC M6X8 D9/SW3           | Versione                                                         |
| N. d'ordine | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Vite di montaggio, Materiale di base: |
| GTIN (EAN)  | 4008190058258              | acciaio                                                          |
| CPZ         | 50 ST                      |                                                                  |