

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Simile alla figura







Abbildung ähnlich

La gamma di custodie Klippon® TB offre ottime caratteristiche prestazionali, anche nelle condizioni ambientali più estreme. Inoltre, soddisfa i più severi requisiti di sicurezza per le atmosfere potenzialmente esplosive presenti in particolare nelle strutture industriali che elaborano o generano energia. La nuova gamma di custodie Klippon® TB QL offre vantaggi ancora maggiori della precedente, già leader di mercato.

Le custodie della serie Klippon® TB QL offrono i seguenti vantaggi:

- Disponibili in 12 taglie e 3 colori standard
- Dotazione di max. 4 flange
- Guarnizione protetta contro la compressione
- Coperchio a chiusura rapida dotato di intaglio di serie
- Prestazioni termiche migliorate
- Grado di protezione IP66
- Bullone di messa a terra nella calotta e nella base della custodia
- · Piedini di montaggio saldati
- Approvazioni internazionali

#### Dati generali per l'ordinazione

| Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock),<br>Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione<br>verticale: 762 mm, Larghezza: 508 mm, Profon-<br>dità: 150 mm, Piastre flangiate: sotto, sopra, sini-<br>stra, destra, Materiale di base: acciaio inossidabile<br>1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento |
|--|
| 1200820000   |
| KTB QL 765015 S4E4   |
| 4032248983414  |
| 1 Pieza  |
|  |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

# **Omologazioni**

Omologazioni



|                        | THE THE THE PROPERTY OF THE PR |   |
|------------------------|--|---|
| ROHS                   | Conforme   |   |
| UL File Number Search  | Sito web UL  | _ |
| N° Certificato (cULus) | E243298  |   |

# Dimensioni e pesi

| Profondità           | 150 mm  | Profondità (pollici)   | 5.9055 inch  |
|----------------------|---------|------------------------|--------------|
| Posizione verticale  | 762 mm  | Altezza (pollici)      | 29.9999 inch |
| Larghezza            | 508 mm  | Larghezza (pollici)    | 20 inch      |
| Altezza di fissaggio | 508 mm  | Larghezza di fissaggio | 564 mm       |
| Peso netto           | 20800 g |                        |              |

#### **Temperature**

| Temperatura d'esercizio | -60 °C135 °C | Nota: temperatura ambiente (servizio) | Per l'impiego nel campo di  |
|-------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|                         |              |                                       | temperature oltre i 105 °C, |
|                         |              |                                       | il grado di protezione IP è |
|                         |              |                                       | limitato a IP66             |

# Conformità ambientale del prodotto

| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c                                   |
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

#### PE70 Dati Generali

| Spessore del materiale del coperchio  | 1.5 mm   | Spessore del materiale della flangia | 3 mm   |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Spessore del materiale della custodia | 1.5 mm   | Temperatura d'esercizio , max.       | 135 °C   |
| Temperatura d'esercizio , min.        | -60 °C   | Allegato coperchio                   | Chiusura a un quarto di giro con inserto a taglio      |
| Norme                                 | DIN EN 62208 - Norma<br>sulle custodie vuote, DIN<br>EN 61373 Class 1B**,<br>DIN EN 15085-2, EN<br>60079-0, EN 60079-7,<br>EN 60079-31, IEC<br>60079-0, IEC 60079-7,<br>IEC 60079-31 | Superficie                           | lucidatura elettrochimica                              |
| Resistenza agli urti                  | Versione ATEX 7 J, 10 J<br>versione standard   | Apertura della chiave                | 10 mm  |
| Grado di protezione                   | IP66   | Materiale di base                    | acciaio inossidabile<br>1.4404 (316L)                  |
| Materiale delle guarnizioni           | Silicone   | Fissaggio dei componenti             | 4,6 o 9 tiranti coperchi M6 filettatura interna        |
| Fissaggio della custodia              | 4 piedini di montaggio<br>saldati con fori da 11 mm  | Nota: grado di protezione            | Per l'utilizzo con campi di<br>temperatura superiori a |

Data di creazione 11.11.2025 07:22:45 MEZ





## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

|  | (2 piedini fessurati e 2 a croce)      |                                 | 105°C, la protezione IP è<br>limitata a IP 66.  |
|--|--|---------------------------------|---|
| Montaggio della piastra a flangia                              | Viti a testa esagonale M6<br>10 SW     | Grado di protezione (UL)        | Type 3, Type 4X, Type 12  |
| Piastre flangiate  | sotto, sopra, sinistra, destra         | Dimensioni scatola              | 690x920x240   |
| Larghezza apertura di accesso                                  | 449 mm                                 | Angolo di apertura coperchio    | 130.00 °  |
| Dimensioni totali  | 784 x 589 x 160                        | Piastra a flangia               | Sì  |
| Carico max.  | 155 kg                                 | Altezza apertura di accesso     | 709 mm  |
| Posizione bulloni PE   | Custodia lato C                        | Campi di applicazione           | Settori a rischio di<br>esplosione, Processo<br>industriale, Industria<br>petrolifera e del gas,<br>Industria chimica,<br>Offshore, Onshore |
| Collegamenti a vite  |  |                                 |   |
| M63  | 0                                      | M75                             | 0   |
| M12  | 58                                     | M50                             | 6   |
| M16  | 32                                     | M32                             | 10  |
| M25  | 12                                     | M20                             | 26  |
| M40  | 8                                      |                                 |   |
|  |  | '                               |   |
| Collegamenti a vite a destr                                    | а                                      |                                 |   |
|  | <b>a</b> 12                            | M63                             | 0   |
| M25  |  | M63<br>M16                      | 0 32  |
| M25<br>M75   | 12                                     | •                               |   |
| M25<br>M75<br>M40  | 12                                     | M16                             | 32  |
| M25<br>M75<br>M40<br>M32                                       | 12<br>0<br>8                           | M16<br>M50                      | 32<br>6   |
| M25 M75 M40 M32 M12  Collegamenti a vite in alto               | 12<br>0<br>8<br>10<br>58               | M16<br>M50                      | 32<br>6   |
| M25<br>M75<br>M40<br>M32<br>M12<br>Collegamenti a vite in alto | 12<br>0<br>8<br>10<br>58               | M16<br>M50<br>M20               | 32<br>6<br>26   |
| M25<br>M75<br>M40<br>M32<br>M12<br>Collegamenti a vite in alto | 12<br>0<br>8<br>10<br>58<br>/ in basso | M16<br>M50<br>M20               | 32<br>6<br>26   |
| M25<br>M75<br>M40<br>M32<br>M12<br>Collegamenti a vite in alto | 12<br>0<br>8<br>10<br>58<br>/ in basso | M16<br>M50<br>M20<br>M12<br>M40 | 32<br>6<br>26<br>42<br>6  |
| M25<br>M75<br>M40<br>M32<br>M12<br>Collegamenti a vite in alto | 12<br>0<br>8<br>10<br>58<br>/ in basso | M16<br>M50<br>M20               | 32<br>6<br>26   |

| WDU 10 / ZDU 10             | 5x42 | WDU 16 / ZDU 16 4x35 |
|-----------------------------|------|----------------------|
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 7x82 | WDU 35 / ZDU 35 3x26 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 6x69 | WDU 6 / ZDU 6 5x52   |

# Equipaggiamento verticale

| WDU 10 / ZDU 10             | 3x67  | WDU 16 / ZDU 16 | 2x56 |  |
|-----------------------------|-------|-----------------|------|--|
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 4x132 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x42 |  |
| WDU 4 / ZDU 4               | 4x111 | WDU 6 / ZDU 6   | 3x83 |  |

#### Messa a terra della custodia

| Messa a terra, custodia, interna | Perno di messa a terra in<br>acciaio inossidabile M6<br>saldato sul corpo e sul<br>coperchio della custodia. |  |
|----------------------------------|--|--|





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

| Numeri certificati custodia                   |                              |   |   |
|---|------------------------------|---|---|
|   |                              |   |   |
| N° certificato UL Haz.Loc.                    | E223792                      | Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD         | )DE PS261X 160412<br>001ISS03   |
| N° certificato UL Ord.Loc.                    | E243298                      | N° certificato UL 508A                          | E223801   |
| Attestazione di conformità n. (AoC)           | DE PS261X 160309<br>001ISS06 | N° certificato scatola morsettiera UL           | E223792   |
| N° certificato scatola elettronica (NEPSI)    | 2020322303003289             | Numero del certificato custodia vuota (ECAS)    | 21-09-25241/<br>E21-09-053807   |
| N° certificato scatola morsettiera (KOSHA)    | 16-AV4BO-0245X               | Numero del certificato custodia vuota (INMETRO) | LMP 21.0016U  |
| N° certificato (DNV)                          | TAE000013S                   | N° certificato scatola morsettiera (AEx)        | E223792   |
| Certificato Nr. (CCOE)                        | P461058_1                    | N° certificato scatola morsettiera (ATEX)       | IBExU14ATEX1050   |
| Numero del certificato custodia vuota (ATEX)  | IBExU14ATEX1028 U            | N° certificato scatola morsettiera (INMETRO)    | LMP 21.0017   |
| Certificato n. (INMETRO)                      | IEX13.0006U                  | N° certificato scatola morsettiera (IECEX)      | IECEXIBE14.0013   |
| Numero del certificato custodia vuota (IECEx) | IECEx IBE 14.0004U           | N° certificato (IECEX)                          | IECEXKEM10.0015U  |
| N° certificato (ATEX)                         | KEMA10ATEX0046U              | DEF  Condizioni di omologazione                 | ATEX, CCOE, DNV, IECEX,<br>INMETRO, KC, NEPSI, CCC,<br>UL AEx Class Div., UL AEx<br>Class Zone, cULus |
| N° Certificato (cULus)                        | E243298                      |   |   |
| Classificazioni                               |                              |   |   |
|   |                              |   |   |
| ETIM 6.0                                      | EC002503                     | ETIM 7.0  | EC002503  |
| ETIM 8.0                                      | EC002503                     | ETIM 9.0  | EC002503  |
| ETIM 10.0                                     | EC002503                     | ECLASS 9.0                                      | 27-18-05-02   |
| ECLASS 9.1                                    | 27-18-05-02                  | ECLASS 10.0                                     | 27-18-05-02   |
| ECLASS 11.0                                   | 27-18-05-02                  | ECLASS 12.0                                     | 27-18-05-02   |
| ECLASS 13.0                                   | 27-18-05-02                  | ECLASS 14.0                                     | 27-18-05-02   |
| ECLASS 15.0                                   | 27-18-05-02                  |   |   |




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Accessori

#### 762 x 508mm



Integrare, ampliare e personalizzare il completamento adatto per ogni caso applicativo
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie
Klippop® TR consentano un complice adattamento

Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Piastre di montaggio

Piastre di montaggio con e senza fori,per il fissaggio longitudinale e trasversale delle guide o dei componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

#### Dati generali per l'ordinazione

| ' |
|---|
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |

#### Gland plates without earthing studs



Integrare, ampliare e personalizzare -

il completamento adatto per ogni caso applicativo Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Piastre a flangia

Piastre a flangia in due spessori per una semplice sostituzione delle piastre a flangia preconfezionate in loco.

#### Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | KTB GP 765015 AB S4 | Versione  |
|-------------|---------------------|---|
| N. d'ordine | 1281230000          | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN)  | 4050118071863       | 502 mm, Larghezza: 117 mm, Profondità: 3 mm, Piastre flangiate:             |
| CPZ         | 1 ST                | sopra, sotto, Materiale di base: Acciaio inox 1.4404, lucidatura            |
|             |                     | elettrochimica, argento   |
| Tipo        | KTB GP 765015 CD S4 | Versione  |
| N. d'ordine | 1281240000          | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN)  | 4050118071894       | 345 mm, Larghezza: 117 mm, Profondità: 3 mm, Piastre flangiate:             |
| CPZ         | 1 ST                | sinistra, destra, Materiale di base: Acciaio inox 1.4404, lucidatura        |
|             |                     | elettrochimica, argento   |

Data di creazione 11.11.2025 07:22:45 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



## Piastre per pressacavi realizzate in acciaio inox - 6 mm



Integrare, ampliare e personalizzare - il completamento adatto per ogni caso applicativo Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Piastre a flangia

Piastre a flangia in due spessori per una semplice sostituzione delle piastre a flangia preconfezionate in loco.

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo                | KTB GP 765015 AB S4 6MM               | Versione   |
|---------------------|---------------------------------------|--|
| N. d'ordine         | 1256660000                            | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione verticale:          |
| GTIN (EAN)          | 4050118093988                         | 502 mm, Larghezza: 117 mm, Profondità: 6 mm, Piastre flangiate:                      |
| CPZ                 | 1 ST                                  | sopra, sotto, Materiale di base: Acciaio inox 1.4404, lucidatura                     |
|                     |                                       | elettrochimica, argento  |
|                     |                                       |  |
| Tipo                | KTB GP 765015 CD S4 6MM               | Versione   |
| Tipo<br>N. d'ordine | KTB GP 765015 CD S4 6MM<br>1256670000 | Versione Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione verticale: |
| •                   |                                       |  |
| N. d'ordine         | 1256670000                            | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione verticale:          |

## Gland plates with earthing studs



Integrare, ampliare e personalizzare -

il completamento adatto per ogni caso applicativo Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Piastre a flangia

Piastre a flangia in due spessori per una semplice sostituzione delle piastre a flangia preconfezionate in loco.

#### Dati generali per l'ordinazione

| Tipo                | KTB GP 765015 AB S4 PE               | Versione  |
|---------------------|--------------------------------------|---|
| N. d'ordine         | 2024040000                           | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, diritto, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN)          | 4050118404371                        | 502 mm, Larghezza: 117 mm, Profondità: 3 mm, Piastre flangiate:             |
| CPZ                 | 1 ST                                 | sopra, sotto, Materiale di base: Acciaio inox 1.4404, lucidatura            |
|                     |                                      | elettrochimica, argento   |
|                     |                                      |   |
| Tipo                | KTB GP 765015 CD S4 PE               | Versione  |
| Tipo<br>N. d'ordine | KTB GP 765015 CD S4 PE<br>2024090000 | Versione Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, Posizione verticale: |
| •                   |                                      |   |
| N. d'ordine         | 2024090000                           | Klippon TB (Terminal Box), Piastra a flangia, Posizione verticale:          |

Data di creazione 11.11.2025 07:22:45 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### Acciaio inox 1.4301



Integrare, ampliare e personalizzare -

il completamento adatto per ogni caso applicativo Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Calotta antipioggia

La calotta antipioggia assicura una protezione supplementare nel caso in cui la custodia venga installata in particolari zone climatiche, ad esempio sotto la pioggia battente o in presenza di un forte irraggiamento solare.

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | KTB RNHD 765015 R | Versione  |
|-------------|-------------------|---|
| N. d'ordine | <u>1281530000</u> | Klippon TB (Terminal Box), Protezione antipioggia, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN)  | 4050118072150     | 53.9 mm, Larghezza: 513 mm, Profondità: 160.5 mm, Materiale di          |
| CPZ         | 1 ST              | base: Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento                   |

## Supporto per etichetta di siglatura



Integrare, ampliare e personalizzare -

il completamento adatto per ogni caso applicativo Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Porta-targhette

Per l'applicazione ben visibile delle targhette necessarie e di quelle aggiuntive sono disponibili diversi portatarghette.

#### Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | TPSDHA KTB 100X25 S2 2R               | Versione   |
|-------------|---------------------------------------|--|
| N. d'ordine | 1257640000                            | Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione   |
| GTIN (EAN)  | 4050118070354                         | verticale: 25 mm, Larghezza: 141 mm, Profondità: 16.5 mm,          |
| CPZ         | 1 ST                                  | Materiale di base: Acciaio inox 1.4301, Acciaio inox 1.4301 (304), |
|             |                                       | specchio lucidato, argento   |
| Tipo        | TPSDHA KTB 130X50 S2 R                | Versione   |
| N. d'ordine | 1283450000                            | Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione   |
| GTIN (EAN)  | 4050118073621                         | verticale: 50 mm, Larghezza: 171 mm, Profondità: 16.5 mm,          |
| CPZ         | 1 ST                                  | Materiale di base: Acciaio inox 1.4301, Acciaio inox 1.4301 (304), |
|             |                                       | specchio lucidato, argento   |
| Tipo        | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R               | Versione   |
| N. d'ordine | 1279320000                            | Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione   |
| GTIN (EAN)  | 4050118070101                         | verticale: 70 mm, Larghezza: 70 mm, Profondità: 20 mm, Materiale   |
| CPZ         | 1 ST                                  | di base: Acciaio inox 1.4301, Acciaio inox 1.4301 (304), specchio  |
|             |                                       | lucidato, argento  |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |  |

Data di creazione 11.11.2025 07:22:45 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### Elementi di raccordo



Integrare, ampliare e personalizzare - Il completamento adatto per ogni caso applicativo Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni. Sistemi di chiusura Sono disponibili diversi sistemi per una chiusura sicura e regolare della custodia. Per la custodia Klippon® TB MH un lucchetto e per la custodia Klippon® TB QL diversi inserti per serratura.

#### Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | KTB QLH S4 SLS    | Versione  |
|-------------|-------------------|---|
| N. d'ordine | <u>1191610000</u> | Klippon TB (Terminal Box), Elemento di collegamento, Materiale di |
| GTIN (EAN)  | 4050118137965     | base: Acciaio inox 1.4404, non trattato, argento                  |
| CPZ         | 50 ST             |   |
| Tipo        | KTB QLL S2 DB3    | Versione  |
| N. d'ordine | <u>1191590000</u> | Klippon TB (Terminal Box), Elemento di collegamento, Materiale di |
| GTIN (EAN)  | 4050118134285     | base: Acciaio inox 1.4301, non trattato, argento                  |
| CPZ         | 50 ST             |   |
| Tipo        | KTB QLL S2 SLS    | Versione  |
| N. d'ordine | <u>1191600000</u> | Klippon TB (Terminal Box), Elemento di collegamento, Materiale di |
| GTIN (EAN)  | 4050118137989     | base: Acciaio inox 1.4301, non trattato, argento                  |
| CPZ         | 10 ST             |   |

## Materiale di montaggio



Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione

Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

Set di montaggio

I set di montaggio sono disponibili per un'installazione rapida e semplice di supporti per etichette di siglatura, portadocumenti e calotte antipioggia.

Il set di fissaggio delle etichette – SD consente l'installazione di un'etichetta ID (Trafolyte) in plastica o di una siglatura. Con l'ausilio di questo set, è possibile montare l'etichetta ID o la siglatura direttamente sul coperchio della custodia. Il set di fissaggio etichette è stato sviluppato in modo specifico per questo tipo di impiego. Soltanto con questo set di fissaggio è possibile impedire perdite all'interno della custodia o il danneggiamento dell'etichetta.

Il set di fissaggio universale – TPSD è stato sviluppato per consentire una installazione sicura e rapida, ad esempio, dei supporti per le etichette di siglatura, delle calotte antipioggia o dei portadocumenti. Utilizzando questo set di fissaggio, è possibile ridurre al minimo, o addirittura eliminare, il rischio di perdite.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo                | SD FIXING SET                   | Versione   |
|---------------------|---------------------------------|--|
| N. d'ordine         | 1285200000                      | Klippon TB (Terminal Box), Set di fissaggio per piastra                          |
| GTIN (EAN)          | 4050118075472                   | d'identificazione, Posizione verticale: 12 mm, Larghezza: 12 mm,                 |
| CPZ                 | 1 ST                            | Profondità: 16.4 mm, Materiale di base: Acciaio, inossidabile, non               |
|                     |                                 | trattato, argento  |
|                     |                                 |  |
| Tipo                | TPSD FIXING SET KTB             | Versione   |
| Tipo<br>N. d'ordine | TPSD FIXING SET KTB  1252190000 | Versione Klippon TB (Terminal Box), Set di fissaggio per piastra identificativa, |
| •                   |                                 |  |

#### **Portadocumenti**



Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

Portadocumenti

Portadocumenti per la corretta conservazione dei documenti nella custodia.

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | DOHA KTB A6 S2 R  | Versione   |
|-------------|-------------------|--|
| N. d'ordine | <u>1252780000</u> | Klippon TB (Terminal Box), Portadocumenti, rivettato, Posizione    |
| GTIN (EAN)  | 4050118045512     | verticale: 110 mm, Larghezza: 130 mm, Profondità: 20 mm, Materiale |
| CPZ         | 1 ST              | di base: Acciaio inox 1.4301, Acciaio inox 1.4301 (304), specchio  |
|             |                   | lucidato, argento  |
| Tipo        | DOHA KTB A5 S2 R  | Versione   |
| N. d'ordine | 1252750000        | Klippon TB (Terminal Box), Portadocumenti, rivettato, Posizione    |
| GTIN (EAN)  | 4050118045390     | verticale: 150 mm, Larghezza: 180 mm, Profondità: 20 mm, Materiale |
| CPZ         | 1 ST              | di base: Acciaio inox 1.4301, Acciaio inox 1.4301 (304), specchio  |
|             |                   | lucidato, argento  |
| Tipo        | DOHA KTB A4 S2 R  | Versione   |
| N. d'ordine | 1252730000        | Klippon TB (Terminal Box), Portadocumenti, rivettato, Posizione    |
| GTIN (EAN)  | 4050118045383     | verticale: 200 mm, Larghezza: 240 mm, Profondità: 20 mm, Materiale |
| CPZ         | 1 ST              | di base: Acciaio inox 1.4301, Acciaio inox 1.4301 (304), specchio  |
|             |                   | lucidato, argento  |
|             |                   |  |

# Perni di messa a terra



Integrare, ampliare e personalizzare -

Il completamento adatto per ogni caso applicativo Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Perni di messa a terra

Perni di messa a terra da sostituire in blocco, in due varianti: ottone e acciaio inox.



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessori**

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo                | PEBZ M10 KTB BR SET               | Versione   |
|---------------------|-----------------------------------|--|
| N. d'ordine         | 1192680000                        | Klippon TB (Terminal Box), Perni di messa a terra, altro, Posizione          |
| GTIN (EAN)          | 4032248974641                     | verticale: 21 mm, Larghezza: 21 mm, Profondità: 48.7 mm, Materiale           |
| CPZ                 | 1 ST                              | di base: Ottone, non trattato, argento                                       |
|                     |                                   |  |
| Tipo                | PEBZ M10 KTB S4 SET               | Versione   |
| Tipo<br>N. d'ordine | PEBZ M10 KTB S4 SET<br>1192690000 | Versione Klippon TB (Terminal Box), Perni di messa a terra, altro, Posizione |
| •                   |                                   |  |

#### Cinghietta di messa a terra

Gli accessori di sistema strutturati in modo continuo della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Elementi di chiusura
- Portadocumenti
- Perno di messa a terra
- · Piastre flangiate
- Materiale d'installazione
- Piastre di montaggio
- Calotte antipioggia
- Distanziale
- Guide
- · Supporto per etichetta di siglatura

# Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | PECD WIRE 6/200/D6 SET | Versione  |
|-------------|------------------------|---|
| N. d'ordine | 2475490000             | Klippon TB (Terminal Box), Cinghietta di messa a terra, avvitato, |
| GTIN (EAN)  | 4050118487206          | Materiale di base: acciaio, Verde/giallo                          |
| CPZ         | 1 ST                   |   |

#### Acciaio inox 1.4404 (316L)



Integrare, ampliare e personalizzare -

il completamento adatto per ogni caso applicativo Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Calotta antipioggia

La calotta antipioggia assicura una protezione supplementare nel caso in cui la custodia venga installata in particolari zone climatiche, ad esempio sotto la pioggia battente o in presenza di un forte irraggiamento solare.

# Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | KTB RNHD 765015 S4E R | Versione  |
|-------------|-----------------------|---|
| N. d'ordine | <u>1314290000</u>     | Klippon TB (Terminal Box), Protezione antipioggia, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN)  | 4050118117288         | 53.9 mm, Larghezza: 513 mm, Profondità: 160.5 mm, Materiale di          |
| CPZ         | 1 ST                  | base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica,    |
|             |                       | argento   |

Data di creazione 11.11.2025 07:22:45 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



#### Profondità 7,5 mm



Integrare, ampliare e personalizzare: l'espansione ideale per ogni scopo applicativo

La consolidata gamma di accessori per il nuovo assortimento di custodie Klippon® permette di adattare con semplicità la custodia ai requisiti specifici di ciascuna applicazione.

Guide

Le guide di montaggio sono disponibili in due dimensioni per il montaggio di componenti delle guide DIN (ad esempio elettronica, morsetti) nelle custodie.

#### Dati generali per l'ordinazione

| Tipo                | TS35X7.5 ST KTB7650 HOR               | Versione  |
|---------------------|---------------------------------------|---|
| N. d'ordine         | 8000006728                            | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 447 mm, senza foro          |
| GTIN (EAN)          | 4050118653014                         | longitudinale, acciaio, zincato glavanicamente e passivato                    |
| CPZ                 | 20 ST                                 |   |
|                     |                                       |   |
| Tipo                | TS35X7.5 ST KTB7650 VER               | Versione  |
| Tipo<br>N. d'ordine | TS35X7.5 ST KTB7650 VER<br>8000006717 | Versione Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 693 mm, senza foro |
|                     |                                       |   |

#### Piastre di montaggio



Piastre di montaggio con o senza schemi di foratura, per il montaggio longitudinale e trasversale di guide o di componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

#### Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | GFSC M5X10 TX20 SET | Versione  |
|-------------|---------------------|---|
| N. d'ordine | 1274150000          | Klippon EB (Essential Box), Vite di montaggio, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN)  | 4050118063820       | 13.3 mm, Larghezza: 8.5 mm, Profondità: 8.5 mm, Materiale di base:  |
| CPZ         | 1 ST                | acciaio, zincato, zincato glavanicamente e passivato, argento       |

#### Profondità 15 mm



Integrare, ampliare e personalizzare: l'espansione ideale per ogni scopo applicativo

La consolidata gamma di accessori per il nuovo assortimento di custodie Klippon® permette di adattare con semplicità la custodia ai requisiti specifici di ciascuna applicazione.

Guide

Le guide di montaggio sono disponibili in due dimensioni per il montaggio di componenti delle guide DIN (ad esempio elettronica, morsetti) nelle custodie.

Data di creazione 11.11.2025 07:22:45 MEZ



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessori**

## Dati generali per l'ordinazione

| Tipo                                     | TS35X15 ST KTB7650 HOR   | Versione   |
|--|--|--|
| •  |  |  |
| N. d'ordine                              | 8000073128   | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 433 mm, senza foro  |
| GTIN (EAN)                               | 4064675340836  | longitudinale, acciaio, zincato glavanicamente e passivato   |
| CPZ                                      | 20 ST  |  |
| Tipo                                     | TS35X15 ST KTB7650 HOR-C   | Versione   |
| N. d'ordine                              | 8000073129   | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 433 mm, senza foro  |
| GTIN (EAN)                               | 4064675340843  | longitudinale, acciaio, zincato glavanicamente e passivato   |
| CPZ                                      | 20 ST  |  |
|  |  |  |
| Tipo                                     | TS35X15 ST KTB7650 VER   | Versione   |
| Tipo<br>N. d'ordine                      | TS35X15 ST KTB7650 VER<br>8000073130                             | Versione Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 693 mm, senza foro   |
| •  |  |  |
| N. d'ordine                              | 8000073130   | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 693 mm, senza foro  |
| N. d'ordine<br>GTIN (EAN)                | 8000073130<br>4064675340867                                      | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 693 mm, senza foro  |
| N. d'ordine<br>GTIN (EAN)<br>CPZ         | 8000073130<br>4064675340867<br>20 ST                             | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 693 mm, senza foro longitudinale, acciaio, zincato glavanicamente e passivato           |
| N. d'ordine<br>GTIN (EAN)<br>CPZ<br>Tipo | 8000073130<br>4064675340867<br>20 ST<br>TS35X15 ST KTB7650 VER-C | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 693 mm, senza foro longitudinale, acciaio, zincato glavanicamente e passivato  Versione |

#### Materiale di montaggio



Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione

Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

Set di montaggio

I set di montaggio sono disponibili per un'installazione rapida e semplice di supporti per etichette di siglatura, portadocumenti e calotte antipioggia.

Il set di fissaggio delle etichette – SD consente l'installazione di un'etichetta ID (Trafolyte) in plastica o di una siglatura. Con l'ausilio di questo set, è possibile montare l'etichetta ID o la siglatura direttamente sul coperchio della custodia. Il set di fissaggio etichette è stato sviluppato in modo specifico per questo tipo di impiego. Soltanto con questo set di fissaggio è possibile impedire perdite all'interno della custodia o il danneggiamento dell'etichetta.

Il set di fissaggio universale – TPSD è stato sviluppato per consentire una installazione sicura e rapida, ad esempio, dei supporti per le etichette di siglatura, delle calotte antipioggia o dei portadocumenti. Utilizzando questo set di fissaggio, è possibile ridurre al minimo, o addirittura eliminare, il rischio di perdite.

#### Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | FKSC M6X8 D9/SW3 | Versione   |
|-------------|------------------|--|
| N. d'ordine | 0642600000       | Klippon TB (Terminal Box), Vite di montaggio, Materiale di base: |
| GTIN (EAN)  | 4008190058258    | acciaio  |
| CPZ         | 50 ST            |  |

Data di creazione 11.11.2025 07:22:45 MEZ