

## KTB QL 987420 S4EO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Simile alla figura



Abbildung ähnlich

La gamma di custodie Klippon® TB offre ottime caratteristiche prestazionali, anche nelle condizioni ambientali più estreme. Inoltre, soddisfa i più severi requisiti di sicurezza per le atmosfere potenzialmente esplosive presenti in particolare nelle strutture industriali che elaborano o generano energia. La nuova gamma di custodie Klippon® TB QL offre vantaggi ancora maggiori della precedente, già leader di mercato.

Le custodie della serie Klippon® TB QL offrono i seguenti vantaggi:

- Disponibili in 12 taglie e 3 colori standard
- Dotazione di max. 4 flange
- Guarnizione protetta contro la compressione
- Coperchio a chiusura rapida dotato di intaglio di serie
- Prestazioni termiche migliorate
- Grado di protezione IP66
- Bullone di messa a terra nella calotta e nella base della custodia
- Piedini di montaggio saldati
- Approvazioni internazionali



## Dati generali per l'ordinazione

|             |  |
|-------------|--|
| Versione    | Klippon TB QL (Terminal Box - Quarter Lock), Custodia vuota, Custodia in acciaio inox, Posizione verticale: 980 mm, Larghezza: 740 mm, Profondità: 200 mm, Materiale di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica, argento |
| N. d'ordine | <a href="#">1200990000</a>   |
| Tipo        | KTB QL 987420 S4EO   |
| GTIN (EAN)  | 4032248983391  |
| CPZ         | 1 Pieza  |

## KTB QL 987420 S4EO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N&deg; Certificato (cULus) E243298

## Dimensioni e pesi

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Profondità           | 200 mm  |
| Posizione verticale  | 980 mm  |
| Larghezza            | 740 mm  |
| Altezza di fissaggio | 625 mm  |
| Peso netto           | 29000 g |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Profondità (pollici)   | 7.874 inch   |
| Altezza (pollici)      | 38.5826 inch |
| Larghezza (pollici)    | 29.1338 inch |
| Larghezza di fissaggio | 766 mm       |

## Temperature

|                         |                 |                                       |   |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|---|
| Temperatura d'esercizio | -60 °C...135 °C | Nota: temperatura ambiente (servizio) | Per l'impiego nel campo di temperature oltre i 105 °C, il grado di protezione IP è limitato a IP66. |
|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|---|

## Conformità ambientale del prodotto

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS                | Conforme con esenzione               |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c                                   |
| REACH SVHC                           | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                 | 8d5fcdfe-c58e-44e1-a6b4-74d2bbccc9dd |

## PE70 Dati Generali

|                                      |  |                                       |   |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| Spessore del materiale del coperchio | 1.5 mm   | Spessore del materiale della custodia | 1.5 mm  |
| Temperatura d'esercizio , max.       | 135 °C   | Temperatura d'esercizio , min.        | -60 °C  |
| Allegato coperchio                   | Chiusura a un quarto di giro con inserto a taglio                                  | Norme                                 | DIN EN 62208 - Norma sulle custodie vuote, DIN EN 61373 Class 1B**, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 |
| Superficie                           | lucidatura elettrochimica  | Resistenza agli urti                  | Versione ATEX 7 J, 10 J versione standard   |
| Grado di protezione                  | IP66   | Materiale di base                     | acciaio inossidabile 1.4404 (316L)  |
| Materiale delle guarnizioni          | Silicone   | Fissaggio dei componenti              | 4,6 o 9 tiranti coperchi M6 filettatura interna   |
| Fissaggio della custodia             | 4 piedini di montaggio saldati con fori da 11 mm (2 piedini fessurati e 2 a croce) | Nota: grado di protezione             | Per l'utilizzo con campi di temperatura superiori a 105 °C, la protezione IP è limitata a IP 66.  |
| Grado di protezione (UL)             | Type 3, Type 4X, Type 12   | Dimensioni scatola                    | 925x1130x240  |

**KTB QL 987420 S4EO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

|                               |                 |                              |  |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------|--|
| Larghezza apertura di accesso | 681 mm          | Angolo di apertura coperchio | 130.00 °   |
| Dimensioni totali             | 980 x 791 x 210 | Piastra a flangia            | No   |
| Carico max.                   | 290 kg          | Altezza apertura di accesso  | 927 mm   |
| Posizione bulloni PE          | Custodia lato C | Campi di applicazione        | Settori a rischio di esplosione, Processo industriale, Industria petrolifera e del gas, Industria chimica, Offshore, Onshore |

**Collegamenti a vite**

|     |     |     |    |
|-----|-----|-----|----|
| M63 | 8   | M75 | 6  |
| M12 | 126 | M50 | 10 |
| M16 | 84  | M32 | 26 |
| M25 | 48  | M20 | 54 |
| M40 | 22  |     |    |

**Collegamenti a vite a destra**

|     |     |     |    |
|-----|-----|-----|----|
| M25 | 48  | M63 | 8  |
| M75 | 6   | M16 | 84 |
| M40 | 22  | M50 | 10 |
| M32 | 26  | M20 | 54 |
| M12 | 126 |     |    |

**Collegamenti a vite in alto / in basso**

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M20 | 42 | M12 | 96 |
| M63 | 6  | M40 | 16 |
| M32 | 20 | M25 | 36 |
| M50 | 6  | M75 | 4  |
| M16 | 64 |     |    |

**Equipaggiamento orizzontale**

|                             |       |                 |      |
|-----------------------------|-------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 6x64  | WDU 16 / ZDU 16 | 5x54 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 9x127 | WDU 35 / ZDU 35 | 4x40 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 8x106 | WDU 6 / ZDU 6   | 7x80 |

**Equipaggiamento verticale**

|                             |       |                 |       |
|-----------------------------|-------|-----------------|-------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 4x88  | WDU 16 / ZDU 16 | 4x74  |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 6x174 | WDU 35 / ZDU 35 | 3x55  |
| WDU 4 / ZDU 4               | 6x146 | WDU 6 / ZDU 6   | 5x110 |

**Messa a terra della custodia**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Messa a terra, custodia, interna | Perno di messa a terra in acciaio inossidabile M6 saldato sul corpo e sul coperchio della custodia. |
|----------------------------------|---|

**Numeri certificati custodia**

|                            |         |   |
|----------------------------|---------|---|
| N° certificato UL Haz.Loc. | E223792 | Dichiarazione di conformità n. (DoC LVD)DE PS261X 160412 001ISS03 |
| N° certificato UL Ord.Loc. | E243298 | N° certificato UL 508A E223801                                    |

**KTB QL 987420 S4E0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

|   |                              |   |   |
|---|------------------------------|---|---|
| Attestazione di conformità n. (AoC)           | DE PS261X 160309<br>001ISS06 | N° certificato scatola morsettiera UL           | E223792   |
| N° certificato scatola elettronica (NEPSI)    | 2020322303003289             | Numero del certificato custodia vuota (ECAS)    | 21-09-25241/<br>E21-09-053807   |
| N° certificato scatola morsettiera (KOSHA)    | 16-AV4BO-0245X               | Numero del certificato custodia vuota (INMETRO) | LMP 21.0016U  |
| N° certificato (DNV)                          | TAE000013S                   | N° certificato scatola morsettiera (AEx)        | E223792   |
| Certificato Nr. (CCOE)                        | P461058_1                    | N° certificato scatola morsettiera (ATEX)       | IBExU14ATEX1050   |
| Numero del certificato custodia vuota (ATEX)  | IBExU14ATEX1028 U            | N° certificato scatola morsettiera (INMETRO)    | LMP 21.0017   |
| Certificato n. (INMETRO)                      | IEX17.0020U                  | N° certificato scatola morsettiera (IECEx)      | IECEXB14.0013   |
| Numero del certificato custodia vuota (IECEx) | IECEx IBE 14.0004U           | N° certificato (IECEx)                          | IECEXKEM10.0020   |
| N° certificato (ATEX)                         | KEMA10ATEX0051               | DEF   Condizioni di omologazione                | ATEX, CCoE, DNV, IECEX,<br>INMETRO, KC, NEPSI, CCC,<br>UL AEx Class Div., UL AEx<br>Class Zone, cULus |
| N&deg; Certificato (cULus)                    | E243298                      |   |   |


**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002503    | ETIM 9.0    | EC002503    |
| ETIM 10.0   | EC002503    | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 |             |             |

**KTB QL 987420 S4E0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**

## KTB QL 987420 S4EO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Accessories

980 x 740mm



Integrare, ampliare e personalizzare -  
il completamento adatto per ogni caso applicativo  
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie  
Klippon® TB consentono un semplice adattamento  
della custodia alle esigenze specifiche delle singole  
applicazioni.

Piastre di montaggio

Piastre di montaggio con e senza fori, per il fissaggio  
longitudinale e trasversale delle guide o dei componenti  
direttamente sulla piastra di montaggio.

#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | KTB MOPL 9874 MSZN         | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1194050000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN)  | 4050118028645              | 926 mm, Larghezza: 680 mm, Profondità: 12 mm, Materiale di base:      |
| CPZ         | 1 ST                       | Lamiera d'acciaio, zincato, argento                                   |
| Tipo        | KTB MOPL 9874 S2N          | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1193920000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN)  | 4050118028539              | 926 mm, Larghezza: 680 mm, Profondità: 12 mm, Materiale di base:      |
| CPZ         | 1 ST                       | Acciaio inox 1.4301 (304), non trattato, argento                      |
| Tipo        | KTB MOPL 9874 MSZN H       | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">2022760000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, perforato, Posizione |
| GTIN (EAN)  | 4050118403763              | verticale: 926 mm, Larghezza: 680 mm, Profondità: 12 mm, Materiale    |
| CPZ         | 1 ST                       | di base: Lamiera d'acciaio, zincato, argento                          |
| Tipo        | KTB MOPL 9874 S2N H        | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1257770000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Piastra di montaggio, perforato, Posizione |
| GTIN (EAN)  | 4050118049404              | verticale: 926 mm, Larghezza: 680 mm, Profondità: 12 mm, Materiale    |
| CPZ         | 1 ST                       | di base: Acciaio inox 1.4301 (304), non trattato, argento             |

#### Acciaio inox 1.4301



Integrare, ampliare e personalizzare -  
il completamento adatto per ogni caso applicativo  
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie  
Klippon® TB consentono un semplice adattamento  
della custodia alle esigenze specifiche delle singole  
applicazioni.

Calotta antipioggia

La calotta antipioggia assicura una protezione  
supplementare nel caso in cui la custodia venga installata  
in particolari zone climatiche, ad esempio sotto la pioggia  
battente o in presenza di un forte irraggiamento solare.

#### Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | KTB RNHD 987420 R          | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1281580000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Protezione antipioggia, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN)  | 4050118072303              | 55.9 mm, Larghezza: 745 mm, Profondità: 211.2 mm, Materiale di          |
| CPZ         | 1 ST                       | base: Acciaio inox 1.4301, specchio lucidato, argento                   |

**KTB QL 987420 S4EO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Supporto per etichetta di siglatura**

Integrare, ampliare e personalizzare -  
 il completamento adatto per ogni caso applicativo  
 Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie  
 Klippon® TB consentono un semplice adattamento  
 della custodia alle esigenze specifiche delle singole  
 applicazioni.

**Porta-targhette**

Per l'applicazione ben visibile delle targhette necessarie  
 e di quelle aggiuntive sono disponibili diversi  
 portatarghette.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | TPSDHA KTB 100X25 S2 R     | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1257640000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione                                 |
| GTIN (EAN)  | 4050118070354              | verticale: 25 mm, Larghezza: 141 mm, Profondità: 16.5 mm,  |
| CPZ         | 1 ST                       | Materiale di base: Acciaio inox 1.4301, Acciaio inox 1.4301 (304),<br>specchio lucidato, argento |
| Tipo        | TPSDHA KTB 130X50 S2 R     | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1283450000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione                                 |
| GTIN (EAN)  | 4050118073621              | verticale: 50 mm, Larghezza: 171 mm, Profondità: 16.5 mm,  |
| CPZ         | 1 ST                       | Materiale di base: Acciaio inox 1.4301, Acciaio inox 1.4301 (304),<br>specchio lucidato, argento |
| Tipo        | TPSDHA KTB 70X70M3 S2 R    | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1279320000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Porta targhetta, rivettato, Posizione                                 |
| GTIN (EAN)  | 4050118070101              | verticale: 70 mm, Larghezza: 70 mm, Profondità: 20 mm, Materiale                                 |
| CPZ         | 1 ST                       | di base: Acciaio inox 1.4301, Acciaio inox 1.4301 (304), specchio<br>lucidato, argento           |

**Elementi di raccordo**

Integrare, ampliare e personalizzare -  
 Il completamento adatto per ogni caso applicativo  
 Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie  
 Klippon® TB consentono un semplice adattamento  
 della custodia alle esigenze specifiche delle singole  
 applicazioni. Sistemi di chiusura  
 Sono disponibili diversi sistemi per una chiusura sicura  
 e regolare della custodia. Per la custodia Klippon® TB  
 MH un lucchetto e per la custodia Klippon® TB QL diversi  
 inserti per serratura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | KTB QLH S4 SLS             | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1191610000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Elemento di collegamento, Materiale di |
| GTIN (EAN)  | 4050118137965              | base: Acciaio inox 1.4404, non trattato, argento                  |
| CPZ         | 50 ST                      |   |
| Tipo        | KTB QLL S2 DB3             | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1191590000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Elemento di collegamento, Materiale di |
| GTIN (EAN)  | 4050118134285              | base: Acciaio inox 1.4301, non trattato, argento                  |
| CPZ         | 50 ST                      |   |
| Tipo        | KTB QLL S2 SLS             | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1191600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Elemento di collegamento, Materiale di |
| GTIN (EAN)  | 4050118137989              | base: Acciaio inox 1.4301, non trattato, argento                  |
| CPZ         | 10 ST                      |   |

## KTB QL 987420 S4EO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

### Materiale di montaggio



Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione  
Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

#### Set di montaggio

I set di montaggio sono disponibili per un'installazione rapida e semplice di supporti per etichette di siglatura, portadocumenti e calotte antipioggia.

Il set di fissaggio delle etichette – SD consente l'installazione di un'etichetta ID (Trafolyte) in plastica o di una siglatura. Con l'ausilio di questo set, è possibile montare l'etichetta ID o la siglatura direttamente sul coperchio della custodia. Il set di fissaggio etichette è stato sviluppato in modo specifico per questo tipo di impiego. Soltanto con questo set di fissaggio è possibile impedire perdite all'interno della custodia o il danneggiamento dell'etichetta.

Il set di fissaggio universale – TPSD è stato sviluppato per consentire una installazione sicura e rapida, ad esempio, dei supporti per le etichette di siglatura, delle calotte antipioggia o dei portadocumenti. Utilizzando questo set di fissaggio, è possibile ridurre al minimo, o addirittura eliminare, il rischio di perdite.

### Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | SD FIXING SET              | Versione   |
|-------------|----------------------------|--|
| N. d'ordine | <a href="#">1285200000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Set di fissaggio per piastra                              |
| GTIN (EAN)  | 4050118075472              | d'identificazione, Posizione verticale: 12 mm, Larghezza: 12 mm,                     |
| CPZ         | 1 ST                       | Profondità: 16.4 mm, Materiale di base: Acciaio, inossidabile, non trattato, argento |
| Tipo        | TPSD FIXING SET KTB        | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">1252190000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Set di fissaggio per piastra identificativa,              |
| GTIN (EAN)  | 4050118043969              | Materiale di base: Acciaio, inossidabile, non trattato, argento                      |
| CPZ         | 20 ST                      |  |

### Portadocumenti



Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione  
Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

#### Portadocumenti

Portadocumenti per la corretta conservazione dei documenti nella custodia.

### Dati generali per l'ordinazione

| Tipo        | DOHA KTB A6 S2 R           | Versione   |
|-------------|----------------------------|--|
| N. d'ordine | <a href="#">1252780000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Portadocumenti, rivettato, Posizione    |
| GTIN (EAN)  | 4050118045512              | verticale: 110 mm, Larghezza: 130 mm, Profondità: 20 mm, Materiale |
| CPZ         | 1 ST                       |  |

## KTB QL 987420 S4EO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

|   |                            |   |
|---|----------------------------|---|
| di base: Acciaio inox 1.4301, Acciaio inox 1.4301 (304), specchio lucidato, argento |                            |   |
| Tipo  | DOHA KTB A5 S2 R           | Versione  |
| N. d'ordine   | <a href="#">1252750000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Portadocumenti, rivettato, Posizione                     |
| GTIN (EAN)  | 4050118045390              | verticale: 150 mm, Larghezza: 180 mm, Profondità: 20 mm, Materiale                  |
| CPZ   | 1 ST                       | di base: Acciaio inox 1.4301, Acciaio inox 1.4301 (304), specchio lucidato, argento |
| Tipo  | DOHA KTB A4 S2 R           | Versione  |
| N. d'ordine   | <a href="#">1252730000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Portadocumenti, rivettato, Posizione                     |
| GTIN (EAN)  | 4050118045383              | verticale: 200 mm, Larghezza: 240 mm, Profondità: 20 mm, Materiale                  |
| CPZ   | 1 ST                       | di base: Acciaio inox 1.4301, Acciaio inox 1.4301 (304), specchio lucidato, argento |

## Perni di messa a terra



Integrare, ampliare e personalizzare -  
Il completamento adatto per ogni caso applicativo  
Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento della custodia alle esigenze specifiche delle singole applicazioni.

Perni di messa a terra  
Perni di messa a terra da sostituire in blocco, in due varianti: ottone e acciaio inox.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | PEBZ M10 KTB BR SET        | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1192680000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Perni di messa a terra, altro, Posizione |
| GTIN (EAN)  | 4032248974641              | verticale: 21 mm, Larghezza: 21 mm, Profondità: 48.7 mm, Materiale  |
| CPZ         | 1 ST                       | di base: Ottone, non trattato, argento                              |
| Tipo        | PEBZ M10 KTB S4 SET        | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1192690000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Perni di messa a terra, altro, Posizione |
| GTIN (EAN)  | 4032248974658              | verticale: 21 mm, Larghezza: 21 mm, Profondità: 48.7 mm, Materiale  |
| CPZ         | 1 ST                       | di base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), non trattato, argento  |

## Cinghietta di messa a terra

Gli accessori di sistema strutturati in modo continuo della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Elementi di chiusura
- Portadocumenti
- Perno di messa a terra
- Piastre flangiate
- Materiale d'installazione
- Piastre di montaggio
- Calotte antipioggia
- Distanziale
- Guide
- Supporto per etichetta di siglatura

**KTB QL 987420 S4E0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | PECD WIRE 6/200/D6 SET     | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">2475490000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Cinghietta di messa a terra, avvitato, |
| GTIN (EAN)  | 4050118487206              | Materiale di base: acciaio, Verde/giallo                          |
| CPZ         | 1 ST                       |   |

**Acciaio inox 1.4404 (316L)**

Integrare, ampliare e personalizzare -  
 il completamento adatto per ogni caso applicativo  
 Gli accessori di sistema della nuova serie di custodie  
 Klippon® TB consentono un semplice adattamento  
 della custodia alle esigenze specifiche delle singole  
 applicazioni.

**Calotta antipioggia**

La calotta antipioggia assicura una protezione  
 supplementare nel caso in cui la custodia venga installata  
 in particolari zone climatiche, ad esempio sotto la pioggia  
 battente o in presenza di un forte irraggiamento solare.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | KTB RNHD XX7420 S4E R      | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1314340000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Protezione antipioggia, Posizione verticale:         |
| GTIN (EAN)  | 4050118117615              | 55.9 mm, Larghezza: 745 mm, Profondità: 211.2 mm, Materiale di                  |
| CPZ         | 1 ST                       | base: acciaio inossidabile 1.4404 (316L), lucidatura elettrochimica,<br>argento |

**Profondità 7,5 mm**

Integrare, ampliare e personalizzare: l'espansione ideale  
 per ogni scopo applicativo

La consolidata gamma di accessori per il nuovo  
 assortimento di custodie Klippon® permette di adattare  
 con semplicità la custodia ai requisiti specifici di ciascuna  
 applicazione.

**Guide**

Le guide di montaggio sono disponibili in due dimensioni  
 per il montaggio di componenti delle guide DIN (ad  
 esempio elettronica, morsetti) nelle custodie.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | TS35X7.5 ST KTB9874 HOR    | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">8000006730</a> | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 666 mm, senza foro |
| GTIN (EAN)  | 4050118653038              | longitudinale, acciaio, zincato, cromato                             |
| CPZ         | 20 ST                      |  |
| Tipo        | TS35X7.5 ST KTB9874 VER    | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">8000006719</a> | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 7.5, Larghezza: 912 mm, senza foro |
| GTIN (EAN)  | 4050118652970              | longitudinale, acciaio, zincato, cromato                             |
| CPZ         | 20 ST                      |  |

**KTB QL 987420 S4E0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Piastre di montaggio**

Piastre di montaggio con o senza schemi di foratura, per il montaggio longitudinale e trasversale di guide o di componenti direttamente sulla piastra di montaggio.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | GFSC M5X10 TX20 SET        | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">1274150000</a> | Klippon EB (Essential Box), Vite di montaggio, Posizione verticale: |
| GTIN (EAN)  | 4050118063820              | 13.3 mm, Larghezza: 8.5 mm, Profondità: 8.5 mm, Materiale di base:  |
| CPZ         | 1 ST                       | acciaio, zincato, zincato galvanicamente e passivato, argento       |

**Profondità 15 mm**

Integrare, ampliare e personalizzare: l'espansione ideale per ogni scopo applicativo

La consolidata gamma di accessori per il nuovo assortimento di custodie Klippon® permette di adattare con semplicità la custodia ai requisiti specifici di ciascuna applicazione.

**Guide**

Le guide di montaggio sono disponibili in due dimensioni per il montaggio di componenti delle guide DIN (ad esempio elettronica, morsetti) nelle custodie.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                            |   |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo        | TS35X15 ST KTB9874 HOR     | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">8000073136</a> | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 666 mm, senza foro |
| GTIN (EAN)  | 4064675340928              | longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato          |
| CPZ         | 20 ST                      |   |
| Tipo        | TS35X15 ST KTB9874 HOR-C   | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">8000073137</a> | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 666 mm, senza foro |
| GTIN (EAN)  | 4064675340935              | longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato          |
| CPZ         | 20 ST                      |   |
| Tipo        | TS35X15 ST KTB9874 VER     | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">8000073138</a> | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 912 mm, senza foro |
| GTIN (EAN)  | 4064675340942              | longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato          |
| CPZ         | 20 ST                      |   |
| Tipo        | TS35X15 ST KTB9874 VER-C   | Versione  |
| N. d'ordine | <a href="#">8000073139</a> | Guida di supporto, TS 35, TS 35 x 15, Larghezza: 912 mm, senza foro |
| GTIN (EAN)  | 4064675340959              | longitudinale, acciaio, zincato galvanicamente e passivato          |
| CPZ         | 20 ST                      |   |

## KTB QL 987420 S4EO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Materiale di montaggio



Completare, ampliare e personalizzare: la perfetta integrazione per ogni applicazione  
 Gli accessori di sistema, costantemente aggiornati, della nuova serie di custodie Klippon® TB consentono un semplice adattamento delle custodie alle esigenze specifiche delle diverse applicazioni.

## Set di montaggio

I set di montaggio sono disponibili per un'installazione rapida e semplice di supporti per etichette di siglatura, portadocumenti e calotte antipioggia.

Il set di fissaggio delle etichette – SD consente l'installazione di un'etichetta ID (Trafolyte) in plastica o di una siglatura. Con l'ausilio di questo set, è possibile montare l'etichetta ID o la siglatura direttamente sul coperchio della custodia. Il set di fissaggio etichette è stato sviluppato in modo specifico per questo tipo di impiego. Soltanto con questo set di fissaggio è possibile impedire perdite all'interno della custodia o il danneggiamento dell'etichetta.

Il set di fissaggio universale – TPSD è stato sviluppato per consentire una installazione sicura e rapida, ad esempio, dei supporti per le etichette di siglatura, delle calotte antipioggia o dei portadocumenti. Utilizzando questo set di fissaggio, è possibile ridurre al minimo, o addirittura eliminare, il rischio di perdite.

## Dati generali per l'ordinazione

|             |                            |  |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo        | FKSC M6X8 D9/SW3           | Versione   |
| N. d'ordine | <a href="#">0642600000</a> | Klippon TB (Terminal Box), Vite di montaggio, Materiale di base: |
| GTIN (EAN)  | 4008190058258              | acciaio  |
| CPZ         | 50 ST                      |  |