

SAIL-M8GRJ45-4S6.0UIE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

I collegamenti fra due Slaves I/O o fra il comando e un partecipante I/O vengono realizzati nel modo più sicuro con cavi preconfezionati. L'offerta comprende cavi PROFIBUS, CANopen, DeviceNetTM, EtherCAT ed Ethernet.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavo per bus, Numero di poli: 4, 6 m, Connettore maschio, diritto, RJ45, Schermato: Sì, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogen: No
N. d'ordine	1201210600
Tipo	SAIL-M8GRJ45-4S6.0UIE
GTIN (EAN)	4050118703740
CPZ	1 Pieza

SAIL-M8GRJ45-4S6.0UIE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



RoHS Conforme

Dimensioni e pesi

Peso netto 160.46 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Dati tecnici del cavo

Lunghezza del cavo	6 m
Resistenza agli olii	Yes
Sezione del conduttore	0.15 mm ²
Alogenici	No
accelerazione	5 m/s ²
Raggio di curvatura min., fisso	4 x diametro cavo
Resistenza alla fiamma	in accordance with IEC 60332-1-2
Materiale della guaina	PUR
Cavi ibridi	No
Campo delle temperature, posa fissa	-40...80 °C
Diametro esterno	4.8 mm ± 0.3 mm

Colore della guaina	verde
Idoneità all'installazione con catene portacavi	Sì
Schermato	Sì
Isolamento	PP
Raggio di curvatura min., mobile	7,5 x diametro cavo
cicli di piegatura	5 Mio
Velocità	180 m/s
Guaina secondo UL AWM Style	20963 (80 °C / 30 V)
Codifica a colori	blu, arancione, bianco / blu, bianco / arancione
Numero di poli	4

Dati tecnici generali

Codifica	nessuno
LED	No
Materiale base della custodia	PUR
Corrente nominale	4 A
Grado di lontananza	3
Materiale anello filettato	ottone, nichelato
Coppia di serraggio	M8: 0.6 Nm

Superficie dei contatti	dorata
Versione	Connettore maschio, diritto, RJ45
Tensione nominale	30 V
Grado di protezione	IP67
ponticellato	No
Campo di temperatura custodia	-25...+80 °C

Proprietà elettriche

Tensione nominale 30 V

Connettore maschio dx

Spina di collegamento a destra connettore, RJ45, IP20, Contatto maschio, Diritto, schermate

SAIL-M8GRJ45-4S6.0UIE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra connettore, M8, Numero di poli: 4, IP67, Contatto maschio, Diritto, schermate


Classificazioni

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		


SAIL-M8GRJ45-4S6.0UIE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato**


Male, straight

Disegno quotato

RJ45

Schema dei poli

Pin

Schema dei poli

RJ45


SAIL-M8GRJ45-4S6.0UIE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Schema elettrico



L'utensile ideale: Screwty® con funzione di coppia



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F