

SAI M23 CRIMPING TOOL 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller propone un'ampia gamma di utensili e accessori per il cablaggio dei sensori-attuatori.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Pressione utensile per i contatti di segnale e di potenza, 4-Indent-Crimp
N. d'ordine	1203840000
Tipo	SAI M23 CRIMPING TOOL 1
GTIN (EAN)	4032248986934
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Ultima data dell'ordine	2026-12-31T00:00:00+01:00

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Lunghezza	230 mm	Lunghezza (pollici)	9.0551 inch
Peso netto	1146 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

Dati tecnici

Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
----------	--	--------------------------------	--------

Dati utensile di crimpatura

Sezione del terminale, max.	4 mm ²	Sezione del terminale, min.	0.25 mm ²
Tipo/profilo di crimpatura	4-Indent-Crimp		

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Contatti torniti	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 10
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 26		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		


SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

1 mm



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0	Versione
N. d'ordine	1995830000	Connettore per sensori/attuatori, Contatto a crimpare
GTIN (EAN)	4032248925698	
CPZ	50 ST	
Tipo	SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0	Versione
N. d'ordine	1170390000	Connettore per sensori/attuatori, Contatto a crimpare
GTIN (EAN)	4032248962105	
CPZ	50 ST	

2 mm



I connettori maschio M23 tondi consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime. Custodie, inserti e contatti a crimpare devono essere ordinati separatamente.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50	Versione
N. d'ordine	1995820000	Connettore per sensori/attuatori, Contatto a crimpare
GTIN (EAN)	4032248925681	
CPZ	50 ST	
Tipo	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0	Versione
N. d'ordine	1170420000	Connettore per sensori/attuatori, Contatto a crimpare
GTIN (EAN)	4032248962334	
CPZ	50 ST	
Tipo	SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5	Versione
N. d'ordine	1170400000	Connettore per sensori/attuatori, Contatto a crimpare
GTIN (EAN)	4032248962365	
CPZ	50 ST	
Tipo	SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0	Versione
N. d'ordine	1170410000	Connettore per sensori/attuatori, Contatto a crimpare
GTIN (EAN)	4032248962525	
CPZ	50 ST	