

HDC 10B ABU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IP65



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Base passante, Gancio trasversale in basso, Gancio trasversale non sostituibile, Standard, Dimensione entrate cavi: none
N. d'ordine	1205000000
Tipo	HDC 10B ABU
GTIN (EAN)	4008190872960
CPZ	1 Pieza

HDC 10B ABU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

Nº certificado (cURus) E92202

Dimensioni e pesi

Posizione verticale 29.3 mm

Larghezza 55 mm

Altezza di fissaggio 32 mm

Peso netto 146 g

Altezza (pollici)

1.1535 inch

Larghezza (pollici)

2.1654 inch

Larghezza di fissaggio

83 mm

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Resistenza chimica

Sostanza Acetone

Resistenza chimica Resistente in certe condizioni

Sostanza Olio di perforazione

Resistenza chimica Resistente

Sostanza Diesel

Resistenza chimica Resistente

Sostanza Alcool etilico

Resistenza chimica Resistente

Sostanza Olio per trasmissione

Resistenza chimica Resistente

Sostanza Olio idraulico

Resistenza chimica Resistente

Sostanza Refrigerante

Resistenza chimica Resistente

Sostanza Benzina di petrolio

Resistenza chimica Resistente

Sostanza Sudore

Resistenza chimica Resistente

Sostanza Benzina super

Resistenza chimica Resistente in certe condizioni

Sostanza Acqua

Resistenza chimica Resistente

Sostanza UV

Resistenza chimica Instabile

Sostanza Ozono

Resistenza chimica Instabile

Dati generali

Materiale base della custodia alluminio pressofuso

Grado di protezione IP65, in stato collegato

Superficie

Verniciatura a polvere

Custodie EMC

No

HDC 10B ABU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Materiale elemento di bloccaggio Acciaio, inossidabile

Dimensioni

Distanza tra i fori lunghezza A2	83 mm
Larghezza custodia C	43 mm
Lunghezza, custodie	73 mm
Altezza Zoccolo B1	5.3 mm

Entrata cavo	No
Larghezza zoccolo C1	47 mm
Altezza Custodia B	30 mm

Esecuzione

Pressacavi, numero	0
Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Parte inferiore
Numero entrate cavo laterali	0
Esecuzione sistema di chiusura	Gancio trasversale in basso, Gancio trasversale non sostituibile
Dimensioni di installazione	4
Tipo	Base passante (mont. in feritoia)
Guarnizione	NBR
BG	4

Dimensione entrate cavi	none
Copertura	senza coperchio
Esecuzione custodia	Base passante
Forma	Standard
Entrata cavo	No
Versione con gancio	Gancio trasversale
Colore (RAL)	RAL 7035
Adatti per ModuPlug®	Sì

Nota importante

Informazioni sul prodotto Durante il montaggio delle custodie, sincerarsi che la guarnizione piatta sia correttamente in sede.

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437
ECLASS 15.0	27-44-02-02


ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 14.0	27-44-02-02

HDC 10B ABU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni



HDC 10B ABU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Coperchio



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La sigillatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene sigillata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 10B DODQ 4BO	Versione
N. d'ordine	1665230000	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 4, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4008190421939	IP65, in stato collegato, Coperchio per parti inferiori della custodia,
CPZ	1 ST	Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: none