


IE-PS-SCRJ1-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori LWL SC-RJ secondo IEC 61754-24 per diametro esterno del filo 2,6...3 mm

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Connettore FO, Inserto maschio SCRJ, POF, IP20 |
| N. d'ordine | 1206720000 |
| Tipo | IE-PS-SCRJ1-POF |
| GTIN (EAN) | 4032248988570 |
| CPZ | 10 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (UL) E477798

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 51 mm | Profondità (pollici) | 2.0079 inch |
| Posizione verticale | 14.7 mm | Altezza (pollici) | 0.5787 inch |
| Larghezza | 8.95 mm | Larghezza (pollici) | 0.3524 inch |
| Peso netto | 10 g | | |

Temperature

| | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Temperatura di magazzinaggio | Temperatura d'esercizio | -20 °C...80 °C |
| Temperatura di posa | Umidità | 0…93 % umidità rel. |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

Dati generali

| | | | |
|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Materiale del passacavo antipiegamento | TPE | Descrizione articolo | Inserito maschio SCRJ, POF |
| Colori | giallo, nero | Materiale base della custodia | PC UL 94 V0 |
| Umidità | 0…93 % umidità rel. | Grado di protezione | IP20 |
| Cicli di inserimento | 1000 | Tipo di filo | POF |
| Perdita d'inserzione | ≤ 1,0 dB | Collegamento 1 | SCRJ |
| Collegamento 2 | Sistema di collegamento rapido: crimpatura, taglio | Forza di estrazione del cavo, min. | 100 N |
| Diametro filo singolo, min. | 2.1 mm | Utilizzo materiale custodia | Pressofusione di zinco, nichelato |
| Materiale molla di compressione | Acciaio, inossidabile | Materiale ghiera | Zalpacca |
| Materiale calotta antipolvere | TPE | Diametro filo singolo, max. | 2.3 mm |
| Materiale boccola a crimpare | Rame, nichelato | | |

Standard generali


| | | | |
|--------------------|--------------|---------------------|---------|
| Connettori a norma | IEC 61754-24 | N° certificato (UL) | E477798 |
|--------------------|--------------|---------------------|---------|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001122 | ETIM 9.0 | EC001122 |
| ETIM 10.0 | EC001122 | ECLASS 14.0 | 19-17-01-22 |
| ECLASS 15.0 | 19-17-01-22 | | |

Disegni

Disegno quotato



Accessori**SC-RJ**

Connettori LWL SC-RJ secondo IEC 61754-24 per diametro esterno del filo 2,6...3 mm

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | IE-SCRJ1-IP20-POF-100 | Versione | |
| N. d'ordine | 1278420000 | Connettore FO, Boccola a crimpare sostitutiva, IP20 | |
| GTIN (EAN) | 4050118069129 | | |
| CPZ | 100 ST | | |

...per cavi a fibra ottica con fibre ottiche di polimeriche (POF)

Utensili di sguainatura e crimpatura per la lavorazione dei contatti per conduttori in fibra ottica POF (fibra ottica polimerica)

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|--------------------------|--|
| Tipo | HTX-IE-POF | Versione | |
| N. d'ordine | 1208870000 | Utensile di compressione | |
| GTIN (EAN) | 4032248990269 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

Utensili per la rimozione dei contatti

Weidmüller offre una gamma di pinze crimpatrici, utensili per la rimozione dei contatti e utensili per la fibra ottica.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | REMOVAL TOOL HD | Versione | |
| N. d'ordine | 1866730000 | Utensili, Utensile per la rimozione dei contatti | |
| GTIN (EAN) | 4032248437054 | | |
| CPZ | 1 ST | | |