

IE-PS-SCRJ1-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connettori LWL SC-RJ secondo IEC 61754-24 per diametro esterno del filo 2,6...3 mm

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Connettore FO, Inserto maschio SCRJ, Multimode, IP20
N. d'ordine	1206730000
Tipo	IE-PS-SCRJ1-MM
GTIN (EAN)	4032248988587
CPZ	10 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2025-04-08T00:00:00+02:00

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (UL)	E477798

Dimensioni e pesi

Profondità	51 mm	Profondità (pollici)	2.0079 inch
Posizione verticale	14.7 mm	Altezza (pollici)	0.5787 inch
Larghezza	8.95 mm	Larghezza (pollici)	0.3524 inch
Peso netto	1.1 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	Temperatura d'esercizio	-20 °C...80 °C
Temperatura di posa	Umidità	0...93 % umidità rel.

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Dati generali

Materiale del passacavo antipiegamento TPE	Descrizione articolo	Inserto maschio SCRJ, Multimode
Colori	altro	
Umidità	0...93 % umidità rel.	
Diametro guaina, min.	2.8 mm	
Cicli di inserimento	1000	
Perdita d'inserzione	≤ 0,4 dB	
Collegamento 2	incollaggio, crimpatura, lucidatura	
Diametro filo singolo, min.	0.6 mm	
Smorzamento a riflusso	≥ 30 dB	
Materiale ghiera	Zirconia	
Diametro filo singolo, max.	1.4 mm	
Materiale base della custodia	PC UL 94 V0	
Diametro guaina, max.	3 mm	
Grado di protezione	IP20	
Tipo di filo	GOF, Multimode	
Collegamento 1	SCRJ	
Forza di estrazione del cavo, min.	100 N	
Utilizzo materiale custodia	Pressofusione di zinco	
Materiale molla di compressione	Acciaio, inossidabile	
Materiale calotta antipolvere	TPE	
Materiale boccola a crimpare	Rame, nichelato	

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61754-24	N° certificato (UL)	E477798
--------------------	--------------	---------------------	---------


Classificazioni

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		



Disegni

Disegno quotato



IE-PS-SCRJ1-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

...per connettori a fibra ottica SC, ST e LC



GOF

- Per connettori IP20, IP67 e SC/ST in fibra ottica
- Per connettori IP67 e LC in fibra ottica POF
- Per connettori IP20, IP 67 e SC/ST in fibra ottica polimerica
- Per connettori IP67, SC/ST, Mobil cable e Profinet in fibra ottica

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-CT-SC-GOF	Versione
N. d'ordine	9205320000	Utensile di compressione, Crimpatura esagonale
GTIN (EAN)	4032248725458	
CPZ	1 ST	

Forbici



Weidmüller è specializzata nel taglio di cavi in rame e alluminio. La gamma di prodotti va dal tagliacavi per piccole sezioni con trasmissione diretta della forza fino ai tagliacavi per grossi diametri. Il comando meccanico e una forma delle lame appositamente studiata riducono al minimo lo sforzo manuale necessario.

Con la sua ricca gamma di utensili da taglio, Weidmüller risponde a tutti i criteri di una lavorazione professionale dei cavi.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SCISSORS KEVLAR	Versione
N. d'ordine	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
CPZ	1 ST	

Utensili per la rimozione dei contatti



Weidmüller offre una gamma di pinze crimpiatrici, utensili per la rimozione dei contatti e utensili per la fibra ottica.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	REMOVAL TOOL HD	Versione
N. d'ordine	1866730000	Utensili, Utensile per la rimozione dei contatti
GTIN (EAN)	4032248437054	
CPZ	1 ST	