



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto















1



L'elemento frontale della custodia CH20M offre numerose opzioni per design e funzionalità individuali. È possibile scegliere tra vari metodi di stampa, come la stampa a tampone e a incisione laser, per implementare i design in modo preciso e attraente.

Sono inoltre possibili tagli laser per i componenti elettronici. Possono essere utilizzati anche marcatori. L'elemento frontale può essere dotato o meno di un coperchio a cerniera.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Elemento frontale, OMNIMATE Housing - Serie CH20M nero, Elemento frontale, Larghezza: 22.5
	mm
N. d'ordine	<u>1209350000</u>
Tipo	CH20M22 FC BK 2010
GTIN (EAN)	4032248990740
CPZ	50 Pieza



CH20M22 FC BK 2010



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	15.5 mm	Profondità (pollici)	0.6102 inch
Posizione verticale	100 mm	Altezza (pollici)	3.937 inch
Larghezza	22.5 mm	Larghezza (pollici)	0.8858 inch
Lunghezza	0 mm	Peso netto	6.13 g
Temperature			
Tanan anatura anahianta	-25 °C85 °C		-40120 °C
Temperatura ambiente Umidità	5 - 93% umidità rel., Tu =	Campo delle temperature di impiego	-40120 °C
Omidita	40°C, senza condensa		
Conformità ambientale del pro	odotto		
Ctata asufaumità DallC	Canfarma agree esseri		
Stato conformità RoHS REACH SVHC	Conforme senza esenzione		
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt ^c	/ /0	
Dati del materiale			
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Materiale isolante	PA 66 GF 30
Gruppo materiali isolanti	1	Superficie	non trattato
Materiale di base	Plastica	Comparative Tracking Index (CTI)	600 ≤ CTI
Dati generali			
Colori	nero	Grado di protezione	IP20 installato
Tabella dei colori (simile)	RAL 9011	Informazioni riguardanti l'intero equipaggiamento, vedi gli articoli citati	CH20M22 B BK/OR 2010
Colabilità	No		
Caratteristiche del componen	te		
Coperchio ribaltabile installabile	No	Marcatore integrabile	No
Opzioni di personalizzazione		maroa antographo	
Opzioni di personanzzazione	_		_
Possibili aperture personalizzate	Sì	Possibile siglatura personalizzata	Sì
Processo di ordinazione specifico per il cliente	Vedere le linee guida nella sezione Download	Colori alternativi	Altro su richiesta
Possibilità di lavorazione	Lavorazione laser, Fresatura		
Classificazioni			
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031	ETIM 10.0	EC001031
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-03	ECLASS 14.0	27-19-06-03
ECLASS 15.0	27-19-06-03		

Data di creazione 14.11.2025 06:49:56 MEZ

Versione catalogo / Disegni

CH20M22 FC BK 2010



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Illustrazione del prodotto



Disegno quotato

