



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6,
	Grado di protezione: IP65, in stato collegato, Base
	passante, Gancio longitudinale in basso, Standard
N. d'ordine	<u>1209700000</u>
Tipo	HDC 16B ALU
GTIN (EAN)	4008190000134
CPZ	1 Pieza

1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni CE GRUS (INV)

ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° certificato (cURus)	E92202

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	29 mm	Altezza (pollici)	1.1417 inch
Larghezza	74 mm	Larghezza (pollici)	2.9134 inch
Altezza di fissaggio	32 mm	Larghezza di fissaggio	103 mm
Peso netto	151 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione			
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonat	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3		
SCIP	e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3	647412f		
Resistenza chimica	Sostanza	Acetone		
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni		
	Sostanza	Olio di perforazione		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Diesel		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Alcool etilico		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Olio per trasmissione		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Olio idraulico		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Refrigerante		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Benzina di petrolio		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Sudore		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	Benzina super		
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni		
	Sostanza	Acqua		
	Resistenza chimica	Resistente		
	Sostanza	UV		
	Resistenza chimica	Instabile		
	Sostanza	Ozono		
	Resistenza chimica	Instabile		

Dati generali

Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Superficie	Verniciatura a polvere
Grado di protezione	IP65, in stato collegato	Custodie EMC	No

Data di creazione 05.11.2025 03:21:41 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile		
Dimensioni			
Distanza tra i fori lunghezza A2	103 mm	Larghezza custodia C	43 mm
_arghezza zoccolo C1	47 mm	Lunghezza, custodie	93.3 mm
Altezza Custodia B	30 mm	Altezza Zoccolo B1	5 mm
Esecuzione			
Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Parte inferiore	Copertura	senza coperchio
Esecuzione custodia	Base passante	Esecuzione sistema di chiusura	Gancio longitudinale in basso
Forma	Standard	Dimensioni di installazione	6
Гіро	Base passante (mont. in feritoia)	Versione con gancio	Gancio longitudinale
Guarnizione	NBR	Colore (RAL)	RAL 7035
BG	6	Adatti per ModuPlug®	Sì
Nota importante			
Informazioni sul prodotto	Durante il montaggio delle	custodie, sincerarsi che la guarnizione p	piatta sia correttamente in se
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

Foglio dati

HDC 16B ALU




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Calotta, entrata cavo dall'alto



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

-:	•		
Tipo	HDC 40D TOLU 1M40G	Versione	
N. d'ordine	<u>1139680000</u>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione:	
GTIN (EAN)	4032248959792	IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,	
CPZ	1 ST	Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 40	
Tipo	HDC 16B TOLU 1PG21G	Versione	
N. d'ordine	<u>1657960000</u>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione:	
GTIN (EAN)	4008190411015	IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,	
CPZ	1 ST	Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG	
		21	
Tipo	HDC 40D TOLU 1PG29G	Versione	
N. d'ordine	<u>1658020000</u>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione:	
GTIN (EAN)	4008190411077	IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,	
CPZ	1 ST	Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 29	
Tipo	HDC 40D TOLU 1M32G	Versione	
N. d'ordine	<u>1787100000</u>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione:	
GTIN (EAN)	4032248204441	IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,	
CPZ	1 ST	Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32	
Tipo	HDC 16B TOLU 1M25G	Versione	
N. d'ordine	<u>1788230000</u>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione:	
GTIN (EAN)	4032248205769	IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,	
CPZ	1 ST	Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M	
		25	
Tipo	HDC 16B TOLU 1M32G	Versione	
N. d'ordine	1804630000	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione:	
GTIN (EAN)	4032248267552	IP65, in stato collegato, Entrata cavo dall'alto, Custodia connettore,	
CPZ	1 ST	Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M	
		32	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Calotta, entrata cavo laterale



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 16B TSLU 1PG21G	Versione	
N. d'ordine	<u>1657850000</u>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione:	
GTIN (EAN)	4008190410902	IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,	
CPZ	1 ST	Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG	
		21	
Tipo	HDC 40D TSLU 1PG21G	Versione	
N. d'ordine	<u>1657890000</u>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione:	
GTIN (EAN)	4008190410933	IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,	
CPZ	1 ST	Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 21	
Tipo	HDC 40D TSLU 1PG29G	Versione	
N. d'ordine	<u>1657910000</u>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione:	
GTIN (EAN)	4008190410964	IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,	
CPZ	1 ST	Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: PG 29	
Tipo	HDC 40D TSLU 1M32G	Versione	
N. d'ordine	<u>1787040000</u>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione:	
GTIN (EAN)	4032248204281	IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,	
CPZ	1 ST	Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 32	
Tipo	HDC 40D TSLU 1M25G	Versione	
N. d'ordine	<u>1787050000</u>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione:	
GTIN (EAN)	4032248204298	IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,	
CPZ	1 ST	Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 25	
Tipo	HDC 16B TSLU 1M25G	Versione	
N. d'ordine	<u>1788200000</u>	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione:	
GTIN (EAN)	4032248205738	IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,	
CPZ	1 ST	Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M	
		25	
Tipo	HDC 16B TSLU 1M32G	Versione	
N. d'ordine	1804640000	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione:	
GTIN (EAN)	4032248267569	IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,	
CPZ	1 ST	Gancio longitudinale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: M	
		32	

Foglio dati

HDC 16B ALU



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	HDC 40D TSLU 1M40G	Versione
N. d'ordine	1804650000	HDC - Custodie, Dimensioni di installazione: 6, Grado di protezione:
GTIN (EAN)	4032248267576	IP65, in stato collegato, Entrata cavo laterale, Custodia connettore,
CPZ	1 ST	Gancio longitudinale in basso, alto, Dimensione entrate cavi: M 40